

# Nechejte se vtáhnout do děje



Domácí zábava Philips:  
Zábava v nadživotní velikosti

# PHILIPS



# Je čas na show!

Výjimečná reprodukce obrazu a snadné používání jsou právě dva důvody, které dělají z nových domácích projektorů Philips skutečné velikány. Široké možnosti připojení, vzhledově vhodné do domácího prostředí a intuitivní ovládání jsou také nezbytné. Tyto domácí projektory vám poskytnou všechno. Vynikající vzhled považujeme za standard.

Projektory Philips Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire mohou být výstupem mnoha zařízení, jako jsou DVD videorekordéry, televizory, počítače, digitální kamery a herní konzole.

## Obraz po kterém toužíte

Vestavěné funkce zlepšení obrazu zajišťují zobrazení filmů z digitálních DVD disků v nejvyšší možné kvalitě. Můžete využít Philips technologii CrystalClear a další technologie zvyšující kvalitu obrazu.

Zkuste si sami: Na dálkovém ovladači stiskněte "CrystalClear" a prožijte si rozdíl! Funkce CrystalClear je dostupná na projektorech Bogart MatchLine a Astaire Deluxe.



Bez CrystalClear



S CrystalClear

## Intuitivní použití s univerzální kompatibilitou



## Snadné nastavení

1. Připojte zdroj signálu, zapojte a zapněte projektor (projektor se automaticky nastaví podle připojeného signálu)
2. Intuitivním ovládáním pomocí menu upravte parametry dle potřeby
3. A pak... posadte se a relaxujte. Je čas na show!

# Mějte své zážitky stále s sebou

Nemůžete se dohodnout s partnerem na sledování programu? Je to přepych si zahrát sólo hru? Bez problémů. Jednoduše popadněte projektor a přeneste si ho do ložnice nebo kamkoliv jinak chcete. Můžete se těšit na zábavu kdekoliv si budete přát.

Oba projektory Bogart Matchline a Astaire mají svůj osobitý vzhled, kombinující high-tech s nadčasovostí. Jejich vzhled také doplňuje ostatní výrobky z řady výrobků Philips pro domácí zábavu a harmonicky spojuje moderní vzhled s technologickým pokrokem.

**MATCH**  **LINE**

## Bogart Matchline

- Širokoúhlý obraz s rozlišením 1024 x 576
- CrystalClear - kvalitní obraz
- Extrémně vysoký kontrast (1800:1)
- 2D korekce lichoběžníkového zkreslení
- SuperZoom (2,4x)



## Astaire Deluxe

- Přírodný širokoúhlý formát 16:9
- CrystalClear - kvalitní obraz
- Vynikající kontrast (600:1)
- 2D korekce lichoběžníkového zkreslení
- SuperZoom (2,5x)



## Astaire

- Přírodný širokoúhlý formát 16:9
- Vysoký kontrast (400:1)
- Digitální zoom
- Ultra tichý (29dB)



## Sledování bez zkreslení

Váš projektor už nemusíte umísťovat přímo naproti zdi, abyste dosáhli bezchybného obrazu. Můžete jej umístit nalevo, napravo, dole nebo nahoře vzhledem k ploše obrazu. Vestavěná funkce Philips 2D pro korekci lichoběžníkového zkreslení\* umožňuje přesné nastavení jakéhokoliv úhlového zkreslení na pravoúhlý obraz. Teď můžete umístit projektor na místo, které vám bude nejvíce vyhovovat.



Bez 2D korekce



S 2D korekcí

# Astaire Astaire Deluxe Bogart Matchline

## technické parametry

### Záruka Philips

Řada projektorů Philips pro domácí zábavu kombinuje přenositelnost, spolehlivost a nepřekonatelnou výkonnost s klíčovými technickými pokroky. Díky těmto hodnotám se kdekoliv můžete těšit z působivé a nenarušené projekce.

### Vynikající kompatibilita

Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire jsou hodnotné doplňky inovativní řady Philips domácí zábavy, která zahrnuje DVD přehrávače a zvukové systémy pro domácí kino.

[www.ce.philips.com](http://www.ce.philips.com)



	Astaire LC6281	Astaire Deluxe LC6285	Bogart Matchline LC7281/00
Typové označení	LC6281	LC6285	LC7281/00
Zobrazovací prvek	3" 0.5" 16:9 LCD		0.7" DMD (DDR)
Jas	800 lm (ANSI)	1,000 lm (ANSI)	800 lm (ANSI)
Jas v režimu SmartDimmer	-	-	700 lm (ANSI)
Kontrast	400:1	600:1	1800:1
Rozlišení	wVGA (854 x 480)		přirozené: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9)
Žárovka	150 W UHP vyměnitelná		150 W výbojka, vyměnitelná
Životnost žárovky	6000 hodin (při průměrném používání)		2000 hodin (při průměrném používání)
Čočka	F2.2, f = 21.8 mm Pevná ohnisková vzdálenost Projekční vzdálenost 1.5 m (4.9') až 12 m (39.4') Úhlopříčka 37" ~ 297"	F1.6-1.9, f = 16.8-20.9 mm Manuální zoom (x 1.24), manuální ostření Projekční vzdálenost 1.2 m (3.9') až 12 m (39.4') Úhlopříčka 31" ~ 386"	F2.44-2.69, f = 28.8-34.5 mm Manuální zoom (x 1.2), manuální ostření Projekční vzdálenost 1.2 m (3.9') až 12 m (39.4') Úhlopříčka 22.4" ~ 268.5" (16.9); Úhlopříčka 24.4" ~ 292.5"(4.3)
Vstupní kompatibilita	PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, K1, L S-Video (Y/C)		
Video	Vstup složkového videa (YPbPr; RGB Sync, RGsogB)		
Data	EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720p(50/60), 1035i(30), 1080i(25/30/AUS), 1080p(30)) až do XGA / 75 Hz H-sync. 30-72kHz, V-sync. 56-85Hz	až do SXGA / 60 Hz H-sync. 30-72kHz, V-sync. 56-85Hz	Vstup složkového videa (YPbPr; RGB sync.) EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720p(60), 720i(50p, 1035i, 1080i(60), 1080i(50)) až do SXGA / 75 Hz H-sync. 15-100kHz, V-sync. 43-120 Hz
Vstupní konektory	1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Složkové video (4*RCA)		
Video	1 x 15p. D-Sub		
Data			
Audio	2 x RCA		
Vestavěné reproduktory	2 W monofonní		
Hluk	29 dB(A)		
Vlastnosti	Adaptivní konverze na neprokládané řádkování podle pohybu Detekce režimu filmu (3:2 Pull-Down) Smart Picture (6 přednastavených obrazů, optimalizace kvality obrazu pro: film, přírodu, sport, kreslené filmy, hry a Internet)	CrystalClear (vylepšení přechodů obrazu / zaostření), včetně režimu demo s inteligentní konverzí hran na neprokládané řádkování Detekce režimu filmu (3:2/2.2 Pull-Down) Funkce obraz v obraze (sledování dvou rozdílných zdrojů signálu ve stejnou dobu; dostupné jsou všechny kombinace)	
	-	Color Tracking (automatická optimalizace obrazu, závisí na typu vstupu - video nebo data, přirozené barvy pro video)	SmartSet (automatické nastavení kvality obrazu)
	-	SmartSave (automatický přechod do pohotovostního režimu pro prodloužení životnosti žárovky)	
	-	CE ("COMPASS") Uživatelské rozhraní	
	-	SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2x digitální)	SuperZoom 2.4x (1.2x optický + 2x digitální)
	-	Digitální zoom (1, 4, 9, 16x), digitální zastavení obrazu, digitální korekce 2D lichoběžníkového zkreslení (vertikální +/-16°)	SmartDimmer (funkce snížení jasu a redukce hluku ventilátoru)
Rozměry	334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7")	334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7")	235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6")
Hmotnost	3.7 kg (8.2 lbs)	3.7 kg (8.2 lbs)	1.6 kg (3.5 lbs)
Napájení	AC100-120/200-240 V st, 50/60 Hz		
Příkon	210 W		
Příkon v pohotovostním režimu	méně než 2 W		
Teplotní rozsah	+5 až +35 °C (+41 až +95 °F)		
Při provozu	-10 až +60 °C (14 až +140 °F)		
Skladování	FCC Class B		
EMC/EMI			
Příložené příslušenství	Dálkové ovládání RC282608 s fluorescenčními tlačítky	Dálkové ovládání RC282607 s fluorescenčními tlačítky	
	Napájecí kabel (1.8 m)	Alkalické baterie pro dálkové ovládání 2* Napájecí kabel (1.8 m) - US verze, Euro verze Kabel D-Sub - D-Sub (1.8 m)	
	Kabel AV (1.8 m) 3*RCA - 3*RCA	Kabel S-Video (1.8 m) Y/C DIN	Kabel video (1.8 m) 1*RCA - 1*RCA
	-	Kabel složkového videa (1.8 m) 4*RCA - 4*RCA	
	-	SCART/RCA adaptér složkového videa	
	-	SCART adaptér	
	-	CrystalClear nálepka	
	-	Kryt čočky	
	-	Uživatelská příručka (8 jazyků, UK, D, F, E, PT, NL, I, Čína)	
	-	Návod pro rychlé nastavení	
	-	Záruční list s obálkou	
Volitelné příslušenství	150W náhradní žárovka (LCA3122/00) Přenosná a skladovací brašna (LCA1130/00) Držák na strop (LCA2214/00)		150W náhradní žárovka (LCA3127/00) - Držák na strop (LCA2218/00)
Typové varianty	USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 Europe / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 UK - LC6281/45 - 8675 062 81459 China - LC6281/48 - 8675 062 81489	USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 Europe / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 UK - LC6285/45 - 8675 062 85459 China - LC6285/48 - 8675 062 85489	USA / Europe / China / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009