

# Az ábrándok megvalósulása



Philips szórakoztató elektronika:  
túl minden várakozáson

**PHILIPS**



Magától értetődő működés  
széles körű kompatibilitás



## Egyszerű üzembehelyezés

1. Csatlakoztassa a jelforrást, és kapcsolja be!  
(A projektor automatikusan illeszti önmagát a csatlakoztatott jelforráshoz.)
2. A magától értetődő és a képnyomó megjelenő menüben állítsa be a képet kívánsága szerint!
3. Aztán dőljön kényelmesen hátra! Kezdődik a műsor.

## Kezdődik a műsor!

Csak két jellemzőt emelünk ki, ami a Philips házimozzi projektorokat igazán nagyra teszi: a kiváló képi megjelenítés és az egyszerű használat. Széles körű csatlakoztathatóságuk, az otthon stílusához illő kialakításuk, és egyszerű kezelhetőségük szintén nem elhanyagolható jellemzők. Ezt nyújtják a házimozzi projektorok hagyományosan elegáns kialakításuk mellett.

A Philips Bogart Matchline, az Astaire Deluxe és az Astaire házimozzi projektor számos különböző video jelforráshoz, például DVD-hez, videómagnóhoz, TV-hez, PC-hez, digitális kamerához és játékkonzolokhoz egyaránt könnyen csatlakoztatható.

## A kép, amit keresett

Számos beépített képjavító funkció gondoskodik a lehető legjobb képminőségről, származzék az akár műsoros kazettáról vagy digitális DVD lemezről. Ilyen fejlett képjavító funkció többek között a Philips által bevezetett CrystalClear technológia.

Nézze meg a saját szemével: nyomja meg a távirányítón a 'CrystalClear' gombot, és lásson csodát!  
A Bogart MatchLine és az Astaire Deluxe is a CrystalClear technológiával működik.



CrystalClear nélkül



CrystalClear technológiával

## A hordozható élmény

Házastársa másik programot akar nézni, mint Ön? Egyedül akar videojátékot játszani? Semmi baj, csak fogja a projektort, és vigye át a hálósobába, vagy ahova akarja. Bárhol élvezheti az elektronika nyújtotta szórakozási lehetőségeket.

A Bogart Matchline és az Astaire házimozzi projektorok már ránézésre is más kialakításúak, de mindkettő a high-tech és a klasszikus, mégis modern esztétikum ötvözete. Megjelenésük semmiképpen sem marad el más Philips szórakoztató elektronikai termékek mögött, így harmonikus, korszerű kialakításuk tökéletesen illeszkedik a technológiai fejlődéshez.

**MATCH**  **LINE**

### Bogart Matchline

- Szélesvásznú felbontás 1024 x 576
- CrystalClear képminőség
- Különösen nagy kontrasztarány (1800:1)
- 2D trapéztorzítás kiegyenlítés
- SuperZoom (2.4x)



### Astaire Deluxe

- Valós 16:9
- CrystalClear képminőség
- Kiváló kontrasztarány (600:1)
- 2D trapéztorzítás-kiegyenlítés
- SuperZoom (2.5x)

### Astaire

- Valós 16:9
- Nagy kontrasztarány (400:1)
- Digitális zoom
- Különösen csendes üzem (29dB)



## Torzításmentes képalkotás

A projektornak nem kell többé merőlegesen vetítenie a képet a falra, hogy arányos képet adjon. Vetíthet jobbra vagy balra, felfelé vagy lefelé. A projektorba beépített Philips korrekciós rendszer, a 2D trapéztorzítás-kiegyenlítés\* segítségével bármilyen szögtorzítás teljesen merőleges képpé alakítható, így a projektort saját igénye szerint bárhová elhelyezheti.



2D trapéztorzítás-kiegyenlítés nélkül



2D trapéztorzítás-kiegyenlítéssel



# Astaire Astaire Deluxe Bogart Matchline

## műszaki leírás

### A Philips garancia

A Philips minden fejlett szórakoztató elektronikai projektora hordozható, megbízható és felülmúlhatatlan teljesítményt nyújt - mindezt egy sor technológiai innováció révén. Ezen fejlesztések eredménye képpen lenyűgöző és kényelmesen, bárhol élvezhető élményben részesül. Lehet ennél többet várni egy cégtől, amely vezető szerepet játszik az audio- és videotechnológiában?

### Különösen széleskörű kompatibilitás

A DVD-lejátszók és a surround audio rendszerek mellett a Bogart Matchline, az Astaire Deluxe és az Astaire projektorok új, értékes tagjai a Philips innovatív házi szórakoztató elektronikai termékcsaládjának. Kellemes szórakozást kívánunk a jelenleg kapható legnagyobb, szélesebb és leglaposabb képhez!

[www.ce.philips.com](http://www.ce.philips.com)



	Astaire LC6281	Astaire Deluxe LC6285	Bogart MatchLine LC7281/00
Típuszám	LC6281	LC6285	LC7281/00
Képmegjelenítő eszköz	3* 0.5" 16.9 LCD		0.7" DMD (DDR)
Fényesség	800 ANSI lumens	1.000 ANSI lumens	800 ANSI lumens
Csökkentett fényerő SmartDimmer üzemmódban	-	-	700 ANSI lumens
Kontrasztarány	400:1	600:1	1800:1
Felbontás	széles wVGA (854 x 480)		Eredeti felbontás XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9)
Felhasználó által cserélhető	150 W-os UHP izzó, felhasználó által cserélhető		150 W-os rövid-élettartamú
Izzó élettartama	6000 óra (átlagos élettartam)		2000 óra (átlagos élettartam)
Lencse	F2.2, f = 21.8 mm Állandó fókusztávolság Vetítési távolság 1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Képtávmérő 37" ~ 297"	F1.6-1.9, f = 16.8-20.9 mm manuális zoom (x 1.24), manuális fókusztávolság Vetítési távolság 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') Képtávmérő 31" ~ 386"	F2.44-2.69, f = 28.8-34.5 mm manuális zoom (x 1.2), manuális fókusztávolság Képtávmérő 22.4" ~ 268.5" (16:9); Képtávmérő 24.4" ~ 292.5" (4:3)
A bemeneti jelek lehetnek	PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, KI, L		
Video	S-Video (Y/C)		
Számítógép	Komponens videó bemenet (YPbPr, RGB Sync, RGsogB) EDTV/HDTV videó bemenet (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30)) max XGA / 75 Hz; H-sync. 30-72kHz, V-sync. 56-85Hz		komponens videó bemenet (YPbPr, RGB sync) EDTV/HDTV videó bemenet (480p, 576p, 720p/60, 720i/50p, 1035i, 1080i/60, 1080i/50) max SXGA / 75 Hz; H-sync. 15-100kHz, V-sync. 43-120 Hz
Bemeneti csatlakozók	1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), komponens videó (4*RCA)		
Video	1 x 15p. D-Sub		
Számítógép	-		
Audió	2 x RCA		-
Beépített hangszórók	2 W mono		-
Hallható zaj	29 dB(A)		32 dB(A) at SmartDimmer üzemmódban
Elmozdulás	vezérelt sorpárosodás csökkentési funkció Mozifilm üzemmód érzékelés (3.2 legördülő) Smart Picture (6 előre tárolt képbeállítás, játék-, természet és rajzfilmekhez valamint sportközvetítésekhez, videójátékokhoz és Internethez optimalizált képmínőség) Color Tracking (automatikus színkövetés, amely a használt bemenet típusától - videó vagy számítógép - függően automatikusan optimalizálja a képet a természetes színek megjelenítéséhez) SmartSet (automatikus képmínőség optimalizáció) SmartSave (automatikus készenléti állapotba kapcsolás az izzó élettartamának megnövelésére) CE ("COMPASS") felhasználói felület	CrystalClear (képjávitó technológia kontúrös, éles kép létrehozására), bemutató üzemmóddal és Intelligens elsorpárosodás csökkentéssel mozifilm üzemmód érzékelés (3.2/2.2 legördülő) Kép a képen (két különböző csatorna megjelenítése egyidőben, minden kombináció lehetséges) SmartZoom 2.5x (1.24 x optikai + 2x digitális) SuperZoom 2.4x (1.2 x optikai + 2x digitális)	SmartDimmer (a túlzott fényességet és a hallható zajt csökkentő funkció)
Méret	334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7") (szélesség x magasság x mélység)	digitális zoom (1, 4, 9, 16 szoros), digitális képmérvetés, digitális 2D trapéztorzítás-korrektió (vízszintes + függőleges +/-1.6°)	digitális zoom (1, 4, 9, 16 szoros), digitális képmérvetés, digitális 2D trapéztorzítás-korrektió (vízszintes + függőleges +/-1.6°)
Nettó súly	3.7 kg (8.2 lbs)		235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (szélesség x magasság x mélység) 1.6 kg (3.5 lbs)
Üzemi feszültség	AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz		
Teljesítményfelvétel	< 2 W		210 W
Készenléti teljesítmény	168 W at SmartDimmer üzemmódban		
Hőmérsékleti tartomány	< 12 W		
Üzemi	+5 to +35 °C (+41 to +95 °F)		
Tárolási	-10 to +60 °C (14 to +140 °F)		
EMC/EMI	FCC B osztály		
Szállított tartozékok	távírányító RC282608 fluoreszkáló gombokkal Alkáli elemek a távírányítóhoz	távírányító RC282607 fluoreszkáló gombokkal Alkaline batteries for remote control Hálózati kábel Hálózati kábel (1.8 m) D-Sub to D-Sub csatlakozó kábel (1.8 m)	2* Hálózati kábel (1.8 m) - amerikai változat, európai változat
	A/V csatlakozó kábel (1.8 m) 3*RCA to 3*RCA között	S-Video csatlakozó kábel (1.8 m) Y/C DIN	videó csatlakozó kábel (1.8 m) 1*RCA to 1*RCA között
	-	Komponens kábel (1.8 m) 4*RCA to 4*RCA között	-
	-	SCART/RCA komponens videó adapter	-
	-	SCART adapter	-
	-	CrystalClear matrica	-
	Nyomatott használati útmutató (8 nyelven, UK, D, F, E, PT, NL, I, kínaiul)		
	Quick Setup kártya		
	Garancia kártya + bortékok		
Rendelhető tartozékok	150W-os tartalék izzó (LCA3122/00) Tok (LCA1130/00) Mennyezeti tartó (LCA2214/00)		150W-os tartalék izzó (LCA3127/00) Mennyezeti tartó (LCA2218/00)
Használati utasítások	USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 Európa / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 UK - LC6281/45 - 8675 062 81459 Kína - LC6281/48 - 8675 062 81489	USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 Európa / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 UK - LC6285/45 - 8675 062 85459 Kína - LC6285/48 - 8675 062 85489	USA / Európa / Kína / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009