

Heimkino Projektor

Larger than life!!



MATCH  **LINE**



Echte 16:9 Auflösung



Ultra-leise (27 dB) dank Philips Air System™



132 W UHP™ Lampe mit 6000 Stunden Lampenlebensdauer



1100 ANSI-Lumen



Brillante Bildqualität (500:1 Kontrastverhältnis)



Einfache Handbarkeit



Äußerst benutzerfreundlich



Abgestimmt für den Heimkinobereich



2 Jahre Garantie




Optionales
Zubehör



PHILIPS

Garbo MATCH LINE

Technische Spezifikationen



For optional* accessories please contact your dealer.

Garbo (LC7181/40)	
Technische Daten	LCD Auflösung 16:9 SDTV 3 x 0.65" Hochtemperatur Poly-Silikon Aktiv Matrix LCD's Helligkeit 858 x 484 Lampe 1100 ANSI-Lumen Kontrast 132 Watt UHP™ Lampe Lampenlebensdauer 500:1 Lüftungsgeräusch 6000 Stunden durchschnittlich 27 dB
Linse	F/1,8 - 2,2; f = 28,4 - 34 mm 1,2 x manueller Zoom; manueller Focus Projektionsentfernung 1,1 - 10 m (Bilddiagonale 0,7 - 6,3 m)
Eingangssignale	Video NTSC 3.58, 4.43; PAL B; G; D; H; I; N; M; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C) Computer Komponenteneingang RGB-Y;CbCr;YpPr (480p,720p, 1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA-SXGA Horizontalfrequenz: 15 - 108 kHz Vertikalfrequenz: 50 - 120 Hz Bandbreite: 140 MHz Plug and play Display Data Channel DDC 1/2B Kompatibilität Microsoft® Windows® 95/98/ME/2000/XP kompatibel
Eingangsbuchsen	Video 1 Progressive Komp., Komponenteneingang R/Pr/Cr, G/Y, B/Pb/Cb (3 x Cinch) 2 1x S-Video (Y/C DIN) 3 CVBS Video (Cinch) Computer 4 D-sub 15pol. Dateneingang Audio für Video 5 Audio L/R (2x Cinch) für Daten 6 3,5 mm Klinke Stereo Maussteuerung 7 PS/2 (Mini Din) 8 USB (type A)
Features	SmartSet™ automatische Bildoptimierung SmartSave™ Auto Standby Modus, erhöht die effektive Lampenlebensdauer Colour Tracking™ Digitale Trapezkorrektur, Digitaler Zoom und Bildeinfrierung FitScreen 6 Watt Lautsprecher
Abmessungen	235 x 335 x 108 mm (B x T x H)
Gewicht	3,7 kg
Leistungsaufnahme	Netzspannung 100 - 240 Volt, 50/60 Hz im Betrieb 170 Watt Standby 5 Watt
Temperaturbereich	im Betrieb +5 °C bis +35 °C bei Lagerung -25 °C bis +70 °C
EMC Prüfung	Class B
im Lieferumfang	Pronto Neo-Fernbedienung Netzkabel VGA Kabel (2 m) Audio/Video Kabel (2 m) S-Videokabel (2 m) Scart Adapter auf 3 x Cinch (A/V) Linsenabdeckung Gedruckte Bedienungsanleitung und CD-ROM mit Bedienungsanleitung (UK, D, F, E, PT, NL, I) inklusive Projektionsassistenten; Quick Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I) Garantiekarte
Optionales Zubehör	132 Watt UHP™ Austauschlampe (LCA3116/00) Softbag (Tragetasche) (LCA 1120/00) Deckenhalterung (LCA2211/00) VGA Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5300/00) Scart/Cinch Komponenten Videoadapter (LCA5312/00)
Geräteausführungen	LC7181/17 USA LC7181/40 RoW LC7181/45 UK

Bilddiagonale	Projektionsentfernung					
	Tele		Weitwinkel			
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter	Meter
40	1,0	75	1,9	62	1,6	
60	1,5	114	2,9	93	2,4	
70	1,8	133	3,4	108	2,7	
80	2,0	153	3,9	123	3,1	
100	2,5	191	4,8	155	3,9	
150	3,8	286	7,3	233	5,9	
200	5,1	381	9,7	310	7,9	
250	6,4	477	12,1	388	9,8	

Die Philips Garantie

Die Range der fortschrittlichen Philips Multimedia Projektoren vereinigen Portabilität, Haltbarkeit und unerreichte Leistung zusammen mit einer Vielzahl von technischen Innovationen. Diese ermöglichen Ihnen eine eindrucksvolle und unkomplizierte Präsentation, wo immer Sie auch sind. Was sonst würden Sie vom weltweit führenden Hersteller im Bereich Sound und Vision erwarten?

2 Jahre Garantie

2 Jahre weltweite Garantie beinhalten

alle Teile und Arbeitslohn. Additional bietet Philips eine kostenfreie Hotline an. Die Philips Entwicklungsingenieure sind nur einen kostenlosen Anruf von Ihnen entfernt. Die Hotline hilft Ihnen in jeder Situation und Lage gern weiter.

Extrem kompatibel

Philips Projektoren sind extrem kompatibel mit einer großen Vielzahl von Video und Datenquellen wie DVD's, VCR's, Videokameras, Computern und Spielkonsolen. So erleben Sie das großartige Bild eines Philips Multimedia-projektors.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Erscheinungsdatum: August 2002

Für weitere Informationen

Deutschland: www.philips.de oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89
 Österreich: www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
 Schweiz: www.ce.philips.com oder Info-Hotline 0223 - 10 21 16
 Europa: www.pcestuff.philips.com

