

Zanurz się w świecie Domowej Rozrywki



Domowa rozrywka Philips:
niezapomniane przeżycia

PHILIPS



Czas na pokaz!

Prostota obsługi i doskonała jakość wyświetlanego obrazu, to zaledwie dwa elementy, dzięki którym nowe projektory domowe Philips są naprawdę wspaniałe. Do pozostałych można zaliczyć bogaty zestaw złączy i wzornictwo pasujące do każdego domowego wnętrza. Wszystko to otrzymujesz w standardzie, razem ze wspaniałym wyglądem.

Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe i Astaire można szybko i łatwo podłączyć do niemal każdego źródła obrazu, takiego jak odtwarzacz DVD, magnetowid, telewizor, komputer, kamera cyfrowa, czy konsola do gier.

Taki obraz chce się oglądać

Projektory posiadają w swoim wnętrzu zaawansowane układy wzbogacania obrazu. Jednym z nich jest opracowany przez firmę Philips i doceniany przez fachowców układ Crystal Clear.

Dzięki niemu, a także za sprawą pozostałych rozwiązań, obraz płynący z odtwarzacza DVD wyświetlany jest w najwyższej możliwej jakości.

Sprawdź to osobiście: naciśnij przycisk 'CrystalClear' znajdujący się na pilocie zdalnego sterowania i zobacz różnicę na własne oczy. Układ CrystalClear dostępny jest w projektorach Bogart MatchLine i Astaire Deluxe.



Bez CrystalClear



Z CrystalClear

Intuicyjna obsługa i wszechstronna kompatybilność



Łatwa instalacja

1. Podłącz źródło obrazu, włóż wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego i włącz projektor (Podłączone urządzenie zostanie automatycznie wykryte)
2. Ustaw parametry obrazu według swoich upodobań, korzystając z wyświetlanego na ekranie intuicyjnego menu
3. A teraz... usiądź wygodnie i odpręż się. Czas na pokaz!

Zabierz przeżycia ze sobą

Nie możesz dojść do porozumienia, kto będzie oglądał telewizję? Zatem weź pod rękę projektor i zanieś go do sypialni lub gdziekolwiek zechcesz.

W ten sposób przeżycia o prawdziwie kinowym rozmiarze będą Ci towarzyszyć w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu. Projektory Bogart Matchline i Astaire posiadają swój własny, wyróżniający się styl. Łączą w sobie najnowocześniejszą technologię z ponadczasową estetyką. Ponadto ich wzornictwo doskonale współgra z innymi produktami Philips, tworząc harmonijną i spójną całość.

MATCH  **LINE**

Bogart Matchline

- Wyświetlanie panoramiczne (rozdzielczość: 1024 x 576)
- Układ CrystalClear
- Ekstremalnie wysoki kontrast (1800:1)
- Korekta trapezowości 2D
- SuperZoom (2.4x)



Astaire Deluxe

- Format 16:9
- Układ CrystalClear
- Bardzo wysoki kontrast (600:1)
- Korekta trapezowości 2D
- SuperZoom (2.5x)



Astaire

- Format 16:9
- Wysoki kontrast (400:1)
- Cyfrowy Zoom
- Bardzo cicha praca (29db)



Obraz wolny od zniekształceń

Twój projektor, aby wyświetlać doskonale prostokątny obraz, nie musi już stać na wprost ściany. Możesz go umieścić trochę poniżej lub powyżej, z prawej lub lewej strony ściany, na której będzie wyświetlany obraz. Wbudowany system korekcji trapezowości obrazu umożliwi precyzyjne korygowanie każdego, nawet najmniejszego zniekształcenia kąтового. Dzięki temu obraz zawsze będzie charakteryzował się doskonale prostokątnym kształtem. Zatem nie ma już przeszkód, aby projektor stanął w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu.



Bez korekty efektu trapezowości 2D



Z korektą efektu trapezowości 2D

Astaire Astaire Deluxe Bogart Matchline

specyfikacja techniczna

Gwarancja Philips

Dzięki połączeniu szeregu innowacyjnych rozwiązań, projektory domowe Philips są przenośne, niezawodne i cechują się niedoścignioną wydajnością. Masz pewność, że czeka Cię mnóstwo przyjemności z oglądania obrazu o imponującej wielkości i jakości - w dowolnie przez Ciebie wybranym miejscu. Czego więcej możesz oczekiwać od światowego lidera we wdrażaniu innowacji technologicznych w dziedzinie obrazu i dźwięku?

Wszechstronna kompatybilność

Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe i Astaire stanowią niezwykle wartościowy dodatek do szeregu pozostałych, równie innowacyjnych urządzeń domowej rozrywki Philips - odtwarzaczy DVD i systemów dźwiękowych surround. Wejdz w posiadanie jednego z tych projektorów i ciesz się największym, najszerzym i najbardziej płaskim ekranem na rynku!

www.ce.philips.com



	Astaire LC6281	Astaire Deluxe LC6285	Bogart Matchline LC7281/00
Oznaczenie modelu	LC6281	LC6285	LC7281/00
Moduł wyświetlający	3" 0.5" 16:9 LCD		0.7" DMD (DDR)
Jasność	800 ANSI lumenów	1,000 ANSI lumenów	800 ANSI lumenów
Jasność w trybie SmartDimmer	-	-	700 ANSI lumenów
Kontrast	400:1	600:1	1800:1
Rozdzielczość	wVGA (854 x 480)		native: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9)
Lampa projekcyjna	150 W UHP wymiennalna przez użytkownika		150 W short arc lamp, wymiennalna przez użytkownika
Zywność lampy	6000 godzin (wartość średnia czasu pracy)		2000 godzin (wartość średnia czasu pracy)
Obiektyw	F2.2, f = 21.8 mm Stała długość ogniskowa Odległość projekcyjna 1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Przekątna obrazu 37" ~ 297"	F1.6-1.9, f = 16.8-20.9 mm Manualnie regulowany zoom (x 1.24), manualny focus Odległość projekcyjna 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') Przekątna obrazu 31" ~ 386"	F2.44-2.69, f = 28.8-34.5 mm Manualnie regulowany zoom (x 1.2), manualny focus Przekątna obrazu 22.4" ~ 268.5" (16:9); Przekątna obrazu 24.4" ~ 292.5" (4:3)
Kompatybilność Video	PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, I, L S-Video (Y/C)		
Dane	Wejście Component Video (YPbPr, RGB Sync, RGsGb) Wejście EDTV/HDTV (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30)) maksymalnie XGA / 75 Hz; H-sync. 30-72kHz, V-sync. 56-85Hz		Wejście Component Video (YPbPr, RGB sync.) Wejście EDTV/HDTV (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i, 1080/50i) maksymalnie SXGA / 75 Hz; H-sync. 15-100kHz, V-sync. 43-120 Hz
Złącza wejściowe Video	1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Wejście Component Video (4"RCA)		
Dane Audio	2 x RCA 2 W mono 29 dB(A)		-
Wbudowane głośniki			-
Słyszalny szum			32 dB(A) w trybie SmartDimmer
Cechy	Motion Adaptive De-interlacing Tryb wykrywania obrazu filmowego (3:2 Pull-Down) Smart Picture (6 ustawień do optymalizacji jakości obrazu: Movie, Nature, Sports, Cartoon, Game i Internet) Color Tracking w zależności od źródła obrazu - video lub dane - automatycznie optymalizuje wszystkie ustawienia, zapewniając naturalne i żywe kolory SmartSet (automatyczna optymalizacja jakości obrazu) SmartSave (automatyczne przechodzenie w stan czuwania pozwala zwiększyć żywotność lampy) Interfejs użytkownika CE ("COMPASS") SuperZoom 2.5x (1.24x optyczny + 2x cyfrowy) Digital zoom (1x, 4x, 9x, 16x), cyfrowa stop klatka, korekta efektu trapezu (pionowo +/- 16°)		
Wymiary	334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7") (W x H x D) 3.7 kg (8.2 lbs)		235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (W x H x D) 1.6 kg (3.5 lbs)
Napięcie zasilania	AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz		
Pobór mocy	210 W		168 W w trybie SmartDimmer
Pobór mocy w stanie czuwania	< 2 W		< 12 W
Zakres temperatur			
Praca	+5 to +35 °C (+41 to +95 °F)		
Przechowywanie	-10 to +60 °C (14 to +140°F)		
EMC/EMI	FCC Class B		
Dołączone akcesoria	Pilot zdalnego sterowania RC282608 z fluorescencyjnymi klawiszami	Pilot zdalnego sterowania RC282607 z fluorescencyjnymi klawiszami	
		Baterie alkaliczne do pilota zdalnego sterowania	
	Przewód zasilający	Przewód zasilający (1.8 m)	2" Przewód zasilający (1.8 m) - wersja US, wersja Eur.
		Kabel D-Sub na D-Sub (1.8 m)	
	Kabel AV (1.8 m) 3"RCA na 3"RCA	Kabel S-Video (1.8 m) Y/C DIN	Kabel video (1.8 m) 1"RCA na 1"RCA
		Kabel Component (1.8 m) 4"RCA na 4"RCA	
		Adapter Component video SCART/RCA	
		Adapter złącza SCART	
		Naklejka CrystalClear	
		Przykrywka na obiektyw	
		Instrukcja obsługi na papierze (8 wersji językowych, UK, D, F, E, PT, NL, I, chińska)	
		Przewodnik „Quick Setup”	
		Karta gwarancyjna + koperty	
Akcesoria opcjonalne	wymienna lampa 150W (LCA3122/00)	wymienna lampa 150W (LCA3127/00)	
	Torba do noszenia i przechowywania projektora (LCA1130/00)		
	Zestaw do montażu na suficie (LCA2214/00)	Zestaw do montażu na suficie (LCA2218/00)	
Certyfikaty dopuszczenia	USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 Europa / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 UK - LC6281/45 - 8675 062 81459 Chiny - LC6281/48 - 8675 062 81489	USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 Europa / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 UK - LC6285/45 - 8675 062 85459 Chiny - LC6285/48 - 8675 062 85489	USA / Europa / Chiny / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009