

Nechajte sa pohltiť



Domáca zábava Philips
Zážitky v nadživotnej veľkosti

PHILIPS



Intuitívne používanie
a univerzálna kompatibilita



Jednoduchá inštalácia

1. Pripojte sieťový kábel, zasuňte ho do zásuvky a zapnite projektor (projektor sa automaticky prispôsobí k pripojenému zdroju)
2. Pomocou intuitívneho obrazového menu, nastavte podľa potreby parametre obrazu
3. A potom... už sa len pohodlne usadíte a uvoľnite sa. Je čas na zábavu!

Je čas na zábavu!

Dokonalá reprodukcia obrazu a jednoduché ovládanie, to sú dve z ingrediencií, vďaka ktorým sú nové domáce projektory Philips naozaj skvelé. Veľmi dôležité sú aj široké možnosti pripojenia, technológia prispôbena domácomu použitiu a intuitívne ovládanie. To všetko máte s týmito domácimi projektormi k dispozícii, pričom vynikajúci dizajn je samozrejmosťou.

Projektory Philips Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire možno jednoduchým spôsobom pripojiť k množstvu rozličných zdrojov, ako sú DVD, video, TV, PC, digitálne kamery a hracie konzoly.

Obraz podľa vášho želania

Množstvo zabudovaných technológií na zdokonalenie obrazu zabezpečuje najvyššiu možnú obrazovú kvalitu pri prehrávaní filmov z originálnych DVD diskov. Patrí k nim veľmi úspešná technológia CrystalClear, ale aj ďalšie pokrokové funkcie zvyšujúce kvalitu obrazu.

Presvedčte sa sami: stlačte tlačidlo CrystalClear na diaľkovom ovládači a pozrite si ten rozdiel! Technológia CrystalClear je k dispozícii na modeloch Bogart Matchline a Astaire Deluxe.



Bez funkcie CrystalClear



S funkciou CrystalClear

Vezmite si zážitok so sebou

Neviete sa so svojím partnerom zhodnúť na tom, ktorý program budete pozerat? Máte chuť hrať sa na PC? Žiadny problém. Jednoducho si svoj projektor vezmite so sebou do spálne, alebo kamkoľvek chcete.

Užite si úžasnú domácu zábavu, kdekoľvek máte chuť. Projektor Bogart Matchline a Astaire majú svoj osobitý štýl dizajnu, ktorý spája špičkovú technológiu s nadčasovou modernou estetikou. Ich dizajn je vhodne zladený s ostatným výrobkami Philips z oblasti domácej zábavy a spoločne vytvárajú harmonický a moderný celok, ktorý kráča ruka v ruke s technologickou inováciou.

MATCH  **LINE**

Bogart Matchline

- Širokohlé rozlíšenie 1024 x 576
- Kvalita obrazu CrystalClear
- Extrémne vysoký kontrastný pomer (1800:1)
- 2D korekcia lichobežníkového skreslenia
- SuperZoom (2,4x)



Astaire Deluxe

- Skutočný formát 16:9
- Kvalita obrazu CrystalClear
- Vynikajúci kontrast (600:1)
- 2D korekcia lichobežníkového skreslenia
- SuperZoom (2,5x)

Astaire

- Skutočný formát 16:9
- Vysoký kontrast (400:1)
- Digitálny zoom
- Ultratichý (29db)



Obraz bez skreslenia

Na to, aby ste zabezpečili dokonalý obraz, už nemusíte svoj projektor umiestniť priamo oproti stene. Môžete ho posunúť naľavo, napravo, pod, ale aj nad premietaciu plochu. Vstavaný korekčný systém od spoločnosti Philips, nazvaný 2D korekcia lichobežníkového skreslenia (keystone correction)*, umožňuje presné doladenie akéhokoľvek uhlového skreslenia na dosiahnutie dokonale obdĺžnikového obrazu. Projektor tak môžete umiestniť tam, kde sa vám to najviac hodí.



Bez 2D korekcie
lichobežníkového skreslenia



S 2D korekciou
lichobežníkového skreslenia



Astaire Astaire Deluxe Bogart Matchline

technické parametre

Záruka Philips

Projektory Philips určené pre domácu zábavu spájajú v sebe prenosnosť, spoľahlivosť a nevídaný výkon s množstvom technologických inovácií. To všetko zaručuje, že sa budete môcť tešiť z impozantnej a bezproblémovej projekcie, nech sa nachádzate kdekoľvek. Napokon, čo iné by ste očakávali od svetového lídra v inováciách v oblasti zvukových a obrazových technológií?

Extrémna kompatibilita

Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire sú cenným doplnkom novátorského radu produktov spoločnosti Philips z oblasti domácej zábavy, medzi ktoré patria DVD prehrávače a systémy s priestorovým zvukom. Vychutnajte si najväčší, najširší a najplochejší obraz na trhu!

www.ce.philips.com



	Astaire LC6281	Astaire Deluxe LC6285	Bogart MatchLine LC7281/00
Modelové číslo	LC6281	LC6285	LC7281/00
Zobrazovacia jednotka	3" 0.5" 1.69 LCD		0.7" DMD (DDR)
Svietivosť	800 ANSI lumen	1,000 ANSI lumen	800 ANSI lumen
Svietivosť pri móde SmartDimmer			700 ANSI lumen
Kontrast	400:1	600:1	1800:1
Rozlíšenie	wVGA (854 x 480)		vlastné: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (1.69)
Výbojka	150 W UHP výbojka, vymeniteľná užívateľom		150 W oblúčková lampka, vymeniteľná užívateľom
Životnosť výbojky	6000 hodín (priemerná prevádzková životnosť)		2000 hodín (priemerná prevádzková životnosť)
Objektív	F2.2, f = 21.8 mm Pevná ohnisková vzdialenosť Projekčná vzdialenosť 1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Uhlopriečka 37" ~ 297"	F1.6~1.9, f = 16.8~20.9 mm Manuálny zoom (x 1.24), manuálne zaostrovanie Projekčná vzdialenosť 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') Uhlopriečka 31" ~ 386"	F2.44~2.69, f = 28.8~34.5 mm Manuálny zoom (x 1.2), manuálne zaostrovanie Projekčná vzdialenosť 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') Uhlopriečka 22.4" ~ 268.5" (16.9); Uhlopriečka 24.4" ~ 292.5" (4.3)
Kompatibilita vstupov	PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, L, L		
Video	S-Video (Y/C)		
Dáta	Komponentný video vstup (YPbPr; RGB Sync, RGSogB)		Komponentný video vstup (YPbPr; RGB sync.)
Vstupné konektory	EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720p/50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30)		EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i, 1080/50i)
Video	až do XGA / 75 Hz; H-sync. 30~72kHz, V-sync. 56~85Hz		
Dáta	až do SXGA / 60 Hz; H-sync. 30~72kHz, V-sync. 56~85Hz		
Audio	až do SXGA / 75 Hz; H-sync. 15~100kHz, V-sync. 43~120 Hz		
Vstavané reproduktory	1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Komponentný video vstup (4*RCA)		
Šum	2 x RCA 2 W mono 29 dB(A)		1 x 15p. D-Sub -
Funkcie	Motion Adaptive De-interlacing Film Mode Detection (3.2 Pull-Down) Smart Picture (6 predhastavení obrazu, ktoré optimalizujú obraz pre: filmy, prírodopisné filmy, šport, animované filmy, hry a internet) ColorTracking (automaticky optimalizuje obraz v závislosti na type vstupu - video alebo dáta, čím zabezpečuje prirodzené farby videa) SmartSet (automatická optimalizácia kvality obrazu) SmartSave (automatický pohotovostný režim na zvýšenie efektívnosti používania lampy) Užívateľské rozhranie CE ("COMPASS") SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2x digitálny)		
CrystalClear (systém na zdokonalenie obrazu vytvárajúci jasný a ostrý obraz, vrátane demo módu, s funkciou Intelligent Edge De-interlacing)	CrystalClear (systém na zdokonalenie obrazu vytvárajúci jasný a ostrý obraz, vrátane demo módu, s funkciou Intelligent Edge De-interlacing)		
Smart Picture (6 predhastavení obrazu, ktoré optimalizujú obraz pre: filmy, prírodopisné filmy, šport, animované filmy, hry a internet)	Smart Picture (6 predhastavení obrazu, ktoré optimalizujú obraz pre: filmy, prírodopisné filmy, šport, animované filmy, hry a internet)		
ColorTracking (automaticky optimalizuje obraz v závislosti na type vstupu - video alebo dáta, čím zabezpečuje prirodzené farby videa)	ColorTracking (automaticky optimalizuje obraz v závislosti na type vstupu - video alebo dáta, čím zabezpečuje prirodzené farby videa)		
SmartSet (automatická optimalizácia kvality obrazu)	SmartSet (automatická optimalizácia kvality obrazu)		
SmartSave (automatický pohotovostný režim na zvýšenie efektívnosti používania lampy)	SmartSave (automatický pohotovostný režim na zvýšenie efektívnosti používania lampy)		
Užívateľské rozhranie CE ("COMPASS")	Užívateľské rozhranie CE ("COMPASS")		
SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2x digitálny)	SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2x digitálny)		
SuperZoom 2.4 x (1.2 x optický + 2 x digitálny)	SuperZoom 2.4 x (1.2 x optický + 2 x digitálny)		
SmartDimmer (funkcia na zníženie svetelnosti a redukciu šumu)	SmartDimmer (funkcia na zníženie svetelnosti a redukciu šumu)		
Digitálny zoom (1,4, 9, 16 krát) (digitálne zastavenie obrazu, digitálna korekcia lichobežníkového skreslenia (vertikálne+/- 16°)	Digitálny zoom (1,4, 9, 16 krát) (digitálne zastavenie obrazu, digitálna korekcia lichobežníkového skreslenia 2D (horizontálne + vertikálne +/- 16°)		
334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7") (W x H x D)	235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (W x H x D)		
37 kg (82 lbier)	1.6 kg (3.5 lbier)		
Napájanie	AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz		
Príkon	210 W		168 W pri móde SmartDimmer
Príkon pri pohotovostnom režime	< 2 W		< 12 W
Teplotný rozsah	+5 do +35 °C (+41 do +95 °F)		
Prevádzkový	-10 do +60 °C (14 do +140 °F)		
Skladovací	FCC Trieda B		
EMC/EMI	FCC Trieda B		
Dodávané príslušenstvo	Diaľkové ovládanie RC282608 s fluorescenčnými tlačidlami		Diaľkové ovládanie RC282607 s fluorescenčnými tlačidlami
Sieťový kábel	Sieťový kábel (1.8 m)		2* Sieťový kábel (1.8 m) - USA verzia, európska verzia
kábel AV (1.8 m) 3*RCA / 3*RCA	D-Sub / D-Sub kábel (1.8 m)		video kábel (1.8 m) 1*RCA / 1*RCA
-	S-Video kábel (1.8 m) Y/C DIN		komponentný video kábel (1.8 m) 4*RCA / 4*RCA
-	SCART adaptér		SCART/RCA adaptér na komponentné video
-	Kryt na objektív		Nálepka CrystalClear
-	Užívateľská príručka v slovenskom jazyku		
-	Príručka rýchlej inštalácie		
-	Zárúčny list + obálky		
Voliteľné príslušenstvo	150W (LCA3122/00) náhradná výbojka Prenosná taška (LCA1130/00) Držiak na strop (LCA2214/00)		150W (LCA3127/00) náhradná výbojka -
Prevedenia	USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 Európa / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 Veľká Británia - LC6281/45 - 8675 062 81459 Čína - LC6281/48 - 8675 062 81489		USA / Európa / Čína / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009