




Philips
Handsfree headset

LFH0331



Neem uw gesprekken op

Ideaal voor digitale recorders

Deze handsfree headset is perfect voor mensen die ook onderweg een goede geluidskwaliteit en heldere spraak wensen. De minimicrofoon in het snoer is discreet en dankzij de dasclip weet u altijd zeker dat de microfoon op de juiste plaats zit voor perfecte opnamen.

Superieure audiokwaliteit

- Dankzij de dasclip blijft de microfoon altijd op zijn plaats zitten
- Condensatormicrofoon voor een superieure opnamekwaliteit
- Het unidirectionele ontwerp vangt alleen de stem van de spreker op

Voor optimaal resultaat

- Optimale resultaten bereiken met een totaaloplossing van Philips
- Duurzame materialen voor meer kwaliteit en langdurig gebruik
- Lichte oplossing voor gebruikers van de mobiele dicteerfunctie

PHILIPS

Specificaties

Microfoon

- Aansluiting: 3,5 mm, mono, rechte hoek
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Directionaliteit: unidirectioneel
- Frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
- Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz
- Standaardvoltage: 3 – 10 V
- Type: electret-condensatormicrofoon
- Gevoeligheid: -60 dB ± 2 dB

Oortelefoon

- Kabellengte: 1,1 m
- Aansluiting: 3,5 mm, mono, rechte hoek
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm

- Gevoeligheid: 108 dB
- Geluidsmodus: mono
- Technologie: dynamisch
- Type: oortelefoon
- Maximaal uitgangsvermogen: 10 mW

Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)
- Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

- Dasclip

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zwart/zilver

Kenmerken

Altijd op zijn plaats

Met de handige clip kan de microfoon eenvoudig worden bevestigd aan kragen, stropdassen of andere kledingstukken. U sluit de microfoon gewoon aan op uw Digital Pocket Memo of Voice Tracer. U hoeft verder niets te installeren.

Optimale resultaten bereiken

De totaaloplossing van Philips produceert uitstekende resultaten in alle situaties.

Condensatormicrofoon

De gevoelige electret-condensator vangt alle akoestische details op voor een perfecte geluidsreproductie van studiokwaliteit.

Lichte oplossing

Deze oplossing is licht en eenvoudig te bevestigen; perfect voor thuis, op kantoor of onderweg.

Unidirectioneel ontwerp

Omdat de unidirectionele microfoon alleen de stem van de spreker opvangt, is deze ideaal voor het opnemen van een goede geluidskwaliteit en een heldere spraak.

Zeer duurzaam

Dankzij de duurzame en hoogwaardige materialen is de handsfree headset geschikt voor langdurig gebruik.



Publicatiedatum
2017-08-11

Versie: 3.1.8

12 NC: 8735 033 10011
UPC: 0 37849 98402 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com