



Philips Voice Tracer
digitale recorder met
ClearVoice

Microfoon met
ruisonderdrukking

VOICE TRACER

LFH0648



Onthoud alles wat er gezegd is

Met ClearVoice voor glasheldere opnames

De digitale Voice Tracer-recorder legt elke conversatie vast, zelfs als u afgeleid bent. Neem tot wel 1100 uur spraak op en zet de bestanden via USB over op de PC om ze meteen te gebruiken.

Superieure audiokwaliteit

- Microfoon met ruisonderdrukking voor maximale spraakhelderheid
- Opnamen maken in de populaire MP3-indeling met vijf opnamemodi
- ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave

Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via USB 2.0
- Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages
- Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
- Spraakvolume-indicator voor duidelijke opnamen
- Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Een luidspreker aan de voorzijde garandeert een glasheldere weergave van uw opname
- Inclusief comfortabele handsfree headset

PHILIPS

Kenmerken

Microfoon met ruisonderdrukking



De signaal-ruisverhouding (S/N) van de hooggevoelige microfoon is veel beter dan die van standaardmicrofoons. De gevoeligheid van de microfoon kan worden verhoogd (pikt meer geluidssignalen op) zonder dat dit de geluidskwaliteit negatief beïnvloedt.

ClearVoice




Het opnemen van lezingen en presentaties in een goede audiokwaliteit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Zeker als u niet op de voorste rij zit, kan de stem van de spreker te zacht zijn voor een goede opname. De ClearVoice-functie past dynamisch de passages met een lager volume aan, zodat ook zachtere stemmen duidelijk hoorbaar worden.

Vijf opnamemodi

Keuze uit diverse opnamemodi, waaronder SHQ, HQ, SP, LP en SLP voor een langere opnametijd.

Plug & Play



Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Play-functie voor Windows, Mac OS en Linux.

Spraakvolume-indicator



De innovatieve spraakvolume-indicator staat garant voor duidelijke opnamen door het volume van het binnenkomende geluid direct op het scherm weer te geven.

Groot verlicht scherm



dankzij de achtergrondverlichting ziet u alle belangrijke bestandsinformatie in één oogopslag op het grote, grafische scherm, zelfs wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

Ergonomisch en licht in gewicht

Het toestel is klein en licht, u zult amper merken dat u het bij zich heeft. Stop het in uw jaszak of tas, en neem het overal met u mee.

De duurzame behuizing en het elegante, ergonomische ontwerp maken van dit toestel een aantrekkelijke en snel onmisbare metgezel.

Glasheldere spraakweergave




De krachtigere luidspreker aan de voorzijde verzekert u van een effectieve, levendige en duidelijke geluidswaergave.

Inclusief handsfree headset



De handsfree headset is ideaal voor gebruik op reis dankzij de dasclip, die de microfoon altijd in de ideale positie houdt.

Snel opnamen overzetten



Dankzij de snelle gegevensoverdracht van een 2.0 USB-aansluiting worden opnamen tot 40 keer sneller overgedragen naar uw PC in vergelijking met de oorspronkelijke USB-norm.

Specificaties

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm
- USB: High-speed USB 2.0

Schermb

- Type: LCD
- Schermdiameter: 34,5 mm/1,4 inch
- Achtergrondverlichting: wit

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

Audio-opname

- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3)
- Ingebouwde microfoon: hoge gevoeligheid, microfoon met ruisonderdrukking, mono
- Opnamemodi: SHQ (MP3/mono), HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
- Bitsnelheid: 8, 32, 48, 64, 192 kbps
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP/SLP)
- Opnametijd: 44 dagen (SLP), 11 dagen (LP), 8 dagen (SP), 5,5 dagen (HQ), 2 dagen (SHQ)

Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische luidspreker
- Diameter van de luidspreker: 23 mm
- Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW
- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 250 - 2000 Hz (SLP), 60 - 3500 Hz (LP), 60 - 5500 Hz (SP), 60 - 7000 Hz (HQ), 60 - 16.000 Hz (SHQ)
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB

Gemak

- Spraakvolume-indicator
- Direct opnemen met één druk op de knop
- Opnemen met stemactivering
- Blokkering van toetsenpaneel
- Firmware-upgrade mogelijk
- Variabele afspeelsnelheid
- Geoptimaliseerd voor gesprekken

Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 1
- Levensduur batterij: tot 22 uur in SLP-opnamemodus
- Batterij inbegrepen
- Oplaadbaar: ja, via USB met optionele LFH9154-batterij

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Linux, Mac OS X, Windows 7/ Vista/XP/2000
- Vrije USB-poort

Accessoires

- Handsfree headset
- USB-kabel
- 1 AAA-batterij
- Snelstartgids

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): pianozwart/bordeauxrood

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,8 x 10,5 x 1,64 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 1,5 x 4,1 x 0,6 inch
- Gewicht: 0,044 kg
- Gewicht: 0,097 lb



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 3.0.6

12 NC: 8735 064 80011
UPC: 6 09585 21396 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com