



Philips Voice Tracer
digitale recorder met
ClearVoice

Stereo-opnamen

VOICE TRACER

LFH0655



Onthoud alles wat er gezegd is

Met ClearVoice voor glasheldere opnames

De Voice Tracer digitale recorder is ideaal voor het opnemen van gesprekken. De geluidskwaliteit is ook in lawaaige omgevingen uitstekend. Dankzij de USB-aansluiting kunt u het apparaat overal opladen.

Superieure audiokwaliteit

- Microfoon met ruisonderdrukking voor maximale spraakhelderheid
- Opnemen in de populaire MP3- of PCM-indeling
- ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave

Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via USB 2.0
- Indexfunctie voor eenvoudig zoeken naar relevante passages
- Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
- Spraakvolume-indicator voor duidelijke opnamen
- Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Comfortabele handsfree microfoon met bevestigingsclip
- Genieten van MP3- en WMA-muziek
- Batterijen opladen via USB
- Opnemen via USB om batterijcapaciteit te besparen

PHILIPS

Kenmerken

Microfoon met ruisonderdrukking



De signaal-ruisverhouding (S/N) van de hooggevoelige microfoon is veel beter dan die van standaardmicrofoons. De gevoeligheid van de microfoon kan worden verhoogd (pikt meer geluidsignalen op) zonder dat dit de geluidskwaliteit negatief beïnvloedt.

ClearVoice




Het opnemen van lezingen en presentaties in een goede audiokwaliteit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Zeker als u niet op de voorste rij zit, kan de stem van de spreker te zacht zijn voor een goede opname. De ClearVoice-functie past dynamisch de passages met een lager volume aan, zodat ook zachtere stemmen duidelijk hoorbaar worden.

Opnemen in MP3 of PCM

U kunt opnamen maken in de populaire MP3-indeling of in de PCM-indeling, die uitstekende audio van CD-kwaliteit biedt en zo het beluisteren van audiobestanden extra aangenaam maakt.

Plug & Play



Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Play-functie voor Windows, Mac OS en Linux.

Spraakvolume-indicator



De innovatieve spraakvolume-indicator staat garant voor duidelijke opnamen door het volume van het binnenkomende geluid direct op het scherm weer te geven.

Groot verlicht scherm




dankzij de achtergrondverlichting ziet u alle belangrijke bestandsinformatie in één oogopslag op het grote, grafische scherm, zelfs wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

Batterijen opladen via USB



Draag bij aan de bescherming van het milieu door de batterijen van uw apparaat op te laden via USB in plaats van nieuwe batterijen te kopen.

Genieten van MP3- en WMA-muziek



Sla uw muziekcollectie en gedownload nummers op in de Voice Tracer. Het afspelen van WMA- en MP3-muziekindelingen wordt ondersteund.

Inclusief opclipbare microfoon



De innovatieve handsfree microfoon zit in de doos.

Specificaties

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm
- USB: High-speed USB 2.0

Scherm

- Type: LCD
- Schermdiameter: 34,5 mm/1,4 inch
- Achtergrondverlichting: wit

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

Audio-opname

- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Ingebouwde microfoon: hoge gevoeligheid, microfoon met ruisonderdrukking, mono
- Opnamemodi: SHQ (MP3/mono), HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), SLP (MP3/mono), HQ (MP3/stereo), LP (MP3/stereo), PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), SLP (MP3/stereo), SP (MP3/stereo)
- Bitsnelheid: 8, 16, 32, 64, 48, 96, 64, 128, 192, 256, 705, 1411 kbps
- Opnametijd: Mono- / stereolijningang: 44 / 22 dagen (SLP), 11 / 5,5 dagen (LP), 8 / 4 dagen (SP), 5,5 / 2,7 dagen (HQ), 2 / 1 dag(en) (SHQ), 0,5 / 0,2 dag (PCM)
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP/SLP)
- Functie om opnameniveau te controleren

Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische luidspreker
- Diameter van de luidspreker: 23 mm
- Uitgangsvermogen luidspreker: 110 mW
- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 250 - 2000 Hz (SLP), 60 - 3500 Hz (LP), 60 - 5500 Hz (SP), 60 - 7000 Hz (HQ), 60 - 16.000 Hz (SHQ), 60 - 20.000 Hz (PCM)
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB

Muziek afspelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 (48 kHz), stereo
- Digital Rights Management: niet ondersteund
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop

Gemak

- Spraakvolume-indicator
- Direct opnemen met één druk op de knop
- Opnemen met stemactivering
- Blokkering van toetsenpaneel
- Firmware-upgrade mogelijk
- Geoptimaliseerd voor gesprekken

Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 1
- Oplaadbaar: ja, via USB
- Levensduur batterij: tot 19 uur in SLP-opnamemodus
- Batterij inbegrepen: oplaadbaar

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Linux, Mac OS X, Windows 7 / Vista/XP/2000
- Vrije USB-poort

Accessoires

- USB-kabel
- Opclipbare stereomicrofoon
- Stereohoofdtelefoon
- Snelstartgids
- 1 oplaadbare AAA-batterij

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): warm aluminium/zijdezwart

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,8 x 10,5 x 1,64 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 1,5 x 4,1 x 0,6 inch
- Gewicht: 0,044 kg
- Gewicht: 0,097 lb



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.1.6

12 NC: 8735 065 50011
UPC: 6 09585 21338 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com