



Philips Voice Tracer  
digitale recorder

2 GB

Opmametijd van 283 uur

VOICE TRACER



LFH0662

## Optimaal notities nemen

Sta open voor de tijdgeest

De Philips Digital Voice Tracer 662 is een geavanceerd, stijlvol en praktisch hulpmiddel voor het plannen van uw dagelijkse activiteiten. Twee gig aan geheugen, een handige alarmfunctie en een gratis microfoon met bevestigingsclip. Voor het opnemen van notities en het afspelen van uw favoriete muziek.

### Snel en eenvoudig

- Direct opnemen met één druk op de knop - van uitgeschakeld onmiddellijk naar opnamemodus
- Extra groot verlicht scherm voor een direct totaaloverzicht
- Organiseer uw bestanden op een snelle en eenvoudige manier met vier mappen
- USB-massaopslag verzekert optimale compatibiliteit

### Geavanceerd

- Batterijen opladen via USB
- Opnemen met stemactivering om handsfree notities te maken

### Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
- Genieten van MP3- en WMA-muziek
- Een extra grote luidspreker aan de voorzijde garandeert een kristalheldere weergave van uw opname
- Reversmicrofoon, stereo oortelefoon en batterijen inbegrepen

# PHILIPS

# Specificaties

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- USB: High-speed USB 2.0

## Beeld/scherm

- Type: LCD
- Schermdiameter: 39 mm/1,5 inch
- Achtergrondverlichting

## Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

## Audio opnemen

- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM
- Opnamemodi: PCM (WAV/mono), SHQ (MP3/mono), HQ (MP3/mono), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
- Bitsnelheid: 705,6 kbps (PCM-modus), 192 kbps (SHQ-modus), 64 kbps (HQ-modus), 48 kbps (SP-modus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps (SLP-modus)
- Opnametijd: 283 uur (SLP-modus), 141 uur (LP-modus), 94 uur (SP-modus), 70 uur (HQ-modus), 23 uur (SHQ-modus), 6,4 uur (PCM-modus)
- Samplefrequentie: 44,1 kHz (SHQ-modus), 22 kHz (HQ-modus), 16 kHz (SP-/LP-/SLP-modus)

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 (48 kHz), stereo
- Digital Rights Management: Geen ondersteuning voor DRM

## Luidspreker

- Type luidspreker: Ingebouwde 30 mm ronde dynamische luidspreker
- Uitgangsvermogen: 110 mW

## Vermogen

- Batterijtype: AAA nikkelmetaalhydride, AAA/LR03 alkaline
- Oplaadbaar: Ja, via USB
- Levensduur batterij: 50 uur in LP-modus
- Batterijen meegeleverd

## Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS X, Linux
- USB: Vrije USB-poort

## Ecologische specificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,9 x 10,7 x 1,8 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 1,5 x 4,2 x 0,7 inch
- Gewicht: 0,058 kg
- Gewicht: 0,128 lb

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel, halskoord, stereo hoofdtelefoon, reversmicrofoon, 2 oplaadbare AAA-batterijen, gebruikershandleiding
- Optionele accessoires: Microfoon/oortelefoon-combi, Plug-in microfoon LFH9171, Microfoon met stropdasclip LFH9173, Stereo hoofdtelefoon LFH2236

# Kenmerken

## MP3/WMA muziekweergave

Sla uw muziekcollectie en gedownloade nummers op in de Digital Voice Tracer. Het afspelen van WMA- en MP3-muziekformaten wordt ondersteund.

## Opnemen met stemactivering

Opnemen met stemactivering is een handige functie voor handsfree opnemen. Als deze functie is ingeschakeld, begint het apparaat automatisch met opnemen zodra u begint te praten. De opname wordt automatisch stopgezet als u stopt met praten en gaat automatisch verder zodra u weer begint te praten.

## Batterijen opladen via USB

De batterijen van uw Voice Tracer kunnen via uw PC worden opgeladen.

## Extra groot verlicht scherm

Op het grote, grafische scherm ziet u alle belangrijke informatie over een bestand dankzij de achtergrondverlichting in één oogopslag, zelfs wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

## Direct opnemen met één druk op de knop

Houd de opnameknop kort ingedrukt om de Digital Voice Tracer in te schakelen en direct met opnemen te beginnen.

## Reversmicrofoon

Een lichte headset ontworpen voor comfort tijdens langdurig gebruik en een omnidirectionele revers microfoon worden geleverd bij uw Voice Tracer. De hoge opnamegevoeligheid van de microfoon biedt uitstekende opnamekwaliteit terwijl de oortelefoon zorgt voor kwaliteitsvolle weergave.

## Licht ontwerp

Het toestel is klein en licht, u zult amper merken dat u het bij zich heeft. Stop het in uw jaszak of tas, en neem het overal met u mee. De duurzame behuizing en het elegante, ergonomische ontwerp maken van dit toestel een aantrekkelijke en snel onmisbare metgezel.



Publicatiedatum  
2018-03-30

Versie: 4.1.7

12 NC: 8735 066 20011  
UPC: 0 37849 99020 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)