



Philips Voice Tracer
digitale recorder met
zoommicrofoonsysteem

12 m zoom

VOICE TRACER

LFH0884



Focus op de spreker

met ingebouwde zoommicrofoon

De Voice Tracer 884 neemt lezingen, gesprekken en stemmen die van grotere afstand komen op in hoge kwaliteit. De meegeleverde zoommicrofoon (12 m) onderdrukt omgevingsgeluid voor buitengewoon heldere opnamen.

Superieure audiokwaliteit

- Zoommicrofoonsysteem voor opnemen op afstand
- Zoommicrofoon voor gericht opnemen (12 m)
- Stereo-opnamen van studiokwaliteit in MP3- en PCM-indeling
- ClearVoice voor heldere en levendige spraakweergave

Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Een snelle overdracht van opnamen en gegevens via USB 2.0
- Groot, eenvoudig afleesbaar scherm met achtergrondverlichting
- Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux

Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort

- Opnemen via USB en opladen van batterijen voor onbeperkt gebruik
- Genieten van MP3- en WMA-muziek
- Inclusief comfortabele stereomicrofoon en hoofdtelefoon
- FM radio-opname om uw favoriete radioprogramma's mee op te nemen

PHILIPS

Kenmerken

Zoommicrofoonsysteem



De innovatieve unidirectionele zoommicrofoon kan stemmen die ver weg zijn opnemen en tegelijkertijd ruis onderdrukken. Schakel tussen drie verschillende opnamemodi door op verschillende opnamebereiken in te stellen.

Plug & Play




Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Play-functionaliteit voor Windows, Mac OS en Linux.

Groot verlicht scherm




dankzij de achtergrondverlichting ziet u alle belangrijke bestandsinformatie in één oogopslag op het grote, grafische scherm, zelfs wanneer er rondom u zeer weinig licht is.

Genieten van MP3- en WMA-muziek




Sla uw muziekcollectie en gedownload nummers op in de Voice Tracer. Het afspelen van WMA- en MP3-muziekindelingen wordt ondersteund.

Snel opnamen overzetten




Dankzij de snelle gegevensoverdracht van een 2.0 USB-aansluiting worden opnamen tot 40 keer sneller overgedragen naar uw PC in vergelijking met de oorspronkelijke USB-norm.

Inclusief stereomicrofoon



De comfortabele hoofdtelefoon en de innovatieve stereomicrofoon zitten in de doos.

FM-radio-opname



Luister naar uw favoriete FM-radioprogramma's wanneer en hoe vaak u wilt. Schakel eenvoudigweg de opnamefunctie in wanneer u uw favoriete radioprogramma hoort. De Voice Tracer neemt het radiosignaal op in MP3-indeling.

Zoommicrofoon (12 m)



Gerichte geluidsopname tot wel 12 m om specifieke en heldere audio van ver weg op te nemen en achtergrondgeluid te weren.

ClearVoice



Het opnemen van lezingen en presentaties in een goede audiokwaliteit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Zeker als u niet op de voorste rij zit, kan de stem van de spreker te zacht zijn voor een goede opname. De ClearVoice-functie past dynamisch de passages met een lager volume aan, zodat ook zachtere stemmen duidelijk hoorbaar worden.

Specificaties

Connectiviteit

- Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- Lijningang
- USB: High-speed USB 2.0
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Scherm

- Type: LCD
- Schermdiameter: 39 mm/1,5 inch
- Achtergrondverlichting: wit

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 8 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

Audio-opname

- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Ingebouwde microfoon: hoge gevoeligheid, microfoon met ruisonderdrukking, stereo
- Opnamemodi: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
- Bitsnelheid: 8, 32, 48, 64, 192, 1411 kbps
- Opnametijd: 90 dagen (SLP), 22 dagen (LP), 15 dagen (SP), 11 dagen (HQ), 3,5 dag (SHQ), 0,5 dag (PCM)
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP/SLP)

Geluid

- Diameter van de luidspreker: 30 mm
- Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidsverbetering: ClearVoice

Muziek afspelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 - 320 kbps (44 kHz), 64 - 192 (48 kHz), stereo
- Digital Rights Management: niet ondersteund
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

Tuner

- Automatisch digitaal afstemmen

Gemak

- Spraakvolume-indicator

- Direct opnemen met één druk op de knop
- Opnemen met stemactivering
- Blokkering van toetsenpaneel
- Firmware-upgrade mogelijk
- Geoptimaliseerd voor lezingen
- Variabele afspeelsnelheid

Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Oplaadbaar: ja, via USB
- Levensduur batterij: tot 50 uur in SLP-opnamemodus
- Batterijen meegeleverd: oplaadbaar, ja

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Linux, Mac OS X, Windows 7/ Vista/XP/2000

Milieuspecificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

- USB-kabel
- Opclipbare stereomicrofoon
- Stereohoofdtelefoon
- Halskoord
- 2 AAA-batterijen
- Opklikbare zoommicrofoon
- Snelstartgids

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): aluminium-zilver/zwart

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3,9 x 10,7 x 1,8 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 1,5 x 4,2 x 0,7 inch
- Gewicht: 0,058 kg
- Gewicht: 0,128 lb

Opklikbare zoommicrofoon

- Directionaliteit: unidirectioneel
- Impedantie: 680 ohm +/- 20%
- Nettogewicht: 16 g
- Voltage fantoomvoeding: 1,5 - 9 V
- Gevoeligheid: -76 +/- 3 dB bij 1 kHz
- Type: Electret-condensatormicrofoon



Publicatiedatum
2014-03-07

Versie: 2.0.5

12 NC: 8735 088 40011
UPC: 6 09585 21722 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com