



Philips Pocket Memo  
digitale dictafoon

Bediening met schuifschakelaar

POCKET MEMO

LFH9380



## Ga voor digitaal

### Professioneel dicteren met schuifbediening

U bent gesteld op uw taperecorder, maar wilt wel efficiënter werken? Kijk dan eens naar de Pocket Memo 9380. Dankzij de schuifbediening kunt u op de vertrouwde manier blijven werken en tegelijkertijd uw werkstijl efficiënter maken.

#### **Snelle bediening**

- Schuifbediening voor professionele opnameregeling
- Intuïtieve bediening met 'slimme' knoppen
- Professionele bewerkingsfuncties
- Tien auteursnamen voor het ordenen van dictaten

#### **Eenvoudige bestandsverwerking**

- Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle transcripties
- Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel terughalen van taken
- Via de statusinformatie van de taak kan werk worden gevolgd
- Prioriteitsinstelling om urgente taken als eerste te verwerken

#### **Ontworpen voor professionals**

- Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
- Hoge opnamekwaliteit in DSS-indeling
- Stemactivering voor handsfree opnemen

# PHILIPS

# Kenmerken

## Bediening met schuifschakelaar



Professionele opnameregeling met schuifbediening.

## Professionele bewerkingsfuncties



Professionele bewerkingsfuncties, zoals overschrijven, invoegen, gedeeltelijk verwijderen, vergrendelen, beschikbaar voor een optimale workflow.

## Intuïtieve bediening

Dankzij de 'slimme' knoppen kunt u door menuopties bladeren en snel selecteren. Zo kunt u snel en intuïtief navigeren door het menu om werktypen en andere opdrachten toe te wijzen.

## Verwisselbare geheugenkaart



Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij een verwisselbare geheugenkaart.

## Hoge opnamekwaliteit in DSS



De DSS-indeling is ontworpen voor digitale spraakrecorders en maakt een hoge compressieverhouding met beperkt kwaliteitsverlies mogelijk. Met de DSS-indeling kunt u ook aanvullende informatie opslaan in de bestandstitel. Dit vergemakkelijkt het ordenen en transcriberen van dicteerbestanden.


## Werk volgen via de status van de taak

Dankzij de professionele SpeechExec-software kunt u altijd de statusinformatie van uw taak volgen. Zo hebt u een duidelijk overzicht van de voortgang van uw werk.

## Tien auteursnamen

Het ordenen van uw dictaten is nu nog eenvoudiger met tien auteursnamen.

## Automatisch downloaden via USB



Als de Pocket Memo-dictafoon is aangesloten, downloadt deze automatisch uw audiobestanden rechtstreeks naar uw computer.

## Efficiënte verwerking

Dankzij de SpeechExec-software kunt u geluidsbestanden efficiënt verwerken, zodat

het terughalen van taken snel, eenvoudig en handig verloopt.

## Instellen van prioriteit



Met de optie voor het instellen van prioriteit worden urgente opnamen eerst verwerkt.

## Stemactiveringsfunctie



Opnemen met stemactivering is een handige functie voor handsfree opnemen. Als deze functie is ingeschakeld, begint het apparaat automatisch met opnemen zodra u begint te praten. De opname wordt automatisch stopgezet als u stopt met praten en gaat automatisch verder zodra u weer begint te praten.

# Specificaties

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm
- USB: High-speed USB 2.0
- Basisstationaansluiting
- Geheugenkaartsleuf

## Display

- Type: LCD
- Schermdiameter: 44 mm/1,7 inch
- Achtergrondverlichting: wit

## Opslagmedia

- Verwisselbare geheugenkaart
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC)
- Geschikt voor massaopslag

## Audio-opname

- Opname-indelingen: Digital Speech Standard (DSS)
- Ingebouwde microfoon: mono
- Opnamemodi: QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
- Bitsnelheid: 13,5; 27 kbps
- Opnametijd (kaart van 2 GB): 349 uur (SP), 170 uur (QP)
- Samplingfrequentie: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

## Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische luidspreker
- Diameter van luidspreker: 30 mm
- Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW
- Frequentiebereik: 300 – 7000 Hz (QP), 300 – 5700 Hz (SP) Hz

## Comfort

- Professionele bewerkingfuncties
- Ondersteuning voor meerdere talen: 4 talen (EN, FR, DE, ES)
- 2 'slimme' knoppen
- Auteursnaam instellen
- Bediening via schuifschakelaar

- Bestandsvergrendeling
- Bediening met één duim
- Instellen van prioriteit
- Opnemen met stemactivering
- Automatische software-updates

## Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Oplaadbaar: ja, via USB
- Levensduur batterij: tot 23 uur in SP-opnamemodus
- Inclusief batterijen

## Systeemvereisten

- Processor: Pentium III, 500 MHz, Pentium IV, aanbevolen 1 GHz
- RAM-geheugen: 256 MB (aanbevolen 1 GB)
- Ruimte op harde schijf: 100 MB voor SpeechExec, 250 MB voor Microsoft .NET
- Uitgang voor hoofdtelefoon of luidsprekers
- Besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP
- Vrije USB-poort
- DVD-ROM-station
- Geluidskaart

## Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)
- Loodvrij gesoldeerd product

## Accessoires

- SpeechExec-dicteesoftware
- USB-kabel
- Secure Digital-geheugenkaart
- Etui
- Snelstartgids
- 2 AAA-batterijen

## Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilver/zwart
- Materiaal: volledig metalen behuizing



Publicatiedatum  
2017-08-11

Versie: 1.2.4

12 NC: 8735 838 00011  
UPC: 0 37849 98794 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)