



Philips Pocket Memo
Dicteer- en transcriptieset

Bediening met schuifschakelaar

POCKET MEMO

LFH9398

Ga voor digitaal

Met professionele dictaten en transcripties

Met deze veelzijdige digitale starterset bent u verzekerd van een hoogwaardige digitale opnamekwaliteit van dictaat tot transcriptie. Het ergonomische ontwerp en de uitgebreide software laten de workflow nog soepeler verlopen.

Professionele opnameoplossing

- Schuifbediening voor professionele opnameregeling
- Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
- Intuïtieve bediening met 'slimme' knoppen
- Professionele bewerkingsfuncties
- Tien auteursnamen voor het ordenen van dictaten
- Hoge opnamekwaliteit in DSS-indeling

Professionele transcriptieoplossing

- Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle transcripties
- Efficiënte verwerking van geluidsbestanden voor het snel terughalen van taken
- Professionele, ergonomische voetschakelaar en hoofdtelefoon
- Via de statusinformatie van de taak kan werk worden gevolgd
- Prioriteitsinstelling om urgente taken als eerste te verwerken

PHILIPS

Kenmerken

Bediening met schuifschakelaar



Professionele opnameregeling met schuifbediening.

Professionele bewerkingsfuncties



Professionele bewerkingsfuncties, zoals overschrijven, invoegen, gedeeltelijk verwijderen, vergrendelen, beschikbaar voor een optimale workflow.

Intuïtieve bediening

Dankzij de 'slimme' knoppen kunt u door menuopties bladeren en snel selecteren. Zo kunt u snel en intuïtief navigeren door het menu om werktypen en andere opdrachten toe te wijzen.

Verwisselbare geheugenkaart



Vrijwel onbeperkte opnamecapaciteit dankzij een verwisselbare geheugenkaart.

Hoge opnamekwaliteit in DSS



De DSS-indeling is ontworpen voor digitale spraakrecorders en maakt een hoge compressieverhouding met beperkt kwaliteitsverlies mogelijk. Met de DSS-indeling kunt u ook aanvullende informatie opslaan in de bestandstitel. Dit vergemakkelijkt het ordenen en transcriberen van dicteerbestanden.

Professionele transcripties

Het ergonomisch ontwerp van de voetschakelaar en hoofdtelefoon van Philips tilt de gebruiksmogelijkheden voor professionele dictaten naar een nieuw niveau. Tijdens het transcriberen kunt u dictaten starten en stoppen door uw hiel een klein beetje te bewegen; u hoeft dus niet uw hele voet op te tillen. Dit verbetert de efficiëntie en maakt het apparaat prettig om mee te werken.


Werk volgen via de status van de taak

Dankzij de professionele SpeechExec-software kunt u altijd de statusinformatie van uw taak volgen. Zo hebt u een duidelijk overzicht van de voortgang van uw werk.

Tien auteursnamen

Het ordenen van uw dictaten is nu nog eenvoudiger met tien auteursnamen.

Automatisch downloaden via USB



Als de Pocket Memo-dicteefoon is aangesloten, downloadt deze automatisch uw audiobestanden rechtstreeks naar uw computer.

Efficiënte verwerking

Dankzij de SpeechExec-software kunt u geluidsbestanden efficiënt verwerken, zodat het terughalen van taken snel, eenvoudig en handig verloopt.

Instellen van prioriteit



Met de optie voor het instellen van prioriteit worden urgente opnamen eerst verwerkt.

Specificaties

Wat zit er in de verpakking?

- Digitale recorder LFH9380
- USB-voetschakelaar
- Stereo hoofdtelefoon LFH0334
- SpeechExec-transcriptiesoftware
- SpeechExec-dicteesoftware

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm
- USB: Mini-USB 2.0
- Basisstationaansluiting
- Geheugenkaartsleuf

Display

- Type: LCD
- Schermdiameter: 44 mm/1,7 inch
- Achtergrondverlichting: wit

Opslagmedia

- Verwisselbare geheugenkaart
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC)
- Geschikt voor massaopslag

Audio-opname

- Opname-indelingen: Digital Speech Standard (DSS)
- Ingebouwde microfoon: mono
- Opnamemodi: QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
- Bitsnelheid: 13,5; 27 kbps
- Opnametijd (kaart van 2 GB): 349 uur (SP), 170 uur (QP)
- Samplingfrequentie: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische luidspreker
- Diameter van luidspreker: 30 mm
- Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW
- Frequentiebereik: 300 – 7000 Hz (QP), 300 – 5700 Hz (SP) Hz

Comfort

- Professionele bewerkingfuncties
- Ondersteuning voor meerdere talen: 4 talen (EN, FR, DE, ES)
- 2 'slimme' knoppen
- Auteursnaam instellen
- Bediening via schuifschakelaar
- Bestandsvergrendeling
- Bediening met één duim
- Instellen van prioriteit
- Opnemen met stemactivering
- Automatische software-updates

Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)

- Aantal batterijen: 2
- Opladbaar: ja, via USB
- Levensduur batterij: tot 23 uur in SP-opnamemodus
- Inclusief batterijen

Voetpedaal

- Connectiviteit: USB-aansluiting
- Afmetingen (b × h × d): 19,5 × 13 × 3,5 cm
- Gewicht: 0,660 kg

Hoofdtelefoon

- Stijl: onder de kin
- Akoestisch systeem: open
- Magneettype: neodymium
- Diafragma: PET-dome
- Spreekspoel: koper
- Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor spraakweergave
- Impedantie: 2 × 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 2 × 10 mW
- Gevoeligheid: 103 dB
- Diameter van luidspreker: 14 mm
- Kabelaansluiting: aan één kant
- Kabellengte: 3 m
- Aansluiting: 3,5 mm, rechte hoek, stereo
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Afmetingen (b × h × d): 16 × 15 × 1,8 cm
- Gewicht: 0,660 kg

Systeemvereisten

- Processor: Pentium III, 500 MHz, Pentium IV, aanbevolen 1 GHz
- RAM-geheugen: 256 MB (aanbevolen 1 GB)
- Ruimte op harde schijf: 100 MB voor SpeechExec, 250 MB voor Microsoft .NET
- Uitgang voor hoofdtelefoon of luidsprekers
- Besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP
- Vrije USB-poort
- DVD-ROM-station
- Geluidskaart

Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)
- Loodvrij gesoldeerd product

Accessoires

- SpeechExec-dicteesoftware
- SpeechExec-transcriptiesoftware
- USB-kabel
- Secure Digital-geheugenkaart
- Etui
- Snelstartgids
- 2 AAAA-batterijen

Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilver/zwart
- Materiaal: volledig metalen behuizing



Publicatiedatum
2016-04-22

Versie: 1.2.4

12 NC: 8735 939 80011
UPC: 0 37849 98792 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com