

PHILIPS

RCH30 oplaadbare lamp met docking station

LED Inspection lamps

Krachtige LUXEON® LED's

220 lm + UV-lekdetectie

Docking station voor snel opladen

Uiterst duurzaam, IK09 en IP66



LPL10UVX1



Beter zien, beter werken

Draadloze professionele verlichting met UV-detectie

Het nieuwste model Philips oplaadbare LED-inspectielamp met docking station is ideaal voor iedere onderhoudstaak. Dankzij de krachtige Philips Luxeon LED's is de lichtsterkte onder alle omstandigheden optimaal.

Hoogwaardig wit LED-licht van Philips

- Overwin de duisternis met zacht, natuurlijk licht
- Krachtig LUXEON® LED-licht tot 120 lumen
- Brede lichthoek: tot 70°

Nog hogere weerstand


- Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Sterke schokbestendigheid -IK09
- Bestand tegen water en stof -IP66

UV-lekdetectie-indicator

- Lekken in airconditioningsystemen gemakkelijk detecteren

Kenmerken

Brede lichthoek



Dankzij de brede lichthoek van 70° kunt u zich concentreren op specifieke onderdelen en hebt u precies de juiste hoeveelheid licht die u nodig hebt.

Krachtig LUXEON® LED-licht

De krachtige witte LUXEON® LED-lampen bieden een lichtsterkte van 120 lumen en zorgen daarmee voor voldoende licht in het donker om zelfs de kleinste details te kunnen zien.

Bestendig tegen chemische stoffen

De behuizing van onze inspectielampen is niet alleen bestendig tegen stoten, maar ook tegen water, chemische stoffen en oplosmiddelen.

Sterke schokbestendigheid -IK09



De beschermende tas is ontworpen voor ruige werkingsomgeving en voldoet aan IK09.

Bestand tegen water en stof -IP66



De LED-inspectielamp is waterbestendig en voldoet aan IP66.

Lekken gemakkelijk detecteren



Deze LED-inspectielamp heeft niet alleen een hele sterke hoofdbundel, de lamp is ook uitgerust met een UV-A-lekdetecteur. Hiermee kunt u gemakkelijk lekken detecteren in airconditioningssystemen zonder dat u extra gereedschap nodig hebt. Voeg gewoon wat lekdetectievloeistof toe aan het systeem en mogelijke lekken zullen zichtbaar worden.

Overwin de duisternis

Professionele werklampen van Philips hebben krachtige LED-verlichting voor een intens wit licht en een brede heldere lichtstraal die de duisternis overwint. Het witte licht van 6000 K biedt optimale helderheid en zicht voor visueel comfort zonder extra inspanning.

Specificaties

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 6
Aantal (L x B x H): 35 x 28 x 45 cm
Brutogewicht: 1,95 kg
GTIN: 1 87 27900 38942 2

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL10UVX1
Bestelcode: 38942531

Electrische kenmerken

Oplaadtijd van batterij: 4 uur
Gebruikstijd accu: Tot 4 uur
Batterijtype: Li-ion
Type stekker: EU
Voedingsbron: Oplaadbaar
Voltage: 100-240 volt
Wattage: 2,5 W

Lichtkenmerken

Lichthoek: 70 graad
Kleurtemperatuur: 6500 K
LED-levensduur: 10.000 uur
Lichtintensiteit (boost): 400 lux bij 0,5 m
Lichtopbrengst: 220 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 5810 g
Hoogte: 45 cm
Lengte: 35 cm
Breedte: 28 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900389425
EAN3: 8727900389432

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 5,7 cm
Lengte: 25 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 660 g
Breedte: 5,6 cm
Gewicht zonder batterijen: 400 g

Productbeschrijving

Haak: Veelzijdige cliphaak
Waarde bescherming tegen schokken (IK): IK09
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP66
Magneet
Materiaal en afwerking: Robuust rubber en polycarbonaat
Aantal LEDs: 8,0
Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED
Collectie: RCH

