

PHILIPS

LPL18

Professional

5 Hochleistungs-LEDs

85 lm + 20 lm Spotlicht

Bis zu 8 Stunden Betriebsdauer

Betrieb mit 3 AAA-Batterien



LPL18B1



Besser sehen, besser arbeiten

Tragbares Inspektionswerkzeug

Die Philips LED-Inspektionslampe Penlight ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben, das hochwertige LEDs und Benutzerfreundlichkeit in einem kleinen Format kombiniert.

Helleres und länger leuchtendes Licht

- Hochwertiges LED-Licht, bis zu 85 Lumen
- Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht
- Spotlicht: 20 lm

Hoher Widerstand

- Fallprüfung: 12 Mal freier Fall aus einer Höhe von 1,5 m

Besonderheiten

Spotlicht: 20 lm

Mit dem Spotlicht wird sichtbar, was sonst verborgen ist. Dank des besonders schlanken Designs und der starken LED-Leuchte kann die Lampe die kleinsten Ecken optimal ausleuchten.

Fallprüfung: 12 Mal freier Fall



Fallprüfung: 12 Mal freier Fall aus einer Höhe von 1,5 m.

Hochwertiges LED-Licht



Als internationaler Marktführer für Fahrzeugbeleuchtung haben wir jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Beleuchtung gesammelt. Die Philips LED-Inspektionslampen sind mit hochwertigen LEDs ausgestattet. Unsere LEDs vereinen eine starke Lichtleistung mit einer natürlichen Farbwiedergabe für ermüdungsfreies Arbeiten.

Besiegen Sie die Dunkelheit

Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6000 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.

Daten

Außenkarton

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 20
Außenkarton (L x B x H): 29,8 x 18,6 x 26 cm
Bruttogewicht: 1,9 kg
GTIN: 1 87 27900 38821 0

Bestellinformationen

Bestellnummer: LPL18B1
Bestellcode: 38821340

Elektrische Eigenschaften

Akkulaufzeit: bis zu 8 Stunden
Akkutyp: 3 x AAA
Stromquelle: AAA-Batterie
Spannung: 4,5 V
Wattleistung: 1,6 W

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6000 K
LED-Lebensdauer: 10.000 Std.
Lichtleistung: 85 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 20 Lumen

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 1515 g
Höhe: 26 cm
Länge: 29,5 cm
Breite: 18,6 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8727900388213
EAN3: 8727900388220

Produktinformationen

Höhe: 3,3 cm
Länge: 17,2 cm
Packungsmenge/MOQ: 20
Gewicht mit Batterien: 80 g
Breite: 1,8 cm
Gewicht ohne Batterien: 47 g
Größe: Kompakt

Produktbeschreibung

Haken: Standard-Clip
Magnet: Nein
Anzahl der LEDs: 6
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Technologie: LED
Produktreihe: Inspektionslampe

