

# PHILIPS

Linterna profesional  
Penlight Compact

LED Inspection  
lamps

LED de alta calidad x 6

Empaque de: 1

Hasta 11 h de autonomía/3 pilas  
AAA

Protección contra agua y polvo:  
IP54



LPL19B1



## Ve mejor, trabaja mejor

### Herramienta de inspección portátil profesional

La linterna LED de inspección Philips Penlight es la herramienta perfecta para realizar tareas de inspección rápidas, ya que combina LED de alta calidad, resistencia al agua y al polvo (IP54), y un diseño compacto fácil de usar.

#### Más brillante y duradera

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Puntero de 20 lm
- Luz LED de alta calidad de hasta 130 lúmenes

#### Alta resistencia

- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra agua y polvo: IP54
- Resistente a productos químicos y solventes industriales

## Destacados

### Puntero de 20 lm

La luz enfocada le permite ver lo que otros no pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la linterna se puede maniobrar en cavidades muy estrechas y la potente fuente LED lo ilumina todo.

### Protección contra agua y polvo: IP54



La linterna de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

### Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

### Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la linterna de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

### Luz LED de alta calidad de 130 lm

Como líder internacional del mercado de iluminación automotriz, tenemos años de experiencia y conocimientos prácticos sobre iluminación. Las linternas de inspección LED de Philips disponen de LED de alta calidad. Nuestros LED combinan un potente rendimiento de iluminación con una representación natural de los colores para trabajar sin cansarse.

### Vence a la oscuridad

Las linternas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

## Especificaciones

### Caja exterior

Cantidad de cajas: 6  
Caja exterior (L x An x Al): 26 x 13 x 11,1 cm  
Peso bruto: 0,6 kg  
GTIN: 1 87 27900 38820 3

### Información de solicitud

Entrada de solicitud: LPL19B1  
Código de solicitud: 38819031

### Características eléctricas

Autonomía de la batería: Hasta 11 horas  
Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips  
Fuente de alimentación: Batería  
Voltaje: 4,5 V  
Potencia: 1,3 W

### Características de la luz

Ángulo del rayo de luz: 35-44 grado  
Temperatura color: 6000 K  
Vida útil del LED: 10.000 horas  
Salida luminosa: 130 lumen  
Salida luminosa (puntero): 20 lumen

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 640 g  
Alto: 11 cm  
Longitud: 25,8 cm  
Ancho: 15,1 cm

### Datos del empaque

EAN1: 8727900388190  
EAN3: 8727900388206

### Información del producto embalado

Alto: 3,1 cm  
Longitud: 17,2 cm  
Peso con baterías: 70 g  
Ancho: 1,8 cm  
Peso sin baterías: 38 g  
Tamaño: Compacta

### Descripción del producto

Gancho: Clip estándar  
Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54  
Imán: NO  
Cantidad de LED: 7  
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C  
Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales  
Tecnología: LED  
Alcance: Linterna de bolsillo

