

Philips LED Inspection
lamps
Wiederaufladbare
kompakte Arbeitsleuchte
RCH5
Hochwertige LED
110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-
Modus
Neues, um 180° drehbares
Gehäusedesign
Ultra-kompaktes Taschenformat

LPL32X1



Besser sehen, besser arbeiten

Kompakte, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte

Die ultraschlanke, wiederaufladbare Philips LED-Inspektionslampe ist das perfekte Werkzeug für schnelle Inspektionsaufgaben. Die flexible, hochwertige LED-Lampe mit 180° Ausleuchtung vermeidet die Bildung von Schatten. Der um 360° drehbare Haken und der starke Magnet ermöglichen Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.

Besonders helles Licht

- Besiegen Sie die Dunkelheit mit natürlichem Licht
- Lichtmodi Eco & Boost: 110 lm/55 lm
- 3 hochwertige SMD-LEDs
- Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 120°

Vielseitiges Design

- Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität
- Um 360° drehbarer und einklappbarer Haken
- Praktischer Gürtel-Clip für maximale Flexibilität
- Starker Magnet am beweglichen unteren Teil
- Taschenformat – Höhe 120 mm
- Ultra-schlanke LED-Leuchte, 13 mm

Verlässliche Akkutechnologie

- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku
- Vollständige Aufladung in nur 2,5 Stunden

PHILIPS

Wiederaufladbare kompakte Arbeitsleuchte RCH5

Hochwertige LED 110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-Modus, Neues, um 180° drehbares Gehäusedesign, Ultra-kompaktes Taschenformat

Besonderheiten

Um 180° schwenkbarer Leuchtenkopf



Die LED-Inspektionslampe RCH5 verfügt über einen flexiblen Leuchtenkopf, der sich um bis zu 180° neigen lässt. So erkennen Sie selbst kleinste Details.

Um 360° drehbarer Haken



Mit dem einstellbaren und einklappbaren Haken können Sie diese professionelle Arbeitslampe aufhängen. So haben Sie Ihre Hände für die anstehenden Arbeiten frei.

Besiegen Sie die Dunkelheit

Professionelle Arbeitslampen von Philips verfügen über leistungsstarke LEDs für ein intensives, weißes Licht und einen breiten Abstrahlwinkel, der der Dunkelheit keine Chance lässt. Sie wurden speziell entwickelt, um für mehr Überblick und eine bessere Sicht zu sorgen. Das weiße Licht mit 6500 K sorgt zudem für ein entspanntes Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen.

Dualer Lichtmodus: 110 lm/55 lm



Die weiße LED bietet eine Lichtleistung im Boost-Modus von 110 lm sowie von 55 lm im Eco-Modus. So bleiben Sie nicht im Dunkeln stehen und erkennen selbst die kleinsten Details.

Langlebiger Lithium-Ionen-Akku



Die wiederaufladbare Philips LED-Leuchte RCH5 wird über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ohne "Memory-Effekt" betrieben und bietet bis zu 300 Ladezyklen.

Schneller Ladevorgang



Die kompakte LED-Lampe von Philips wurde so konzipiert, dass sie Ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung steht. Die mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebene LED-Inspektionslampe RCH5 wird in bis zu

LPL32X1

2,5 Stunden vollständig aufgeladen. So wird eine maximale Nutzung der LED-Leuchte sichergestellt.

Praktischer Gürtel-Clip

Mit dem Gürtel-Clip auf der Rückseite der Philips RCH5 haben Sie Ihre LED-Leuchte stets zur Hand.

Hohe Autonomie



Boost-Modus – 2,5 Stunden; normaler Modus – 5 Stunden

Hochwertige LED

Die Philips LED-Inspektionslampe RCH5 wurde mit der SMD-LED-Technologie konzipiert. Diese sorgt für einen geringen Energieverbrauch und ein helles, langlebiges Licht.

Starker Magnet



Mit dem neuen starken Magneten haben Sie die Möglichkeit, das Werkzeug an metallischen Oberflächen zu befestigen, sodass Sie beide Hände für Wartungsaufgaben frei haben.

Superschlank

Dank des ultra-schlanken Designs von 13 mm Dicke passt die LED-Inspektionsleuchte RCH5 perfekt in die Tasche und bietet einen komfortablen Griff.

Wiederaufladbare kompakte Arbeitsleuchte RCH5

Hochwertige LED 110 lm Boost-Modus/55 lm Eco-Modus, Neues, um 180° drehbares Gehäusedesign, Ultra-kompaktes Taschenformat

LPL32X1

Daten

Bestellinformationen

- Bestelleingabe: LPL32X1
- Bestellcode: 39386631

Elektrische Eigenschaften

- Akkukapazität: 1000 mAh
- Akkuladezeit: 2,5 Std.
- Akkulaufzeit: Bis zu 5 Stunden
- Batterietyp: Li-Ionen
- Ladekabel-Typ: USB
- Steckertyp: EU
- Stromquelle: Wiederaufladbar
- Spannung: 100-240 V
- Wattleistung: 1,5 W

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Farbtemperatur: 6500 K
- LED-Lebensdauer: 50.000 Std.
- Lichtleistung: 110 Lumen
- Lichtleistung (ECO): 55 Lumen

Umverpackungsinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 1370 g
- Höhe: 18,5 cm
- Länge: 16 cm
- Breite: 14 cm

Verpackungsdaten

- EAN1: 8727900393866
- EAN3: 8727900393873

Produktinformationen

- Höhe: 5,9 cm
- Länge: 2,5 cm
- Packungsmenge/MOQ: 6
- Gewicht mit Batterien: 164 g
- Breite: 12 cm
- Größe: Kompakt

Produktbeschreibung

- Haken: Um 360° drehbarer Haken
- Schutzart (IP): IP20
- Magnet
- Materialien und Verarbeitung: Elektrische Eigenschaften
- Anzahl der LEDs: 3
- Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
- Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Standfuß
- Technologie: LED
- Bereich: RCH



Ausstellungsdatum
2016-12-26

Version: 4.1.1

12 NC: 8670 001 27601
EAN: 87 27900 39386 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com