

# PHILIPS

Lámpara recargable  
RCH21 con base

LED Inspection  
lamps

LED de alta calidad

Empaque de: 1

Batería ultraduradera

Gancho retráctil de 360° e imán



LPL33X1



## Aumente la visibilidad, trabaje mejor

### Luz de trabajo profesional LED compacta y recargable

Esta nueva generación de luces de trabajo LED recargables de Philips se diseñó para todo tipo de trabajos de mantenimiento. Gracias a sus LED de alta calidad con exclusivo cabezal flexible a prueba de impactos, se proporciona una potente luz en todas las circunstancias.

#### Luz LED blanca de alta calidad

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Luz LED de alta calidad: modo potente de 240 lm y modo ecológico de 120 lm
- Ángulo amplio de haz: 90°

#### Altamente resistente

- Sólida resistencia a los impactos: IK07
- Protección contra el agua, el polvo y los disolventes: IP54

#### Batería ultraduradera

- Duración cinco veces superior con la nueva batería
- Autonomía prolongada y carga superrápida

#### Práctica y versátil

- La función "Encuéntrame" contiene una luz roja cuando está en modo de espera
- Módulo de iluminación flexible de 90°
- Sin manos: gancho retráctil de 360° y potente imán

## Destacados

### Vence a la oscuridad

Las lámparas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

### Sólida resistencia a los impactos: IK07

Sólida resistencia a los impactos: IK07

### Duración cinco veces superior

La lámpara RCH21 dispone de una batería de tecnología avanzada. Dura cinco veces más que las baterías recargables tradicionales, ofrece 1500 ciclos de carga en lugar de los 300 de una batería normal y dura lo mismo que la lámpara de inspección LED.

### La función "Encuétrame" contiene una luz roja

Descubre la función innovadora "Encuétrame" y no vuelvas a perder tu lámpara de trabajo. Un LED rojo mantiene visible la luz de trabajo en modo de espera sin afectar a la autonomía de la batería.

### Módulo de iluminación flexible

La lámpara RCH21 de Philips dispone de un innovador y exclusivo módulo de iluminación con inclinación de 90° que garantiza una iluminación de 360°.

### Ilumine sin tener que utilizar tus manos

El gancho ajustable y retráctil de 360° ofrece la posibilidad de colgar la lámpara RCH21 en cualquier parte. Con su potente imán, podrás fijar firmemente la luz de trabajo a cualquier superficie, lo que te permite trabajar con ambas manos.

### Luz LED de alta calidad

Los LED de alta calidad ofrecen 240 lm de salida luminosa en modo potente y 120 lm en modo ecológico. Verás los detalles más pequeños incluso hasta en la oscuridad.

### Autonomía prolongada y carga rápida

Con una autonomía prolongada de hasta 6 horas en modo ecológico y carga superrápida en menos de 1,5 horas, esta lámpara de inspección LED dura todo el día.

### Protección contra el agua y el polvo

Nuestras lámparas de inspección LED RCH21 son resistentes al agua, al polvo y a los disolventes, y cumplen con el estándar IP54.

### Ángulo de haz ancho

El ángulo amplio de haz de 90° permite iluminar áreas de trabajo grandes.

## Especificaciones

### Información de solicitud

Entrada de solicitud: LPL33X1

Código de solicitud: 39417731

### Características eléctricas

Capacidad de la pila: 1800 mAh

Tiempo de carga de la batería: Hasta 1,5 horas

Autonomía de la batería: Hasta 3,5 horas

Tipo de batería: Litio

Tipo de cable de carga: Base de carga con puerto USB

Tipo de enchufe: UE o Reino Unido

Fuente de alimentación: Batería

Voltaje: 3,2 V

Potencia: 2 W

Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 6 horas

### Características de iluminación

Ángulo del haz: 90 grado

Temperatura de color: 6000 K

Vida útil del LED: 10.000 horas

Emisión de luz: 240 lumen

Salida luminosa (Eco): 120 lumen

### Datos del embalaje

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

### Información del producto embalado

Altura: 8 cm

Longitud: 18,5 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con pilas: 220 g

Ancho: 11 cm

Tamaño: Estándar

### Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Imán

Materiales y acabados: Goma resistente y policarbonato

Cantidad de LED: Lumileds 3535HE, 6 unidades

Temperatura de funcionamiento: De -20 a 50 °C

Luz orientable: Gira en 90 grados

Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres

Tecnología: LED

Alcance: RCH

