

# PHILIPS

## CBL10

### Professional

LED de alta calidad

330 lm

Cable de 5 metros

Gancho retráctil de 360°



LPL35X1



## Ve mejor, trabaja mejor

Herramienta de iluminación profesional compacta y con cable

Nuestra luz de trabajo profesional LED compacta y con cable se diseñó para realizar todo tipo de tareas de mantenimiento. Sus potentes LED proporcionan un haz de luz intenso y homogéneo de 330 lúmenes, y su gancho giratorio de 360° permite trabajar con las manos libres.

#### Luz LED blanca de alta calidad

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Luz LED de alta calidad: 330 lúmenes
- Ángulo de haz ancho: hasta 120°

#### Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra agua y polvo: IP54

#### Iluminación compacta y manos libres

- Cable de 5 m y gancho retráctil de 360°

# Destacados

## Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la linterna de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

## Vence a la oscuridad

Las linternas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

## Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

## Cable de 5 m y gancho giratorio

El gancho ajustable y retráctil de 360° ofrece la posibilidad de colgar esta lámpara de inspección LED con cable de 5 m en cualquier superficie, con lo que tendrás las dos manos libres para trabajar.

## Luz LED de alta calidad

Los LED de alta calidad proporcionan 330 lúmenes de emisión de luz blanca para garantizar que no te quedes a oscuras al intentar detectar los detalles más pequeños.

## Ángulo de haz ancho: hasta 120°

Con un amplio ángulo del haz de 120° esta lámpara de inspección LED permite centrarse en una zona específica y ofrece la cantidad adecuada de luz que necesitas.

## Protección contra agua y polvo: IP54

Nuestras lámparas de inspección LED CBL10 son resistentes al agua y al polvo, cumpliendo la norma IP54.

# Especificaciones

## Información de solicitud

Entrada de solicitud: LPL35X1

Código de solicitud: 39421431

## Características eléctricas

Tipo de cable de carga: Enchufe de alimentación de 220 V CA

Tipo de enchufe: UE

Fuente de alimentación: Cable

Voltaje: 100-240 V

Potencia: 5 W

## Características de la luz

Ángulo del rayo de luz: 120 grado

Temperatura color: 6000 K

Vida útil del LED: Hasta 10,000 horas

Salida luminosa: 330 lumen

## Datos del empaque

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

## Información del producto embalado

Longitud del cable: 5 m

Alto: 6 cm

Longitud: 39,7 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con cable: 545 g

Peso sin cable: 195 g

Ancho: 10,2 cm

Tamaño: Compacta

## Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360°

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Imán: NO

Materiales y acabado: Resistente caucho y policarbonato

Cantidad de LED: 12

Temperatura de funcionamiento: De -10 a 50 °C

Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales

Tecnología: LED

Alcance: Profesional

## Consumo de energía

Etiqueta de eficiencia energética: F

Consumo energético por 1.000 h: 3,5 kW·h

