

PHILIPS

RCH21S

Professional

Korkealaatuinen LED-valo

Kaksi valotilaa: 120 ja 300 lumenia

Suunniteltu kestämään iskuja

Uusi pitkäkestoinen litiumakku



LPL47X1



Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Kestävä ja ladattava työvalo

Philipsin uuden sukupolven ladattava LED-työvalo tuottaa kirkasta luonnollista valoa tarkkuutta vaativiin työtehtäviin. Korkealaatuiset LED-polttimot antavat kaksi valotilaa: 120 lumenia ja 300 lumenia. Uusi litiumakku kestää viisi kertaa pidempään kuin tavalliset akut.

Kirkkaan valkoinen ja luonnollinen LED-valo

- Näet pienimmätkin yksityiskohdat 90 asteen valokeilan ansiosta
- Korkealaatuisten LED-polttimoiden valovirta on jopa 300 lumenia
- Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen kirkkaalla valolla

Uusi pitkäkestoinen litiumakku

- Tehokas akku jopa 6 tunnin johdottomaan käyttöön

Erinomainen iskun-, veden- ja pölynkestävyys

- Kestää pudottamisen jopa 1,5 metrin korkeudelta
- Kokonaan kumipäällysteinen kotelo takaa erinomaisen iskunkestävyyden – IK08
- Kestää kemiallisia liuottimia
- Roiske- ja pölysuojattu – IP65

Kapea muotoilu sopii ahtaisiinkin tiloihin

- Magneetti ja monipuolinen koukku kiinnitystä varten

Kohokohdat

90 asteen valokeila

Philipsin RCH21S tuottaa 90 asteen valokeilan, joka valaisee koko työalueen oikeista kohdista juuri oikealla valomäärällä. Näet työskennellessäsi pienetkin yksityiskohdat.

Lähes mahdoton rikko

Työvalo putoaa helposti kun keskityt työskentelyyn, tai kollegasi voi pudottaa työvalon vahingossa ohikulkiessaan. Philipsin RCH21S-valon iskunkestävyys on testattu pudottamalla se 1,5 metrin korkeudesta eri asennoissa yhteensä 36 kertaa. Vastaava pudotus rikkoisi useimmat työvalot.

Kirkkaat ja korkealaatuiset LED-polttimot

Korkealaatuisia LED-polttimeilla varustettua Philipsin RCH21S-työvaloa voidaan käyttää kahdessa eri valotilassa. Tehotila tarjoaa 300 lumenin valovirran, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat. Jos käytät valoa pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voit valita Eco-

tilan, joka pidentää akun käyttöaika, mutta tuottaa silti 120 lumenin valovirran jopa kuudeksi tunniksi.

Kirkas valo peittoaa pimeyden

Korkealaatuisten LED-polttimoiden ansiosta Philipsin ladattava RCH21S-työvalo tuottaa voimakkaan valkoisen, kirkkaan ja laajan valokeilan, jonka 6 000 kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta ja vähentää silmien rasitusta.

Erinomainen iskunkestävyys – IK08

Philipsin RCH21S:n iskunkestävyys on kansainvälisen IK08-luokan mukainen. Kumipäällysteinen kotelo suojaa sitä iskuilta vaativimmissakin työolosuhteissa, sillä työkalut lipeävät välillä huolellisimpien työntekijöiden käsistä.

Magneetti ja koukku kiinnitystä varten

Säädettävän ja sisäänvedettävän kiinnityskoukun avulla valo voidaan laittaa roikkumaan lähes mistä tahansa. Voimakkaan magneetin ansiosta kiinnitys onnistuu myös metallipintoihin.

Uusi pitkäkestoinen litiumakku

RCH21S-valossa on uusi pitkäkestoinen litiumakku, joka voidaan ladata uudelleen vähintään 1 500 kertaa ja joka takaa viisi kertaa pidemmän käyttöajan useimpiin vakiolitiumakkuihin verrattuna. Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit irrottaa Philipsin RCH21S-valon ja käyttää sitä normaalitilassa johdottomana 3,5 tuntia ja Eco-tilassa jopa 6 tuntia.

Kestää kemikaaleja

Philipsin RCH21S kestää useimpia kemikaaleja ja liuottimia, joten sitä voi huoletta käyttää vaativissakin työskentelyolosuhteissa.

Vesi- ja pölytiivis

Philipsin RCH21S on roiske- ja pölysuojattu kansainvälisen IP65-luokan mukaisesti, joten vesiroiskeet ja pöly eivät haittaa sen toimintaa.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL47X1
Tilauskoodi: 39841031

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 1 800 mAh
Virtalähde: ladattava akku
Teho: 3 W
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3,5 tuntia
Jännite: 3,2 V
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia
Akun/pariston tyyppi: LFP-akku
Latausjohdon tyyppi: ladattava
Virtapistokkeen tyyppi: telakointiasema
Akun latausaika: alle 2 tuntia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 90 astetta
Väriämpötila: 6 000 K
Valovirta: 300 lm
Valaistusvoimakkuus (tehotila): 500 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
Valaistusvoimakkuus (Eco): 200 luxia 0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: jopa 10 000 tuntia
Valovirta (Eco-tila): 120 lm
Valovirta: liukusäädin

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2 838 g
Korkeus: 31,2 cm
Pituus: 23,6 cm
Leveys: 18,1 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900398410
EAN3: 8727900398427

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 7,7 cm
Pituus: 21 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
Paino akkujen/paristojen kanssa: 210,5 g
Paino johdon kanssa: 210,5 g
Leveys: 9,3 cm
Koko: Pienet ulkomitat, vakio
Johdon pituus: 100 cm

Tuotteen kuvaus

Koukku: 360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku
Iskunkestävyys (IK): IK08
Kotelointiluokka (IP): IP65
Magneetti
Materiaalit ja pinnoitus: kestävä kumia ja polykarbonaattia
LED-polttimoiden lukumäärä: 6
Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
Tekniikka: LED
Valikoima: Ammattikäyttöön
UV-vuodonilmaisin: ei
Kiinnitysmahdollisuudet: Koukku
Käyttölämpötila: 0–40 °C

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo
Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin

