

PHILIPS

RCH5S

Hand light

300 lumenia / 3 W

iskun- ja vedenkestävä

akunkesto 1,5 h (himmennettynä 12 h)

Korkealaatuinen Lumileds-LED



LPL62X1



Pienikokoinen mutta tehokas himmennettävä LED-valo

Kätevän kokoinen työvalo nopeisiin tarkastustöihin

Korkealaatuksilla LED-polttimoilla varustettu Philipsin RCH5S on taskukokoinen johdoton työvalo, joka tuottaa kirkasta valkoista valoa. Älykkään himmennystoiminnon ansiosta voit säätää valovirtaa välillä 30–300 lumenia. Työvalo kestää hyvin vettä ja iskuja.

Helppokäyttöinen johdoton käsivalo

- Voimakkaat magneetit vapauttavat kädet työskentelyyn
- Pieni laite mahtuu taskuun helposti
- 180° kääntyvän työvalon valokeila on helppo suunnata

Erittäin kirkas valo korkealaatuisista LED-siruista

- 120 asteen valokeila valaisee laajan työalueen
- Korkealaatuksilla LED-polttimoilla jopa 300 lumenin valovirta
- Voimakas 120 lumenin LED-kohdevalo
- Älykkäällä himmennystoiminnolla valoa voi säätää välillä 30–300 lm

Pitkä käyttöaika ja nopeasti latautuva akku

- Edistyksellinen ja pitkäkestoinen akku
- Huoletonta käyttöä – työvalon rikkominen on lähes mahdotonta
- Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan
- Telakointiasema lataa akun tehokkaasti
- Kestää roiskeet ja upottamisen

Kohokohdat

Korkealaatuiset LED-polttimot

Philipsin RCH5S:ssä on korkealaatuiset, kirkasta valoa tuottavat LED-polttimot ja kätevä himmennystoiminto. Tehotila tarjoaa 300 lumenin valovirran, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat. Jos käytät valoa pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voit säästää akkua himmentämällä valon. Alhaisemmalla 30 lumenin valovirralla saat valoa jopa 12 tunniksi. 6 000 kelvinin luonnollinen värilämpötila ei rasita silmiä, mikä ehkäisee väsymistä työskentelyn aikana.

Älykäs himmennystoiminto

Erlaisissa töissä tarvitaan eri määrä valoa. Philipsin RCH5S:n älykkäällä himmennystoiminnolla voit helposti säätää valovirtaa välillä 30–300 lumenia. Jos ympäristön valaistus muuttuu, häikäisyä on liikaa tai haluat säästää akkua, voit nopeasti ja helposti säätää kirkkauden olosuhteisiin sopivaksi. Älykäs toiminto muistaa viimeksi käytetyn asetuksen, joten voit helposti palata samanlaisen työn pariin oikeassa valaistuksessa.

Tehokas LED-kohdevalo

RCH5S:n tehokas kohdevalo valaisee hankalasti näkyvät kohteet. Jopa 120 lumenin kirkkaassa valkoisessa valossa näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat.

120 asteen valokeila

Philipsin RCH5S:n laaja 120 asteen valokeila valaisee täydellisesti koko työalueen. Kirkas valo jakautuu tasaisesti suurelle alueelle, joten näet tarkasti työkohteen ja työsi tulokset.

Edistyksellinen ja kestävä akku

Ladattavassa RCH5S-LED-tarkastusvalossa käytetään edistyksellistä akkutekniikkaa. Eco-tilassa akku kestää jopa 12 tuntia eli huomattavasti pidempään kuin muissa vastaavissa malleissa, ja akku latautuu alle 2,5 tunnissa. Tämä LED-tarkastusvalo kestää pitkään ja on nopeasti käyttövalmis.

Akun merkkivalo

Unohda huolet valon sammumisesta väärällä hetkellä. Philipsin RCH5S-tarkastusvalon etuosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa akkua lataamatta.

Lähes mahdoton rikkoa

Philipsin RCH5S on kumipäällysteinen työvalo, jossa on mukava ja tukeva kahva. Koska työkalut voivat kuitenkin helposti pudota käsistä, valon iskunkestävyysluokka on IK09 (eli viisi kertaa parempi kuin vastaavien tuotteiden IK07-luokitus), mikä mahdollistaa sen huolettoman käytön. Iskunkestävyydesteissä työvalo pudotettiin kuudessa eri asennossa 1,5 metrin korkeudelta (suunnilleen hartian korkeudelta) yhteensä 25 kertaa. Tämä hajottaisi useimmat vakiomalliset työvalot, mutta vankea RCH5S selviytyi testistä helposti.

Vedenkestävä

Philipsin RCH5S-tarkastusvalo sopii käytettäväksi haastavissa olosuhteissa niin sisä- kuin ulkotiloissa. IP68-luokitus takaa, että laite toimii roiskeista huolimatta ja voidaan upottaa veteen pitkäksi aikaa. Useimpien samankaltaisten työvalojen luokitus on vain IP54, mikä tarkoittaa suojausta matalapaineisilta vesiroiskeilta, kuten sateelta.

Telakointiasema latausta varten

Philipsin RCH5S:n mukana toimitetaan kätevä telakointiasema. Se lataa akun tehokkaasti (nopeammin kuin useimmat USB-laturit) ja on lisäksi yhteensopiva RCH25:n kanssa, joten voit käyttää samaa lataustelakkaa useille työvaloille ja säästää tilaa.

Ohut, taskuun sopiva muotoilu

Kompakti RCH5S-LED-tarkastusvalo soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin. Korttipakan kokoinen työvalo on helppo sujauttaa taskuun.

Kätevästi kääntyvä valo

Valo kääntyy rungossaan 180°, joten voit helposti suunnata valokeilan tarpeidesi mukaan.

Helppo magneettikiinnitys

Joissakin töissä tarvitaan kahta kättä. Rungon ja takaosan voimakkailla magneeteilla voit helposti kiinnittää työvalon mihin tahansa metallipintaan. Magneettikiinnitys ja 180° kääntyvä valo mahdollistavat joustavan työskentelyn.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL62X1
Tilauskoodi: 5163931

Sähkö tiedot

Virtalähde: telakointiasema
Teho: 3 W
Jännite: 3,7 V
Latausjohdon tyyppi: ladattava
Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
Akun kapasiteetti: 1 200 mAh
Akun latausaika: noin 2,5 tuntia
Akun käyttöaika (tehotila): jopa 1,5 tuntia
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 12 tuntia
Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
Virtalähde: litiumpolymeeri PL 703450

Valon ominaisuudet

Valovirta: 300 lm, 300/30 lumenia
Säteilykulma: 120 astetta
Valon säteilykulma (osoitin): 60°
LED-käyttöikä: 10 000 h
Valaistusvoimakkuus (tehotila): 500 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
Valaistusvoimakkuus (Eco): 50 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
Valaistusvoimakkuus (osoitin): 550 luxia 0,5 metrin etäisyydellä

Valovirta (Eco): 30 lumenia
Valovirta (osoitin): 120 lm
Väriämpötila: 6 000 K

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2960 g
Korkeus: 21,5 cm
Pituus [cm]: 33 cm
Leveys [cm]: 17 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018051639
EAN3: 8719018051646

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 15 cm
Pituus: 10,2 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Paino akkujen/paristojen kanssa: 460 g
Leveys: 9,7 cm
Koko: vakio
Johdon pituus: 120 cm
Halkaisija: –
Paino ilman akkuja/paristoja: –
Paino ilman johtoa: –
Paino johdon kanssa: –

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK09
Kotelointiluokka (IP): IP68
Tekniikka: LED
Kiinnitysmahdollisuudet: 360° kääntyvät, sisäänvedettävät koukut, voimakas magneetti
Otsanauha: –
Koukku: 360 asteen sisäänvedettävä koukku
Magneetti
Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi, kumipäällyste
LED-polttimoiden määrä: 4+1
Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
Valon kääntövyys: 180 astetta kääntyvä runko
Kohdevalo: –
Valikoima: RCH
Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
UV-vuodonilmaisin: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo
Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin

