

PHILIPS

PEN20S

Professional

200 lm (Boost) und 100 lm (Eco)

Vielseitiges freihändiges Arbeiten

Spot mit 100 lm an der Oberseite

Lange Akkulaufzeit bis zu 4 Stunden



LPL67X1



Hochwertige, wiederaufladbare kompakte LUXEON® LED-Arbeitsleuchte

Kompakte Arbeitsleuchte mit hellem, natürlichem Licht

Die Philips PEN20S ist eine kompakte Stiftlampe, die sich ideal für schnelle Inspektionsarbeiten eignet. Ihre vier hochwertigen LEDs bieten ein helles, natürliches weißes Licht mit 6.000 K und einer Lichtleistung von bis zu 200 lm sowie einen Scheinwerfer mit 100 lm. Laden Sie das Gerät über USB auf, und verwenden Sie es freihändig.

Natürliches weißes LED-Licht mit zwei Betriebsarten

- Komfortables Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Wählen Sie 100 lm im "Eco"-Modus oder intensive 200 lm im "Boost"-Modus
- Verschaffen Sie sich bessere Sicht auf Ihre Arbeit

Langlebige Inspektionslampe

- Robuste Lampe, die auch rauen Werkstattbedingungen standhält

Wiederaufladbarer Akku mit langer Lebensdauer

- Bis zu 4 Stunden durchgehend arbeiten

Praktische, freihändige, drehbare Arbeitsleuchte

- Besser arbeiten dank der freihändigen Nutzung

Besonderheiten

Natürliches weißes LED-Licht mit 6.000 K

Die Philips PEN20S erzeugt ein natürliches weißes Licht mit 6.000 K, das den visuellen Komfort verbessert und die Belastung der Augen für ermüdungsfreies Arbeiten reduziert.

Helles Licht mit zwei Betriebsarten

Der Hauptstrahl der Philips PEN20S verfügt über zwei Ausgangsniveaus. Der Eco-Modus bietet eine helle Lichtleistung von 100 Lumen für den täglichen Gebrauch und eine längere Akkulaufzeit. Mit dem Boost-Modus erhalten Sie intensive 200 Lumen, aber auch eine kürzere Akkulaufzeit. Dank dieser Flexibilität können Sie das richtige Licht für die jeweilige Aufgabe auswählen.

Vielseitiger, gleichmäßiger Strahl

Die Philips PEN20S ist mit einem vielseitigen 80-Grad-Abstrahlwinkel ausgestattet, der sich perfekt für die Beleuchtung des Bereichs vor

Ihnen eignet. Außerdem ist ein integrierter 100-Lumen-Spot für schnelle Inspektionsarbeiten vorhanden. Zusammen bieten sie einen 20/20-Überblick über Ihre Arbeit.

Langlebigkeit

Wenn Sie voll auf Ihre Arbeit konzentriert sind, kann es schnell passieren, dass Sie Ihre Geräte fallen lassen und beschädigen. Deshalb ist es wichtig, dass die von Ihnen verwendeten Werkzeuge robust sind. Die Philips PEN20S ist wasser- und staubgeschützt (Schutzart IP54). Außerdem ist es nach IK07 widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,5 Metern.

Bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit

Die Philips PEN20S ist mit einem fortschrittlichen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Im Eco-Modus erhalten Sie einen

hellen 100-Lumen-Strahl für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb (dasselbe gilt für den 100-Lumen-Spot). Im Boost-Modus erhalten Sie einen intensiven 200-Lumen-Strahl für ca. 2 Stunden Dauerbetrieb. Ein vollständiges Aufladen des Akkus dauert nur 2 Stunden mit einem standardmäßigen Micro-USB-Anschluss. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, und das Gerät ist mit den meisten USB-Ladegeräten auf dem Markt kompatibel.

Benutzerfreundliche Inspektionslampe

Mit dem integrierten um 80 Grad drehbaren Clip können Sie die Philips PEN20S einfach an Ihrem Arbeitsplatz aufhängen. Wenn Sie einen Motor überprüfen, verwenden Sie den Magneten des PEN20S, um die Lampe genau dort zu positionieren, wo Sie sie benötigen. So haben Sie beide Hände frei, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Daten

Bestellinformationen

Bestellnummer: LPL67X1
Bestellcode: 05261231

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 1200 mAh
Wattleistung: 1,8 W
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 2 Stunden
Spannung: 3,2 V
Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 4 Stunden
Akkutyp: LFP-Batterie
Ladekabel-Typ: Wiederaufladbar
Steckertyp: Kein Stecker, Micro-USB
Akkuladezeit: Weniger als 2 Stunden
Stromquelle: AAA-Batterie, LiFePO4-Akku
3,2 V, 1200 mAh

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.000 K
Lichtleistung (Pointer): 100 lm
LED-Lebensdauer: 10.000 Std.
Lichtleistung (Eco): 100 lm
Abstrahlwinkel (Pointer): 60°
Abstrahlwinkel: 80°
Lichtleistung: 150 bis 300 Lumen, 200 Lumen

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 816 g
Höhe: 10,3 cm
Länge: 20,5 cm
Breite: 12,3 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018052612
EAN3: 8719018052629

Produktinformationen

Packungsmenge/MOQ: 6
Gewicht mit Batterien: 92 g
Gewicht mit Kabel: 104 g
Größe: Standard, Kompakt
Kabellänge: 50 cm Micro-USB
Durchmesser: N/V
Gewicht ohne Batterien: N/V
Gewicht ohne Kabel: 92 g
Höhe: 18,7 cm
Länge: 5,3 cm
Breite: 2,8 cm

Produktbeschreibung

Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP54
Magnet
Materialien und Verarbeitung: ABS
Widerstandsfähig gegen: Öl, Fett,
Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: LED
UV-Leckerkennung: Nein
Anzahl der LEDs: 4+1
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Ausrichtbares Licht: 80° schwenkbarer
Leuchtenkopf
Produktreihe: PEN, Professional
Haken: Um 80 Grad drehbarer Clip mit Magnet
Freihandfunktion: Haken, Magnete
Kopfband: Nein

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Wiederaufladbare
Arbeitsleuchte
Zu erwartende Vorteile: Besser sehen, Besser
arbeiten

