

PHILIPS

Портативный фонарь

PEN20S

200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)

Особый дизайн для использования без рук

Направленный луч яркостью 100 лм

Время работы от аккумулятора до 4 ч



LPL67X1



Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

Компактная лампа, обеспечивающая яркое естественное освещение

Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 К и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам.

Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Комфортная работа без нагрузки на глаза
- Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм
- Яркое освещение рабочего места

Долговечный инспекционный фонарь

- Прочный источник света, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях

Длительное время работы от аккумулятора

- До 4 часов непрерывной работы от аккумулятора

Удобный поворотный инспекционный фонарь для свободных рук

- Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL67X1

Код для заказа: 05261231

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч

мощность в ваттах: 1,8 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 2 часов

напряжение: 3,2 В

Время работы аккумулятора (Еco): До 4 часов

Тип элемента питания: Литий-железо-фосфатный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Нет вилки, microUSB

Время зарядки батареи: Менее 2 ч

Источник питания: Элемент питания, Литий-железо-фосфатный аккумулятор 3,2 В, 1200 мА·ч

Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (точечный луч): 100 лм

Срок службы светодиода: 10 000 ч

Световой поток (режим Еco): 100 лм

Угол луча (точечный луч): 60°

Угол освещения:

80°

Световая отдача: 150–300 лм, 200 лм

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 816 г

Высота: 10,3 см

Длина: 20,5 см

Ширина: 12,3 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Информация об упакованном продукте

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 92 г

Вес (с кабелем): 104 г

Размер: Стандартная лампа, Компактный

Длина кабеля: 50 см microUSB

Диаметр: n/a (не применимо)

Вес (без элементов питания): n/a (не применимо)

Вес (без кабеля): 92 г

Высота: 18,7 см

Длина:

5,3 см

Ширина: 2,8 см

Описание продукта

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит: Да

Материалы и отделка: АБС-пластик

Устойчивость к воздействию: масло, жир, растворители

Технология: Светодиодная

УФ-детектор утечки: нет

Количество светодиодов: 4+1

Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С

Ориентационное освещение: Поворотный держатель лампы (80°)

Линейка продукции: PEN

Крючок: Поворотное магнитное крепление (80°)

Свободные руки:

Крюк, магниты

Оголовье: нет

Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

Особенности

LED-фонарь с естественным белым светом 6000 К

Philips PEN20S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

Двухрежимный фонарь высокой яркости

Philips PEN20S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Еco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

Универсальный стабильный луч света

Фонарь Philips PEN20S обеспечивает универсальный световой луч 80°, который идеально подходит для освещения рабочей области перед вами. Для быстрого осмотра доступен режим направленного луча яркостью 100 люмен. Вместе эти функции обеспечивают полную видимость во время работы.

Долговечность

В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips PEN20S защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

До 4 часов работы от аккумулятора

Фонарь Philips PEN20S оснащен современным аккумулятором. В режиме Еco вам в течение 4 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 100 лм (такое же время работы в режиме направленного луча 100 лм). В режиме Boost вам в течение 2 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 200 лм. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 2 часа при использовании интерфейса microUSB. Кабель USB входит в комплект поставки, а устройство совместимо с большинством зарядных устройств USB, доступных на рынке.

Простой в использовании инспекционный фонарь

Благодаря встроенному поворотному креплению 80° вы можете легко повесить Philips PEN20S в любом месте во время работы. А если вы осматриваете мотор автомобиля, вы можете с помощью магнита PEN20S разместить фонарь в нужном месте и работать обеими руками при полной видимости рабочей области.

