

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm boost/120 lm eko

180 lm spotlight

Dagsljusfärgmatchning (CRI 95)

Aluminiumhölje, laddningsbar



LPL81X1



Se bättre, arbeta bättre

Arbetsverktyg med kompakt LED-lampa

Philips Penlight Premium Color+ har ett robust aluminiumhölje och ger ett kraftigt ljus av hög kvalitet. Color+-funktionen visar föremål i deras verkliga färger. Lampan tål stötar, kemikalier och vatten och är konstruerad för att hålla länge!

Se det andra inte kan se

- Color+-funktionen visar objekt i verkliga färger (CRI 95)

Mycket robust

- Stöt-, kemikalie- och vattentålig (IK07/IP54)
- Maximal hållbarhet med aluminiumhölje

Se till att du syns, öka säkerheten

- Unikt varningsläge med kraftfullt rött blinkande ljus

Handsfreebelysning

- Elegant utformad 80° vridbar klämma med magnet och ergonomiskt hölje

Funktioner

Visa färger exakt

Ju högre färgåtergivningningsindex (CRI*), desto enklare är det att göra en snabb och exakt inspektion av bilens kaross. Du kan inspektera lackering, polering, rengöring eller förberedningsområde som om du arbetade utomhus en solig dag. Lampor med ett lågt CRI-värde gör att vissa färger ser onaturliga ut. Ljuskällor med ett färgåtergivningningsindex på 90 eller högre gör att du snabbt och enkelt kan upptäcka färgskillnader, till exempel repor.

Robust och tålig

Utformad för att klara de tuffaste arbetsmiljöerna med IK07-stöttålighet, eftersom Philips vet att även de mest försiktiga verkstadsarbetarna kan tappa sina verktyg. Philips Penlight Premium Color+ är vattentät enligt IP54-standard och har en yta som tål kemikalier och industriella lösningsmedel – ett praktiskt fickverktyg som är tillverkat för att hålla.

Maximal hållbarhet

Tack vare ett aluminiumhölje är Philips Penlight Premium Color+ gjord för att vara otroligt hållbar, och är redo att användas för alla sorters uppgifter och situationer. Den här inspektionslampan är stöt- och reptålig för säker, tillförlitlig användning inomhus och utomhus.

Unikt varningsläge

Philips Penlight Premium Color+ har ett unikt högfrekvensvarningsläge (75 blinkningar/min). Den klarröda blinkfunktionen innebär att Penlight Premium Color+ kan varna andra trafikanter om fara.

Handsfree för arbete med båda händerna

Med den 80° vridbara klämman är det enkelt att hänga Philips Penlight Premium Color+ på bältet, så att du kan bära den med dig varje dag. De två magneterna ser till att du har båda händerna fria för arbete.

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1200 mAh

Batteriladdningstid: 1,8 timmar

Batteriets driftstid: Upp till 4 timmar

Batterityp: Litiumjärnfosfat

Typ av laddningskabel: USB-kabel av typ-C

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Spänning: 100–240 V V

Wattal: 5 W

Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 70 grader grader

Spridningsvinkel (fokusljus): 20 grader

Färgtemperatur: 5700 K K

LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar

Ljusflöde: 200 lm (boost)/120 lm (eko) lumen

Ljusstyrka (fokusljus): 180 lm

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL81X1

Beställningskod: 01391094

Yttre kartong

Antal konsumentförpackningar: 4

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 4

Storlek: 231 x 98 x 54 mm

Vikt med batterier: 110 g

Produktbeskrivning

Krok: 80 graders vridbart clip on-fäste

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet: 2

Material och finish: Robust aluminiumhölje

Driftstemperatur: -10 till 50 °C

Sortiment: Pennlampa, Professionell

Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel

Teknik: LED

