

PHILIPS

Professionelles tragbares
Inspektionswerkzeug

EcoPro10

Hochwertige LEDs

90 lm/10 lm Spotlicht

Der Akku hält bis zu 10 Stunden

IK07 Stoßfestigkeit



LUMRC120X1



Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Kabellose, schlanke Profi-Lampe

Die ultrakompakte Philips EcoPro10 ist ein idealer Begleiter für den Alltag, um schnell Inspektionen zu erledigen und passt in die Hosentasche. Mit einem natürlichen weißen Licht von 6.000 K beleuchtet sie das, was sich vor Ihnen befindet, und passt leicht in enge Räume.

Hochwertiges LED-Licht

- Hochwertiges LED-Licht mit bis zu 90 Lumen
- Spotlicht zum Beleuchten von Details
- Komfortables Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen

Kompakt und leicht

- Leichtgewicht für den täglichen Gebrauch

Robuste Arbeitsleuchte

- Beständig gegen Stöße und Schläge

Besonderheiten

Helles weißes Licht

Die Philips EcoPro10 verfügt über 5 hochwertige, langlebige LEDs und bietet eine helle Lichtleistung von 90 Lumen, ideal für schnelle Inspektionsarbeiten und Reparaturen.

Spotlicht zum Beleuchten von Details

Das Spotlicht zeigt Ihnen, was anderen verborgen bleibt. Dank des ultraschlanken Designs passt die Leuchte problemlos in enge Räume, während die LED-Quelle des Spotlights eine klare, helle Sicht bietet.

Natürliches weißes LED-Licht mit 6.000 K

Die Philips EcoPro10 verfügt über leistungsstarke LEDs für ein intensives weißes Licht. Das weiße Licht mit 6.000 K

wurde für optimale Klarheit und Sicht entwickelt und verbessert zudem den visuellen Komfort, der Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen ermöglicht.

Kompaktes Design

Die Philips EcoPro10 verfügt über ein schlankes, tragbares Design. Befestigen Sie diese kleine Arbeitsleuchte in Ihrer Hosentasche, um jederzeit helles Licht einsatzbereit zu haben.

Langlebigkeit

Die Philips EcoPro10 Inspektionsleuchte ist langlebig und bietet eine Stoßfestigkeit gemäß IK07 gegen Stöße und Schläge

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 6,5 Stunden
Akkutyp: 3 x Philips AAA im Lieferumfang enthalten
Stromquelle: AAA-Batterie
Akkulaufzeit (Pointer): Bis zu 10 Stunden

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 40 Grad
Farbtemperatur: Bis zu 6.000 K
LED-Lebensdauer: 10.000 Stunden
Lichtleistung (Boost): 90 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 10 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse
Produktmerkmale: Professionelles tragbares Inspektionswerkzeug

Bestellinformationen

Bestellnummer: RC120X1
Bestellcode: 01767330

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 105 g
Höhe: 18 cm
Länge: 3,5 cm
Breite: 2,5 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018017673
EAN3: 8719018017680

Produktinformationen

Höhe: 17 cm
Länge: 3,1 cm
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10
Packungsmenge: 1
Breite: 1,8 cm
Gewicht mit Batterien: 96 g
Größe: Kompakt

Produktbeschreibung

Produktreihe: EcoPro
Freihandfunktion: Haken, Magnete, Standard-Clip
Kopfband: Nein
Haken: Nein
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP20
Magnet: Nein
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
UV-Leckerkennung: Nein
Lichtzeiger
Widerstandsfähig gegen: Stöße und Schläge
Technologie: LED

