

LX 3700D

## DVD-Receiver-Set im Slim-Line-Design

- *DVD-Player integriert*
- *6 x 50 Watt Sinus*
- *Digitalverstärker*
- *Dolby Digital-, Dolby ProLogic II-, DTS-Decoder*
- *DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, Audio-CD, CD-R, CD-RW*
- *Wiedergabe von Kodak Picture-CDs (JPEG-Format)*
- *Matrix- und Virtual-Surround-Sound*
- *RDS-Digital-Tuner mit 40 Stationsspeichern*
- *Euro AV-Anschluss*
- *5 Breitband-Lautsprecher und Subwoofer im Lieferumfang*



PHILIPS

The logo for the Philips LX 3700D is a dark, rounded triangular shape with a glossy finish. The text "LX 3700D" is printed in a white, sans-serif font in the center of the triangle.

## DVD-Receiver-Set im Slim-Line-Design

### Ausstattung Tuner

- Tunertyp: RDS-Synthesizer-Tuner
- Wellenbereiche: UKW / MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Radio Daten System: Sendername

### Ausstattung Verstärker

- Musikleistung (W): 6 x 100
- Sinusleistung (W): 6 x 50
- Dolby Digital-, DTS-, Dolby ProLogic II-Decoder: auch aktiv für externe Quellen (z. B.: SAT) über den Digital-Eingang
- Matrix Surround: Umsetzung 2.1 auf 4.1
- Virtueller Raumklang
- Digitale Klangeinstellungen: Rock, Digital, Klassik, Jazz, Drama, Action, Science Fiction, Konzert

### Ausstattung DVD-Player

- CD-Typen: DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, Kodak Picture-CD (JPEG), Audio-CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitrate: 32 - 320 kB/Sek.
- Wiedergabefunktionen: Zoom, Zeitlupe, Resume, Multi-Angle, Repeat A-B
- Kindersicherung
- Bedienung / Einstellung über OSD-Menü

### Display

- Displaytyp: FTD
- 3stufig dimmbar

### Stereo-Lautsprecher

- Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm): 8,8 x 29,3 x 8,8

### Center-Lautsprecher

- Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm): 28,0 x 7,9 x 7,2

### Surround-Lautsprecher

- Breitband-System

- Abmessungen (B x H x T//cm): 8,8 x 29,3 x 8,8

### Subwoofer-Lautsprecher

- Musikbelastbarkeit (Watt): 100
- Sinusbelastbarkeit (Watt): 50
- Lautsprechersystem: Breitbandlautsprecher, Bass-Reflex
- Lautstärkeregelung: über Fernbedienung
- Abmessungen (B x H x T//cm): 13,0 x 32,8 x 37,6

### Anschlüsse vorn

- Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke, Stereo

### Anschlüsse hinten

- Antennen-Eingang: Koaxial / 75 Ohm, Rahmenantenne
- Digital-Eingang koaxial: 1, Cinch-Buchse, SPDIF-kompatibel
- Digital-Ausgang koaxial: 1, Cinch-Buchse
- Digital-Ausgang optisch: 1, TOS-Link
- AUX-Eingänge (Audio): 1, Cinch-Buchse
- Line-Ausgänge (AUX): 1, Cinch-Buchse
- Subwoofer-Ausgang: 1, Cinch-Buchse
- Video-Ausgänge: 1 x S-VHS, 1 x Video-Cinch (FBAS)
- Euro AV-Anschluss: 1
- Lautsprecher-Anschluss: Klemmsystem, Click-fit

### Stromversorgung

- Netzspannung (V): 230
- Netzfrequenz (Hz): 50
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 1

### Farbe

- Gerätefarbe: Schwarz / Silber

### Abmessungen

- Gerätegröße (B x H x T//cm): 39,0 x 5,5 x 39,9

### Lieferumfang

- 5 Lautsprecher und Subwoofer, Fernbedienung

EAN: 8710895742184 (/22S)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!  
5/03/L (02)

[www.philips.de](http://www.philips.de)

