



DVD Home Entertainment System

- **Uitgangsvermogen 6 x 50 watt (RMS).**
- **Vijf full range drieweg satellietluidsprekers.**
- **Geïntegreerde DVD- en CD-speler.**
- **Geschikt voor het afspelen van MP3 files.**
- **Geschikt voor het weergeven van JPEG en Kodak CD.**
- **Multi standaard decoder voor Dolby ProLogic II, AC3, DTS en MPEG Multichannel.**
- **Digitale RDS tuner, 40 voorkeurzenders.**
- **Hoofdtelefoonaansluiting.**



PHILIPS

DVD Home Entertainment Systeem



Tuner

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeuzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- AM-raamantenne voor selectieve ontvangst van midden-golfsenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesys-tem voor FM-zenders. Hiermee kan o.a. zender-naam, pro-grammatype, nieuws en verkeersinformatie worden ontvangen. Deze informatie wordt op het FTD informatie-scherm weergegeven.

Versterker

- Zes krachtige digitale HiFi-versterkers met elk 50 watt uit-gangsvermogen (RMS) voor front L/R, centre, surround L/R en subwoofer. De ultra lage tonen zijn op de subwoofer lijnuitgang beschikbaar. De versterkers zijn zodanig ontwor-pen dat ze drastische dynamiekveranderingen feilloos kun-nen weergeven. Het volume van elk kanaal (incl. subwoofer) is afzonderlijk instelbaar, waardoor de geluidswaer-gave opti-maal aan de omgeving kan worden aangepast.
- Automatische geluidstypeherkenning (Dolby Digital, DTS en MPEG).
- Dynamic Sound Control met acht mogelijkheden: Classic, Rock, Jazz, Digital, Concert, Drama, Action en SCI-FI.
- Digitaal multikanaal geluid: Matrix, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, MPEG Multikanaal.
- Virtual Surround Sound.

DVD-speler

- De speler is tevens geschikt voor het afspelen van Video-CD's, DVD+RW, Foto-CD's (Kodak, JPEG), Audio CD's, CD-R, CD-RW, MP3-CD's en (S)VCD.
- Kinderslot.
- Keuze camera standpunt.
- Herhalen A-B.
- Resume, slow motion.
- Zoom.
- Weergavemogelijkheden: herhalen en programmeren.
- Speelt MP3 tracks af die zijn opgenomen met 32, 56, 64, 96, 128, 256 of 320 kbps en ondersteunt tevens MP3 tracks opgenomen met variabele bit-rate.

Luidspreker-set

- De luidspreker-set is speciaal voor deze receiver ontworpen. De front- en centre luidsprekers zijn magnetisch afgescher-md, zodat deze direct in de nabijheid van een TV geplaatst kunnen worden. De zesde luidspreker is een 50 watt subwoofer.

Aansluitingen

Audio in/uit (analoog)

- AUX, TV-in : 2 x cinch
- Line-uit : 1 x cinch
- Subwoofer-pre uit : 1 x cinch

Audio in/uit (digitaal)

- Coax-in : 1 x cinch
- Optisch-uit : 1 x toslink
- Coax-uit : 1 x cinch

Video-in/uit

- TV SCART uit : scart
- S-Video : 1x hosiden
- Monitor-uit (Y/C) : 1x cinch

Luidsprekers

- Front L/R : 2 x quick-fit
- Centre : 1 x quick-fit
- Surround L/R : 2 x quick-fit
- Subwoofer : 1 x quick-fit

Overige

- Hoofdtelefoon : 1 x jack/3,5 mm (front)
- Antenne 75 ohm : IEC (coax)

Meegeleverde accessoires

- Luidspreker-set bestaande uit vijf luidsprekerboxen.
- Subwoofer.
- SCART/SCART kabel.
- Cinch/cinch kabel.
- Audio kabel cinch/cinch.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

Technische gegevens

Tuner

- Afstemming : digitaal PLL
- Golfbereiken : MG : 531 - 1620 kHz
FM : 87,5 - 108,0 MHz
- Signaal/ruis verhouding : stereo : 55 dB
mono : 60 dB
- Vervorming, THD : stereo : 0,3 %
mono : 0,85 %
- Kanaalscheiding bij 1 kHz : 35 dB

Versterker

- Uitgangsvermogen DIN : front : 2 x 50 W
centre : 1 x 50 W
surround : 2 x 50 W
- Vervorming THD (1 kHz, 5 W) : 0,05 %
- Vermogensbandbreedte : 20 Hz - 20 kHz (- 3dB)
- Signaal/ruis verhouding (gewogen) : > 82 dB
- Kanaalscheiding (bij 1 kHz) : > 55 dB
- Lage tonen regeling : 100 Hz, +/- 9 dB
- Hoge tonen regeling : 10 kHz, +/- 9 dB
- Ingangsgevoeligheid : 250 mV/47 kohm
- Video-in/uit (CVBS) : 1 Vt/75 ohm

Luidsprekers

- Front (2x) : type : wide range afgeschermd
afmetingen (b x h x d) : 88 x 293 x 88 mm
- Center : type : wide range afgeschermd
afmetingen (b x h x d) : 280 x 79 x 72 mm
- Surround (2x) : type : wide range
afmetingen (b x h x d) : 72 x 283 x 72 mm
- Subwoofer : muziekvermogen : 50 watt
afmetingen (b x h x d) : 130 x 328 x 376 mm

Algemeen

- Netspanning : 220V, 50 Hz, +/- 10%
- Opgenomen vermogen (max.) : 215 W
- Stand-by vermogen : < 1 W
- Display : multicolor FTD helder-heid instelbaar in twee stappen
- Gewicht : ca. 17 kg
- Afmetingen (b x h x d) : 390 x 55 x 399 mm
- Uitvoering : zilver
- EAN code : 87 10895 74218 4

