

NIDEOLINE

DVD-Receiver-Set mit Funk-Surround-Übertragung im Slim-Line-Design

- *DVD-Player integriert*
- *6 x 50 Watt Sinus*
- *Funkgesteuerte Surround-Lautsprecher*
- *Digitalverstärker*
- *Dolby Digital-, Dolby ProLogic II-, DTS-Decoder*
- *DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, Audio-CD, CD-R, CD-RW*
- *Wiedergabe von Kodak Picture-CDs (JPEG-Format)*
- *Matrix- und Virtual-Surround-Sound*
- *RDS-Digital-Tuner mit 40 Stationsspeichern*
- *Euro AV-Anschluss*



DD DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II

dts

DVD
VIDEO

MP3-CD PLAYBACK

DIGITAL OUT



PHILIPS

DVD-Receiver-Set mit Funk-Surround-Übertragung im Slim-Line-Design



Ausstattung Tuner

- Tunertyp: RDS-Synthesizer-Tuner
- Wellenbereiche: UKW / MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Radio Daten System: Sendername

Ausstattung Verstärker

- Musikleistung (W): 6 x 100
- Sinusleistung (W): 6 x 50
- Dolby Digital-, DTS-, Dolby ProLogic II-Decoder: auch aktiv für externe Quellen (z. B.: SAT) über den Digital-Eingang
- Matrix Surround: Umsetzung 2.1 auf 4.1
- Virtueller Raumklang
- Digitale Klangeinstellungen: Rock, Digital, Klassik, Jazz, Drama, Action, Science Fiction, Konzert

Funk Surround-Übertragung

- Sendefrequenz: 864 MHz
- Übertragungskkanäle: 4
- Sender:
Abmessungen (B x H x T//cm)
(13,1 x 3,4 x 13,0)
- Empfänger:
Integrierter Verstärker für Surround-Lautsprecher,
Abmessungen (B x H x T//cm)
(20,7 x 5,5 x 18,6)

Ausstattung DVD-Player

- CD-Typen: DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, Kodak Picture-CD, Audio-CD, CD-R, CD-RW
- MP3-Bitrate: 32 - 320 kB/Sek.
- Suchlauf vor-/rückwärts: Zoom, Zeitlupe, Resume, Multi-Angle, Repeat A-B
- Kindersicherung
- Bedienung / Einstellung über OSD-Menü

Uhr / Timer

- Sleep-Timer
- Timer

Display

- Displaytyp: FTD
- 3-stufig dimmbar

Stereo-Lautsprecher

- Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm):
8,8 x 29,3 x 8,8

Center-Lautsprecher

- Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm):
28,0 x 7,9 x 7,2

Surround-Lautsprecher

- Breitband-System
- Abmessungen (B x H x T//cm):
8,8 x 29,3 x 8,8

Subwoofer-Lautsprecher

- Musikbelastbarkeit (Watt): 100
- Sinusbelastbarkeit (Watt): 50
- Lautsprechersystem:
Breitbandlautsprecher, Bass-Reflex
- Lautstärkeregelung: über Fernbedienung
- Abmessungen (B x H x T//cm):
13,0 x 32,8 x 37,6

Anschlüsse vorn

- Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke, Stereo

Anschlüsse hinten

- Antennen-Eingang: Koaxial / 75 Ohm, Rahmenantenne
- Digital-Eingang koaxial: 1, Cinch-Buchse, SPDIF
- Digital-Ausgang koaxial: 1, Cinch-Buchse
- Digital-Ausgang optisch: 1, TOS-Link
- AUX-Eingänge (Audio): 1, Cinch-Buchse
- Line-Ausgänge (AUX): 1, Cinch-Buchse
- Subwoofer-Ausgang: 1, Cinch-Buchse
- Video-Ausgänge:
1 x S-VHS, 2 x Video-Cinch (FBAS)
- Euro AV-Anschluss: 1

- Lautsprecher-Anschluss:
Klemmsystem, Click-Fit

Stromversorgung

- Netzspannung (V): 230
- Netzfrequenz (Hz): 50
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 1

Farbe

- Gerätefarbe: Schwarz / Silber

Abmessungen

- Gerätegröße (B x H x T//cm):
39,0 x 5,5 x 39,9

Lieferumfang

- 5 Breitband-Lautsprecher und Subwoofer, Funk-Sender/-Empfänger, Fernbedienung

EAN: 8710895750011 (/22S)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
6/03/VL (02)

www.philips.de

