

LX 700

Receiver-/Lautsprecher-Set DVD-/SACD-Player anschließbar

- 6 x 50 Watt Sinus
- Dolby Digital-, Dolby ProLogic II-, DTS-, MPEG 2-Decoder
- Matrix-Surround
- RDS-Digital-Tuner mit 40 Stationsspeichern
- Hochauflösende Bändchen-Hochtöner für SACD-Wiedergabe
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- Subwoofer mit wOOx-Technologie
- 6-Kanal-Eingang
- 2 Audioeingänge
- Digitaleingänge (optisch und koaxial)



PHILIPS



Receiver-/Lautsprecher-Set DVD-/SACD-Player anschließbar

Ausstattung Tuner

- Tunertyp: RDS-Synthesizer-Tuner
- Wellenbereiche: UKW / MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Radio Daten System: Sendername

Ausstattung Verstärker

- Digital-Verstärker
- Musikleistung (Watt): 6 x 100
- Sinusleistung (Watt): 6 x 50
- Digitaler Signal-Prozessor: Dolby Digital, Dolby ProLogic, Dolby ProLogic II, DTS, MPEG II, PCM
- Automatische Eingangssignalerkennung
- Matrix-Surround
- Klangeinstellungen: Bass-/Höhenregelung, Action, Drama, Konzert, Science-Fiction, Klassik, Jazz, Rock, Digital

Display

- FTD-Display
- 3stufig dimmbar

Stereo-Lautsprecher

- Lautsprechersystem: 2-Wege-System, Bändchen-Hochtöner
- Abmessungen (B x H x T//cm): 8,9 x 27,0 x 4,1

Center-Lautsprecher

- Lautsprechersystem: 3-Wege-System, Bändchen-Hochtöner
- Abmessungen (B x H x T//cm): 28,6 x 9,5 x 6,7

Surround-Lautsprecher

- Lautsprechersystem: 2-Wege-System, Bändchen-Hochtöner
- Abmessungen (B x H x T//cm): 8,9 x 27,0 x 4,1

Subwoofer-Lautsprecher

- Lautsprechersystem: passiver wOOx-Radiator, Breitbandlautsprecher
- Sinusbelastbarkeit (Watt): 50
- Musikbelastbarkeit (Watt): 100

- Lautstärkeregelung: über Receiver-Fernbedienung
- Abmessungen (B x H x T//cm): 19,5 x 46,2 x 26,3

Anschlüsse vorn

- Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke, Stereo

Anschlüsse hinten

- Antennen-Eingang: Koaxial / 75 Ohm, Rahmenantenne
- 6-Kanal-Eingang
- Digital-Eingang koaxial
- Digital-Eingang optisch
- Digital-Ausgang koaxial
- Subwoofer-Ausgänge: 1 Pre-out, Cinch-Buchse
- AUX-Eingänge (Audio): 2
- Line-Ausgänge (AUX): 1
- Lautsprecher-Anschluß: Klemmanschlüsse, Click-Fit

Stromversorgung

- Netzspannung (V): 230
- Netzfrequenz (Hz): 50
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 1

Farbe

- Gerätefarbe: Silber

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm): 43,5 x 5,8 x 36,5

Lieferumfang

- 5 Lautsprecher und wOOx-Subwoofer, Fernbedienung

EAN: 8710895749985 (/22S)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
4/03/L (01)

www.philips.de

