

NIDEOLINE

LX 8200SA

DVD-/SACD-Receiver Home-Entertainment-Set 5 Lautsprecher und Aktiv wOOx-Subwoofer

- DVD-/SACD-Player integriert
- 5 x 40 Watt Sinus
- Aktiver Subwoofer, 100 Watt Sinus, wOOx-Technik
- Dolby Digital-, DTS-, SACD-, Dolby ProLogic-Decoder
- DVD, DVD+RW, (S)VCD, MP3-CD, SACD, Audio-CD, CD-R, CD-RW
- Progressive Scan-Technologie für beste Bildqualität
- Smart Picture - individuelle Bildeinstellungen
- Clear Voice - Verbesserung der Verständlichkeit von Dialogen bei DVD-Wiedergabe
- Hochauflösende Bändchen-Hochtöner
- Aluminium-Lautsprecherständer für Surround-Lautsprecher (Höhe ca. 1 Meter)



PHILIPS

DVD-/SACD-Receiver Home-Entertainment-Set 5 Lautsprecher und Aktiv wOOx-Subwoofer



Ausstattung Tuner

- Tunertyp: RDS-Synthesizer-Tuner
- Wellenbereiche: UKW / MW
- Programmspeicherplätze: 40
- Senderprogrammierung: Plug & Play

Ausstattung Verstärker

- Musikleistung (W): 5 x 80
- Sinusleistung (W): 5 x 40
- Dolby Digital-, Dolby ProLogic-, DTS-, SACD-Decoder
- Matrix Surround: Umsetzung 2.1 auf 4.1
- Clear Voice: Verbesserung der Verständlichkeit von Dialogen bei 6-Kanal-Wiedergabe
- Nacht-Modus
- Lautstärkeregelung: Surround, Center, Subwoofer, TV getrennt über Fernbedienung einstellbar, Einpegelung mittels Testton über OSD-Menü
- Verzögerungszeit Center-/ Surroundlautsprecher: einstellbar über OSD-Menü, Center (0 - 5 ms), Surround (0 - 15 ms)
- Smart Picture: 4 Bildeinstellungen wählbar, eine Bildeinstellung frei programmierbar
- Frequenzgang (Hz - kHz): 20 - 35

Ausstattung DVD-Player

- CD-Typen: DVD, DVD +RW, (S)VCD, MP3-CD, SACD, Audio-CD, CD-R, CD-RW
- CD-Wiedergabe-Funktionen: Play, Pause, Stop, Suchlauf vor-/rückwärts, Titelsprung vor-/rückwärts
- DVD-Wiedergabe-Funktionen: Progressive Scan-Technologie, Zoomfunktion (1,5-, 2-, 4-fach), Zeitlupe vor-/rückwärts (1/2-, 1/4-, 1/8-fach), Kapitelsprung vor-/rückwärts, Suchlauf vor-/rückwärts (4-, 8-, 32-fache Geschwindigkeit), Einzelbild vor-/rückwärts, Kindersicherung, unterstützt Multi-Kamera DVDs

Uhr / Timer

- 24 Stunden-Anzeige
- Zeiteinstellung: automatisch über RDS
- Weckmöglichkeiten: CD, Tuner

Display

- Displaytyp: LCD
- Beleuchtung: 2-stufig einstellbar

Stereo-Lautsprecher

- Bändchen-Hochtöner
- Lautsprechersystem: 2-Wege-System, Bass-Reflex
- Magnetisch abgeschirmt
- Abmessungen (B x H x T//cm): 9,3 x 28,2 x 3,5

Center-Lautsprecher

- Bändchen-Hochtöner
- Lautsprechersystem: 3-Wege-System, Bass-Reflex
- Magnetisch abgeschirmt
- Abmessungen (B x H x T//cm): 28,6 x 9,3 x 6,4

Surround-Lautsprecher

- Bändchen-Hochtöner
- Lautsprechersystem: 2-Wege-System, Bass-Reflex
- Abmessungen (B x H x T//cm): 9,3 x 28,2 x 3,5

Subwoofer-Lautsprecher

- Musikleistung (Watt): 200
- Sinusleistung (Watt): 100
- Lautsprechersystem: wOOx-Technologie, Breitbandlautsprecher, Bass-Reflex
- Phasenlage: 0° / 180°, umschaltbar
- Lautstärkeregelung: über Receiver-Fernbedienung
- Stromversorgung: 230 Volt / 50 Hz
- Abmessungen (B x H x T//cm): 19,5 x 46,0 x 25,5

Anschlüsse vorn

- Kopfhörerausgang: 3,5 mm Klinke, Stereo

Anschlüsse hinten

- Antennen-Eingang: Koaxial / 75 Ohm, Rahmenantenne
- Digital-Eingang koaxial: 1
- Digital-Ausgang koaxial: 1
- AUX-Eingänge (Audio): 2, Cinch-Buchse
- Line-Ausgänge (AUX): 1, Cinch-Buchse
- Subwoofer-Ausgang: 1, Cinch-Buchse
- Center-Ausgang: 1, Cinch-Buchse
- Video-Ausgänge: 1 x S-VHS, 1 x Video-Cinch (FBAS)
- Euro AV-Anschluss: 1
- Impedanz (Ohm): 6

Stromversorgung

- 230 Volt / 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb (W): 130
- Leistungsaufnahme Standby (W): < 0,5

Farbe

- Gerätefarbe: Silber

Abmessungen

- Gerätemaße (B x H x T//cm): 39,0 x 7,3 x 36,0

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 12.00

Lieferumfang

- 5 Lautsprecher und aktiver Subwoofer, 2 Aluminium-Lautsprecherständer (Höhe ca. 1 Meter), 2 weitere Aluminium-Lautsprecherständer unter der Artikelnummer LSBS 8000 erhältlich, Lautsprecherkabel (3 x 3 + 2 x 10 Meter), Euro AV-Kabel, Fernbedienung

EAN: 8710895750042 (/22S)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!
5/03/VL (01)

www.philips.de

