



Philips  
Kabelgebundenes Design-  
Telefon, Scala

7 cm (2,75") Display, weiße Bel.  
Freisprechen



M110B

## Sichere und zuverlässige Verbindung mit Stil

Philips Scala verwandelt traditionelle Kommunikation in ein modernes Erlebnis, ohne dass der ergonomische Komfort verloren geht. Dieses kabelgebundene Telefon bietet mit seinem modernen und eleganten Design zuverlässige und umweltfreundliche Qualität.

### Hervorragendes Design in hochwertiger Ausführung

- Cleveres aufklappbares Display für leichtes Ablesen aus jedem Winkel
- Komfortables, leichtes Mobilteil für längere Anrufe
- Kann auf den Tisch gestellt oder an der Wand montiert werden

### Ultimativ sicher und zuverlässig

- Strahlenfrei
- Sichere Verbindung zu jeder Zeit, selbst bei Stromausfall
- Ereignis-LED informiert Sie über verpasste Anrufe

### Intelligent, einfach und benutzerfreundlich

- Kontrastreich, umgekehrtes 7 cm (2,75") Display, Weiß auf Schwarz
- Freisprechfunktion für freihändiges Telefonieren
- Speichern Sie bis zu 25 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*
- Schutz der Privatsphäre mit Silence-Modus und Stummschaltung
- Geeignet für Hörgeräte – vermindert unerwünschte Geräusche

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Silence-Modus und Stummschaltmodus


Schutz der Privatsphäre mit Silence-Modus und Stummschaltung

### Telefonbuch für 25 Einträge




Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 25 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### Anrufer-ID\*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Cleveres aufklappbares Display



Das clevere aufklappbare Display bietet Ihnen aus jedem Blickwinkel eine klare Sicht auf das Telefondisplay – egal ob das Telefon auf einem Tisch steht oder an der Wand montiert ist. Das große, kontrastreiche umgekehrte LCD-Display (Weiß auf Schwarz) und Buchstaben in großer Schrift bieten zusätzlichen Komfort beim Ablesen der Anzeige.

### Komfortables Mobilteil

Komfortables, leichtes Mobilteil für längere Anrufe

### Ereignis-LED




Die rote Ereignis-LED ist optimal in das Display integriert und blinkt, um Sie darüber zu benachrichtigen, wenn Sie einen Anruf verpasst haben. Mit der intelligenten CallLog-Funktion können Sie mit nur einem Tastendruck ganz leicht feststellen, welche Anrufe Sie verpasst haben.

### Geeignet für Hörgeräte



Diese Funktion ermöglicht es, das Telefon mit dem Hörgerät zu koppeln, den Ton zu verstärken und gleichzeitig die Umgebungs- und Störgeräusche, die sonst auftreten können, wie beispielsweise Sirren und Summen, zu verringern.

### Strahlenfrei



Kabelgebundene Telefone geben keine schädliche Strahlung ab, da die Verbindung

zwischen der Basisstation und dem Mobilteil über ein Spiralkabel erfolgt.


### Sichere Verbindung zu jeder Zeit



Kabelgebundene Telefone sind nicht auf die Stromversorgung über eine Steckdose angewiesen, da die für den Betrieb benötigte Energie direkt über das Festnetz-kabel gewonnen wird. Dadurch wird das kabelgebundene Telefon zu einer der zuverlässigsten

Kommunikationsmöglichkeiten, insbesondere bei Stromausfall. Mit dem Spiralkabel, über welches das komfortable Mobilteil mit der Basisstation verbunden wird, können Sie Ihr Mobilteil immer ganz leicht finden. Genießen Sie sorgenfrei lange Gespräche ohne Aufwand – jederzeit und überall!

### Freisprechen



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Auf dem Tisch oder an der Wand positionierbar

Kann auf den Tisch gestellt oder an der Wand montiert werden

## Daten

### Komfort

- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Akkustandsanzeige: Symbol für niedrigen und leeren Akku
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m

### Ton

- Geeignet für Hörgeräte
- Freisprechen
- Klingeltöne der Basisstation: Summer
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Klingeltöne
- Klingeltöne der Basisstation: 10 Standard

### Bild/Anzeige

- Display-Größe: 7,0 cm/2,75"
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

### Speicherplatz

- Telefonbuch: 25 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 40
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

### Leistung

- Akkukapazität: 1,5 V
- Batterietyp: AAA-Batterie
- Batterietyp: AAA
- Anzahl der Batterien: 3

### Netzwerk-Funktionen

- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls

### Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruttogewicht: 0,72 kg
- Nettogewicht: 0,558 kg
- Eigengewicht: 0,162 kg
- EAN: 69 23410 73282 5



Ausstellungsdatum  
2019-10-01

Version: 10.0.4

12 NC: 8670 001 18648  
EAN: 69 23410 73282 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.