




Philips Fidelio  
hodetelefoner med  
hodebøyle

Fidelio  
Svart



M1

## Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Philips Fidelio M1 kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse på farten. Konstruert på best mulig måte for glimrende støyisolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.

### Få med deg hver detalj

- Kraftige neodymdrivere for lyd som er tro mot originalen
- Akustisk struktur med lukket bakside for best mulig støyisolering
- Bassreflekssystem for klar, dynamisk og balansert bass
- Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden
- Øredeksler med to lag utformet for presis lyd
- Høytalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden
- Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere

### Utformet for å gi deg en oppslukende opplevelse

- Deluxe-øreputer som puster og har skum med minne, for optimal passform

### Kvalitetsutførelse for forbedret ytelse

- Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær
- Oksygenfri, stofføret kabel sørger for signal av høy kvalitet

### Utstyrt for anvendelighet

- In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert

**PHILIPS**  
Fidelio

# Høydepunkter

## Akustisk forsegling



Den akustiske forseglingen er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir utmerket utvidet bass.

## Bassrefleksystem (BRS)



Den akustiske strukturen med lukket bakside inneholder et bassrefleksystem som består av øredeksler med strategisk plasserte kanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen isolerer den alle de naturlige lyddetaljene og gir presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.

## Øredeksler med to lag



Øredekslene med to lag som du finner i M1, er utformet for å redusere resonans og dempe vibrasjoner for å gi utrolig ren og presis lyd. På denne måten hører du alle de utrolige lyddetaljene. Den solide og lagvise konstruksjonen sørger for holdbarhet og komfort, noe som gjør M1 til den ideelle musikkpartnere i lang tid fremover.

## Høytalere med høy definisjon



Alle høytalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reproduisert.

## Justert frekvenssvar

Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lyd karakteristikk de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reproducere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptaksstiler.

## Deluxe-øreputer som puster



Materialene i Fidelio M1 har blitt nøysommelig utvalgt for lenger bærekraft og forbedret lydytelse. Deluxe-øreputene som puster og har skum med minne, er utformet for en optimal ergonomisk tilpasning. Skummet tilpasser seg ikke bare perfekt til formen av øret, det danner også en forsegling som bevarer basslyden og reduserer lyder fra omgivelsene. Dette er utformet med den ytre puten, og består av stoff og proteinlær som fjerner belastningen på øret og reduserer varmeoppbygging. Derfor er M1 god å bruke, samtidig som den gir fantastisk god lyd.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Frekvensområde: 15–24 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 106 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 150 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- WBCV: 111 mV

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)
- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia\*, SAMSUNG\*. \*Ekstra tilkobling tilgjengelig via kundestøtte for Sony Ericsson, eldre modeller fra NOKIA og SAMSUNG

## Tilbehør

- Oppbevaringsetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknapp

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 25 x 8 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 9,8 x 3,1 tommer
- Nettovekt: 0,205 kg
- Nettovekt: 0,452 lb
- Bruttovekt: 0,66 kg

- Bruttovekt: 1,455 lb
- Taravekt: 0,455 kg
- Taravekt: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Yttereske (L x B x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 tommer
- Nettovekt: 0,41 kg
- Nettovekt: 0,904 lb
- Bruttovekt: 1,542 kg
- Bruttovekt: 3,399 lb
- Taravekt: 1,132 kg
- Taravekt: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Antall kundepakker: 2

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tommer
- Produktmål (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Vekt: 0,166 kg
- Vekt: 0,366 lb



Utgivelsesdato  
2016-03-22

Versjon: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618  
EAN: 69 23410 71581 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

