




Philips Fidelio
căști intraauriculare cu
bandă de susținere



M1

Înaltă fidelitate, calitate premium. Oriunde mergeți.

Philips Fidelio M1 combină tot ce este mai bun în materie de sunet și de confort pentru o experiență muzicală autentică în timpul deplasărilor. Proiectată ingenios, pentru o excelentă izolare fonică, într-o structură ușoară, dar rezistentă, vă oferă un autentic sunet de înaltă definiție oriunde mergeți.

Capturează fiecare detaliu

- Drive din neodim cu putere ridicată pentru un sunet identic cu originalul
- Arhitectură acustică cu parte posterioară complet închisă pentru cea mai bună izolare a zgomotului
- Sistem Bass reflex pentru un bas clar, dinamic și echilibrat
- Construcția izolată acustic păstrează detaliile de sunet
- Căști cu strat dublu proiectate pentru precizia sunetului
- Difuzoare testate cu atenție pentru cel mai bun balans în sunet
- Răspuns în frecvență reglat pentru a discerne preferințele ascultătorilor

Concepute pentru a vă cufunda în sunet

- Pernuțele pentru urechi permeabile Deluxe și burete cu memorie pentru fixare optimă

Finisare de calitate pentru performanță îmbunătățită

- Materiale premium, inclusiv aluminiu și piele fină
- Cablul fără oxigen, căptușit asigură un semnal de înaltă calitate

PHILIPS
Fidelio


Repere

Izolarea acustică



Izolarea acustică este un sistem de blocare cu folie special conceput, construit în camera internă pentru eliminarea pierderilor de sunet inutile și păstrarea detaliilor de sunet. Rezultatul constă în prelungirea excelență a basului.

Sistem Bass reflex (BRS)



Arhitectura acustică a părții posterioare complet închise include sistemul Bass Reflex care cuprinde căști cu orificii de aerisire amplasate în mod convenabil. Acestea reglează presiunea aerului în camera internă furnizând diafragmei un mediu controlat pentru un răspuns acustic optim. Fiind compatibilă cu captarea izolării acustice, aceasta izolează fiecare detaliu al sunetului natural și oferă un bas precis și dinamic fără compromiterea clarității sunetului.

Căști cu strat dublu



Căștile cu strat dublu M1 sunt proiectate pentru reducerea rezonanței și atenuarea vibrațiilor pentru un sunet cu adevărat precis și clar, astfel încât să puteți asculta fiecare detaliu superb al sunetului. Construcția solidă, cu straturi multiple asigură durabilitate și confort, făcând M1 un partener muzical ideal pentru o perioadă îndelungată.

Difuzoare de înaltă definiție



Fiecare difuzor este ales cu grijă manual, reglat și testat înainte de a fi sincronizat pentru a asigura cel mai echilibrat sunet natural. Driverule de 40 mm utilizează magneți din neodim cu putere ridicată pentru a furniza un sunet de înaltă definiție într-un interval dinamic optim, reproducând chiar și cele mai mici detalii.

Răspuns în frecvență reglat

Au fost efectuate cercetări extinse cu privire la amatorii de muzică cu gusturi rafinate pentru a le înțelege preferințele de audiere - de exemplu, echilibrul caracteristicilor de sunet pe care le preferă. Acusticienii noștri au proiectat atunci Fidelio M1 pentru a ține cont de toate detaliile care afectează modul în care ascultătorii discern sunetele, precum modul în care urechea reflectă sunetele și rezonază drept răspuns. Prin urmare căștile M1 au fost proiectate pentru a reproduce cât mai fidel posibil față de original - inclusiv stilurile de înregistrare actuale.

Pernuțe pentru urechi permeabile Deluxe



Materialele utilizate pentru Fidelio M1 au fost selectate cu grijă pentru a asigura un confort de durată. Pernuțele pentru urechi permeabile Deluxe cu burete pentru memorie au fost concepute pentru o adaptare ergonomică optimă. Nu numai că buretele se mulează perfect pe forma urechii dvs., ci și izolează sunetele joase, blocând zgomotul din mediul ambiant. Acesta a fost creat cu pernuța exterioară - utilizând o proporție echilibrată de material textil și piele proteică - pentru a reduce presiunea de la suprafața urechii și acumularea căldurii, astfel încât M1 se simte și se aude excelent.

Specificații

Sunet

- Răspuns în frecvență: 15 - 24.000 Hz
- Impedanță: 16 Ohm
- Sensibilitate: 106 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Putere maximă de intrare: 150 mW
- Distorsiune: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Cablu fără oxigen (1,1 m)
- Compatibil cu: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Conector suplimentar disponibil prin suportul clienți pentru Sony Ericsson, modele mai vechi de la NOKIA și SAMSUNG

Accesorii

- Husă
- Cablu audio: cu microfon și buton ridicare

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 25 x 8 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,7 x 9,8 x 3,1 inch
- Greutate netă: 0,205 kg
- Greutate netă: 0,452 lb

- Greutate brută: 0,66 kg
- Greutate brută: 1,455 lb
- Greutate proprie: 0,455 kg
- Greutate proprie: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 26,8 x 20,6 x 17,5 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 10,6 x 8,1 x 6,9 inch
- Greutate netă: 0,41 kg
- Greutate netă: 0,904 lb
- Greutate brută: 1,495 kg
- Greutate brută: 3,296 lb
- Greutate proprie: 1,085 kg
- Greutate proprie: 2,392 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Număr de ambalaje: 2

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,5 x 7,1 x 1,7 inch
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Greutate: 0,166 kg
- Greutate: 0,366 lb



Data apariției 2013-07-30

Versiune: 9.14.9

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

