

Philips Fidelio  
Накладная гарнитура с  
оголовьем

Fidelio  
Оранжевый



M1BO

## Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.

### Услышать все нюансы

- Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука
- Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей
- Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука
- Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Двуслойные чашки наушников для точности звучания
- Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания

### Для полного погружения

- Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта

### Качественная отделка для наилучшего результата

- Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала
- Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

  
reddot design award  
winner 2013

  
product  
design award  
2013

**PHILIPS**  
Fidelio

## Основные особенности

### Тщательное тестирование динамиков

Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.

### Настроенная частотная характеристика

Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.

### Плотное прилегание



Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.

### Акустически закрытая конструкция



Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.

### Система Bass Reflex (BRS)



Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.

### Уникальные дышащие амбушюры



Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции.

### Двуслойные чашки наушников



Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 15—24 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 106 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- WBCV: 111 мВ

## Подключения

- Подключение кабеля: Бескислородный кабель (1,1 м)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY
- \*Только последние модели.

## Аксессуары

- Чехол для хранения: Да
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова

## Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 17,9 x 17,8 x 21,9 см
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 7 x 7 x 8,6 дюйма
- Вес нетто: 0,4504 кг
- Вес нетто: 0,993 фунта
- Вес брутто: 1,273 кг

- Вес брутто: 2,806 фунта
- Вес упаковки: 0,8226 кг
- Вес упаковки: 1,814 фунта
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Количество потребительских упаковок: 2

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 16,8 x 20,2 x 8,3 см
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 6,6 x 8 x 3,3 дюйма
- Вес нетто: 0,2252 кг
- Вес нетто: 0,496 фунта
- Вес брутто: 0,5614 кг
- Вес брутто: 1,238 фунта
- Вес упаковки: 0,3362 кг
- Вес упаковки: 0,741 фунта
- EAN: 87 12581 67900 2
- Тип размещения на полке: Оба
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

## Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 16,4 x 18 x 4,2 см
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 6,5 x 7,1 x 1,7 дюйма
- Вес: 0,166 кг
- Вес: 0,366 фунта



Дата выпуска 2015-05-07

Версия: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551  
EAN: 08 71258 16790 02

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

