




Philips Fidelio
Słuchawki ze złączem
Lightning

Przetworniki 40 mm/zamkn.
konstrukcja

Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się
poduszki
Składane



M2L

Dźwięk wysokiej jakości

Dzięki słuchawkom M2L możesz cieszyć się nieskazitelnym i niezwykle szczegółowym dźwiękiem w każdym miejscu. Obsługa złącza Lightning i wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy pozwolą Ci uzyskać dźwięk o jakości znanej z urządzeń Fidelio podczas korzystania z urządzeń z systemem iOS — bez zniekształceń.

Najlepsze słuchawki dla użytkowników systemu iOS

- Zoptymalizowane złącze Lightning™ do obsługi urządzeń z systemem iOS
- Słuchaj dźwięku wysokiej rozdzielczości z urządzeń z systemem iOS
- Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz zapewnia dźwięk wysokiej rozdzielczości w każdym miejscu

Głębokie i czyste brzmienie pełne detali

- Zoptymalizowane 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają czysty i autentyczny dźwięk
- Akustycznie szczelna konstrukcja utrzymuje szczegóły dźwięku wewnątrz, a hałas na zewnątrz
- System Bass Reflex zapewnia czysty, dynamiczny i zrównoważony bas
- Pasma przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników

Wygodne poruszanie się

- Wysokiej klasy poduszki dopasowujące się do kształtu ucha umożliwiają ergonomiczne dopasowanie
- Aluminium i wysokiej jakości skóra nadają wyjątkowy wygląd
- Etui ze sztucznego zamszu to eleganckie zabezpieczenie słuchawek

PHILIPS
Fidelio

Słuchawki ze złączem Lightning

Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Luksusowe, dopasowujące się poduszki, Składane

M2L/00


Zalety

Złącze Lightning™



Model Philips Fidelio M2L jest wyposażony w złącze Lightning™, które przesyła czysty sygnał cyfrowy bezpośrednio do słuchawek. Zachowanie cyfrowego sygnału pomaga ograniczyć przesłuch i poprawia separację kanałów stereo.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości



Model Philips Fidelio M2L umożliwia słuchanie dźwięku wysokiej rozdzielczości (24 bity, 48 kHz) z urządzenia z systemem iOS przez złącze Lightning. Model M2L gwarantuje najlepsze wrażenia słuchowe — każdy detal oryginalnego nagrania jest słyszalny tak, jak chciałby tego twórca.

Wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz



Przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) wbudowany w model Philips Fidelio M2L zapewnia wolność i mobilność, która pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej rozdzielczości w dowolnym czasie i miejscu. Nie musisz zabierać dodatkowego sprzętu na zwykły spacer.

Wysokiej jakości przetworniki 40 mm




Każdy przetwornik głośnika jest starannie ręcznie wybrany, dostrojony i przetestowany przed dopasowaniem, aby zapewnić najbardziej zrównoważony, naturalny dźwięk. 40-milimetrowe przetworniki wykorzystują wysokiej mocy magnesy neodymowe, aby zapewnić dźwięk wysokiej jakości w szerokim zakresie dynamicznym i odtwarzają nawet najdrobniejsze detale.

Akustyczna uszczelka



Słuchawki Fidelio są wyposażone w akustyczną uszczelkę. To specjalnie zaprojektowana wstęga wbudowana w wewnętrzną komorę, która eliminuje niepotrzebną utratę dźwięku i zachowuje szczegóły. Efektem jest nie tylko bogate brzmienie basów, ale także realistyczny wyraz każdego szczegółu muzyki bez zakłóceń z otoczenia.

System Bass Reflex (BRS)



Zamknięta konstrukcja akustyczna słuchawek jest wyposażona w system Bass Reflex, na który składają się przede wszystkim elementy nauszne ze strategicznie rozmieszczonymi otworami. Otwory te, regulując ciśnienie powietrza wewnątrz komory, zapewniają kontrolowane środowisko dla membrany w celu uzyskania optymalnego pasma przenoszenia. Współdziałając z akustyczną uszczelką, system izoluje każdy detal naturalnego dźwięku oraz zapewnia dokładny i dynamiczny bas bez uszczerbku dla czystości dźwięku.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 7–25 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Czułość: 107 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Maksymalna moc wejściowa: 150 mW
- Zniekształcenia: < 0,1% THD
- System akustyczny: Zamknięty
- Membrana: Tworzywo PET
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń

- Zgodność z: Do urządzeń iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini z wyświetlaczem Retina, iPad (4. generacji), iPad mini, iPod touch (5. generacji)
- Złącze: Złącze Lightning

Aksesoria

- Etui do przechowywania



Data wydania 2016-03-31

Wersja: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com