




Philips Fidelio  
Наушники с  
коннектором Lightning

40-мм излучатели, закрытая  
конструкция

Накладные  
Уникальные подушечки из  
пеноматериала  
Компактно складываются



M2L

## Звук высокого разрешения

Благодаря коннектору Lightning и встроенному ЦАП, наушники M2L обеспечивают воспроизведение прямо на устройстве iOS в качестве звучания Fidelio и высоком разрешении, без искажений и перекрестных помех. Наслаждайтесь удивительно четким звуком и стильным дизайном, где бы вы ни находились.

### Прекрасное дополнение к устройству iOS для прослушивания музыки

- Коннектор Lightning™ для устройств iOS
- Звук высокого разрешения на устройствах iOS
- Встроенный ЦАП и усилитель для воспроизведения музыки в высоком разрешении

### Полное погружение: естественность деталей

- Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания
- Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

### Комфорт в движении

- Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки
- Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества
- Чехол из искусственной замши — стильная защита наушников

**PHILIPS**  
Fidelio

Наушники с коннектором Lightning

40-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются


## Особенности

### Коннектор Lightning™



Модель Philips Fidelio M2L оснащена коннектором Lightning™, который передает четкий цифровой сигнал прямо на наушники. Сохранение цифрового сигнала позволяет избежать перекрестных помех и улучшить разделение стереосигнала.

### Звук высокого разрешения



Благодаря Philips Fidelio M2L вы сможете наслаждаться музыкой в высоком разрешении (24 бит, 48 кГц), передаваемой с устройства iOS через коннектор Lightning. Модель M2L гарантирует максимальные впечатления от прослушивания и воспроизводит каждую звуковую деталь, задуманную автором.

### Встроенный ЦАП и усилитель



Модель Philips Fidelio M2L оснащена цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), поэтому вы сможете наслаждаться любимой музыкой в высоком разрешении в любое время и в любом месте — нет необходимости брать с собой дополнительное оборудование!

### 40-мм излучатели высокой четкости



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.


M2L/00

### Акустическая изоляция



В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

### Система Bass Reflex (BRS)



Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.

## Наушники с коннектором Lightning

40-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

# Характеристики

### Звук

- Диапазон частот: 7—25 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажения: КНИ < 0,1 %
- Акустическая система: Закрытая
- Диафрагма: ПЭТ
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический

### Подключения

- Подходит для: Разработано для iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini с дисплеем Retina, iPad (4-го поколения), iPad mini, iPod touch (5-го поколения)
- Разъем: коннектор Lightning

### Аксессуары

- Чехол для хранения: Да



Дата выпуска 2015-10-14

Версия: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 69 25970 70008 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)