



Philips
Linea design vezeték
nélküli telefon

1,6"-es kijelző/fehér
háttérvilágítás
Kihangosítható kézibeszélő



M3301W

A legletisztultabb vonalvezetés a csatlakozáshoz

Az egyszerűséget és az eleganciát szem előtt tartva tervezett Philips LINEA bármely modern otthonban megállja a helyét. A pontosan megtervezett és kivitelezett, felépítésében időtlen vonalvezetésű LINEA egy igazi vonzó műalkotás.

Kiemelkedő formatervezés igényes kivitelben

- Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz
- Tökéletesen beállított mágneses erő a biztonságos dokkoláshoz
- Kalibrált billentyűzet a pontos tárcsázáshoz
- Az intelligens kábelkezelés révén minden szögből vonzó a készülék
- A bázisállomásba extra súly van beépítve a nagyobb stabilitás érdekében

Tökéletes telefonálási élmény

- Nagy kontrasztú, 4,1 cm-es (1,6"-es), 2-soros „fordított” kijelző
- Fejlett hangsztelés és hangolás a kiváló hangminőség érdekében
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét
- Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- 16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Környezettudatos termék

- Nulla kibocsátott teljesítmény az ECO+ mód aktiválásakor

PHILIPS

Fénypontok

4,1 cm-es (1,6"-es) „fordított” kijelző



A nagy kontrasztú, fekete alapon fehér színű „fordított” LCD kijelző egyszerű leolvashatóságot biztosít, és jól illik a készülék egészének karcsú kialakításához.

50 nevet tartalmazó telefonkönyv

Akár 50 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben

Kalibrált billentyűzet



A kalibrált és gondosan megtervezett billentyűzet biztosítja a pontos tárcsázást, hogy tisztán érezzen minden gombnyomást, akár egy számot tárcsáz, akár egy névjegyet visz be a telefonkönyvbe.

Kis helyigény




Karcsú kialakítás és kis helyigény a hatékony helykihasználáshoz

ECO+ mód



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Tökéletes külső minden szögből



Az intelligens kábelkezelő rendszer okosan elrejtja a szem elől a vezetékeket. Az intelligens tervezésű, rejtett foglalatok és belső kábelvezetők biztosítják, hogy a kábelek ne


csavarodhassanak össze, és szépen rejtve maradjanak.

Biztonságos dokkolás



Tökéletesen beállított mágnesek találhatók a kézibeszélő tetején és alján, hogy optimális erővel biztosítsák a telefon stabil dokkolását álló helyzetben. A bázisállomáson található ügyesen kialakított bemélyedés nem csupán vonzó dizájnelemként szolgál, de segít a felhasználó kezének vezetésében is a kézibeszélő könnyű felvétele érdekében.

Kiemelkedő hangminőség



A HQ-Sound elnevezés kiváló minőségű akusztikai kialakítást takar, mely csaknem olyan eleven és természetes hangminőséget biztosít, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere. Kiváló minőségű alkatrészek, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás tükrözi a csúscategóriás audiorendszerek és fejhallgatók gyártása során szerzett évtizedes tapasztalatainkat.

Akár 16 órányi beszélgetési idő

16 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel

Súlyal ellátott bázisállomás a stabilitás érdekében

A bázisállomásba extra súly van beépítve a nagyobb stabilitás érdekében

Műszaki adatok

Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikonon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Jelerősség kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémítás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus vonalbontás
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Billentyűzet háttérvilágítással: fehér
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 180 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület < 300 m; beltér < 50 m

Hangzás

- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,1 cm / 1,6"
- Kijelző típusa: 1-soros pontmátrixos + 1-soros numerikus + nyomógomb-ikonok
- Háttérvilágítás: Igen
- Háttérfény színe: fehér

Memória kapacitás

- Telefonkönyv: 50 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 10 bejegyzés
- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
- Akkumulátor típusa: 2 db AAA NiMH akkumulátor
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Energiafogyasztás: < 0,7 W

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP

SAR érték

- Philips kézibeszélők: < 0,1 W/ kg

Ökodizájn

- Eco+

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22,5 x 12 x 10 cm
- Bruttó tömeg: 0,5962 kg
- Nettó tömeg: 0,4188 kg
- Táratömeg: 0,1774 kg
- EAN: 48 95185 60110 6



Kiadás dátuma
2016-01-18

Verzió: 5.0.4

12 NC: 8670 001 16618
EAN: 04 89518 56011 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.