



Philips
Linea, schnurloses Design-
Telefon

Anrufbeantworter, 25 Min.

Aufnahme

4,1 cm (1,6") Display, weiße Bel.
Mobilteil mit
Freisprecheinrichtung



M3351B

Eine Verbindung von klaren Linien

Philips LINEA wurde in Hinblick auf Einfachheit und Eleganz entwickelt und nimmt in jedem modernen Zuhause einen Ehrenplatz ein. Ihr präzise entwickeltes und hergestelltes Design, das sich in einer architektonisch zeitlosen Silhouette widerspiegelt, macht LINEA zu einem wahren Kunstwerk.

Hervorragendes Design in hochwertiger Ausführung

- Schlankes und kompaktes Design für optimale Raumnutzung
- Optimal angepasste Magnetkraft für sicheren Halt auf der Basisstation
- Kalibrierte Tasten für präzises Wählen
- Intelligentes Kabelmanagement für ansprechendes Aussehen aus allen Blickwinkeln
- Zusätzliches Gewicht in der Basisstation für höhere Stabilität

Ultimative Anruferfahrung

- 4,1 cm (1,6") kontrastreiches, zweizeiliges, umgekehrtes Display
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassige Sprachqualität
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit mit einer Ladung
- Nachrichten von bis zu 25 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter

Umweltfreundliches Produkt

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

PHILIPS

Linea, schnurloses Design-Telefon
Anrufbeantworter, 25 Min. Aufnahme 4,1 cm (1,6") Display, weiße Bel., Mobilteil mit Freisprecheinrichtung

M3351B/38

Besonderheiten

Modus ECO+



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend. Bei aktiviertem ECO-Modus wird die abgegebene Strahlung um bis zu 60 % reduziert, beim Aufladen um bis zu 95 %. Ist der Modus ECO+ aktiviert, herrscht gar keine Strahlung.

Kalibriertes Tastenfeld



Die kalibrierte und speziell entwickelte Tastatur sorgt für präzises Wählen, da Sie deutlich jeden Tastenanschlag fühlen können, egal ob Sie eine Nummer wählen oder einen Telefonbuchkontakt öffnen.

Kompaktes Design



Schlankes und kompaktes Design für optimale Raumnutzung

Ansprechend aus jedem Blickwinkel




Das intelligente Kabelmanagement versteckt alle Kabel auf raffinierte Weise. Clevere verborgene Steckdosen und eine interne Kabelführung stellen sicher, dass alles ordentlich und ohne Kabelsalat verstaut ist.

Sicherer Halt



Die Magnete, die präzise auf die optimale Kraft eingestellt sind, befinden sich oben am Mobilteil und der Basisstation, um für den sicheren Halt des Telefons in einer stabilen, aufrechten Position zu sorgen. Die clevere Aussparung auf der Basisstation ist nicht nur ein attraktives Design-Highlight, sondern hilft dem Benutzer dabei, das Mobilteil ganz einfach abzuheben.

4,1 cm (1,6") umgekehrtes Display



Kontrastreiches (Weiß auf Schwarz), umgekehrtes LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen und fügt sich in das elegante Design des Geräts optimal ein.

Telefonbuch mit 50 Namen


Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Hervorragende Soundqualität



HQ-Sound bezeichnet eine akustische Technik von hoher Qualität, die für eine unvergleichliche Klarheit bei der Sprachqualität sorgt, fast so, als wäre man persönlich anwesend. Qualitativ hochwertige Komponenten, präzises akustisches Design, fortschrittliche Tests und Feinabstimmung spiegeln eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der hochwertigen Audiosysteme und Kopfhörer wider.

Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit

Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit mit einer Ladung

Nachrichten mit einer Länge von bis zu 25 Min.

Mit dem Anrufbeantworter, der über bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit verfügt, verpassen Sie nie wieder wichtige Nachrichten.

Daten

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m

Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: Punktmatrix mit 1 Zeile + 1 Zeile alphanumerisch + feste Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 25 Minuten

- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters:: nur vom Mobilteil aus
- Bedienung des Anrufbeantworters

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: 2 AAA-NiMH-Akkus
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,75 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+

Verpackungsmaße

- EAN: 48 95185 60096 3
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 22,5 x 12 x 10 cm
- Bruttogewicht: 0,5664 kg
- Nettogewicht: 0,389 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,1774 kg
- Regalaufstellung: Liegend



Ausstellungsdatum
2015-09-08

Version: 5.1.3

12 NC: 8670 001 16561
EAN: 04 89518 56009 63

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* *Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.