



Philips
Linea V 設計無線電話

1.8 吋顯示幕 / 白色背光
話機擴音喇叭



M3501B

最佳通話連線

精密工藝打造的飛利浦 LINEA V 以設計感為核心價值，簡潔的外型呼應極具代表性的線條。優雅的結構與智慧型功能相輔相成，並提供絕佳舒適感，使 LINEA V 成為絕不能錯過的傑作。

環保產品

- 啟動 ECO+ 模式時，可享有零功率放射的環境

極致通話體驗

- 高對比 4.6 公分 (1.8") 雙行反向顯示幕
- HQ-Sound：打造出音質卓越高品質音響的工程技術
- 話機擴音喇叭讓您免持通話
- 電話簿可儲存多達 50 組最愛聯絡人
- 隱私設定：來電封鎖與撥話限制
- 停電時透過 micro-USB 行動電源保持電話暢通
- 每次充電後通話時間最長可達 10 小時

精緻設計搭配高品質傑出工藝

- 俐落細長的精巧設計，體積收斂不占空間
- 調校過的鍵盤完美配置，精準撥話、輕鬆按鍵
- 無論哪一種方向均可將機座充電

PHILIPS

焦點

4.6 公分 (1.8") 反向顯示幕



配備高對比黑底白字反向液晶顯示幕，讓您輕鬆讀取顯示內容，美觀大方與整體設計完美搭配、互相輝映。

可容納 50 組姓名的電話簿


電話簿可儲存多達 50 組最愛聯絡人。

調校過的鍵盤



精心調校過的鍵盤讓您確實按下每個鍵，無論撥號或輸入電話簿聯絡人，都易於施力，精準無誤。鍵盤素材與結構經過審慎研究，通過多種使用者測試，完美平衡按鍵施力與反應，讓您精準操作、輕鬆通話。

精巧設計




俐落細長的精巧設計，體積收斂不占空間

ECO+ 模式



飛利浦話機非常省電，設計充分展現出對環境的重視。啟動 ECO 環保模式時，可降低高達 60% 的放射輻射。在充電模式中，更可降低高達 95% 的放射輻射。啟動 ECO+ 模式後更可降低至零輻射。

話機擴音喇叭




免持模式利用內建的響亮喇叭，以擴大來電者的聲音，讓您無須手持電話貼近耳邊也可接聽來電。在您想與其他人一起通話或同時進行其他工作時極為有用。

無死角充電

無論哪一種方向均可將機座充電

HQ-Sound



HQ-Sound：此高品質音響工程技術可重現卓越音質。我們在開發 Hi-Fi 音響產品與高階耳機方面累積數十年經驗與突破性創新技術，使 DECT 電話能傳遞優異的語音清晰度。在提升音質方面，音響工程師與設計師充分考慮到所有細節，如高品質的元件、數位訊號處理、精準音響設計、進階測試與微調，最終造就了乾淨、清晰且真實的絕佳音效體驗，就像與人面對面交談一樣。

Micro-USB 接頭

底座的整合式 micro-USB 接頭插槽，能確保電話透過預先充飽的行動電源保持電力不中斷，即使停電時也能撥打電話。行動電源充電功能支援最小輸出電流低於 85mA 以下的大多數行動電源產品，不會自動關機。行動電源需另行選購。

隱私設定

您重視居家隱私和安寧嗎？黑名單功能可限制特定號碼的來電，或拒接特定數字開頭號碼的來電，保護您免於受到不想接聽電話的騷擾。最多可封鎖 4 組號碼。每組可包含 1 至 24 個數字。如果來電號碼是以這些數字組合開頭，或者就是您選擇封鎖的號碼，您的電話就不會響起。撥話限制功能可禁止電話撥打給特定數字開頭的特定號碼（例如：論通付費的號碼），避免收到昂貴的電話費帳單。

通話時間長達 10 小時

每次充電後通話時間最長可達 10 小時

規格

音效

- 話機音量控制：是
- 話機鈴聲：10 組和弦鈴聲
- HQ-Sound：是

便利

- 鬧鐘：鬧鐘
- 話機功能表結構：清單式功能表
- 機座鍵：呼叫鍵
- 按鍵數量：20
- 免持聽筒通話：是
- 通話管理：電話插撥*，來電顯示*，麥克風靜音，未接來電，已接來電，已撥電話
- 撥話限制：限制電話撥打特定號碼
- 訊號強弱指示燈：是
- 背光鍵盤：淡琥珀色
- 訊號強度指示燈：3 格指示燈
- 電量指示燈：3 格電量圖示
- 日期 / 時間顯示：是
- 多機座擴充功能：1
- 多話機擴充功能：最多 4 個
- 電池充電狀態指示：是
- 可設定的快速鍵：數字鍵 1 和 2
- 按鍵鎖：是
- 按鍵音開 / 關：是
- 自動掛斷：是
- 冷光鍵盤：是
- 長達 10 小時的通話時間：是 小時
- 最長 180 小時的待機時間：是
- 充電時間：8 小時：是
- 纜線長度：1.8 公尺
- 電線長度：1.8 公尺
- 系列：開放空間 ≤ 300 公尺；室內 ≤ 50 公尺
- 封鎖來電 / 黑名單*：特定號碼來電時電話設為不響
- 事件通知：用於事件狀態

功率

- 電池容量：500 mAh
- 主電源：AC 100-240V ~50/60Hz

- 電池類型：2 枚 AAA 充電式鎳氫電池
- 耗電量：≤ 0.7 W

包裝尺寸

- 高度：22.5 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置
- 寬度：12.1 cm
- 深度：10.1 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 10525 6
- 總重：0.499 kg
- 淨重：0.345 kg
- 皮重：0.154 kg

畫面 / 顯示

- 螢幕尺寸：4.6 公分 / 1.8 吋
- 背光顏色：白色
- 顯示類型：1 行點陣式 + 1 行數值 + 固定圖示
- 背光功能：有：是

記憶體容量

- 通話記錄項目：20 筆
- 電話簿：50 組姓名及號碼
- 重撥清單容量：10 筆
- 電話簿收藏在底座：是

安全

- 傳輸加密：有：是

SAR 值

- 飛利浦話機：≤ 0.1 W/kg

環保設計

- Eco+：是

USB 充電

- 是：是

網路功能

- 相容：GAP



發行日期 2024-03-04

版本：3.2.3

EAN: 48 95229 10525 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 本功能需另行訂閱來電顯示服務。如需詳細資料，請洽詢您當地的網路業者。