



Philips  
Designerski telefon  
beprzewodowy Linea V

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe  
podśw.

Telefon głośnomówiący



M3501R

## Najlepszy dźwięk podczas połączenia

Konstrukcja stanowi najważniejszy element telefonu Philips LINEA V, którego wyrazista i elegancka forma współgra z charakterystyczną sylwetką. A gdy dodać do tego obsługę inteligentnych funkcji i wygodę użytkowania, urządzenie LINEA V staje się niezbędnym arcydziełem.

### Wyjątkowe wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie

- Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce
- Skalibrowane, zintegrowane przyciski do precyzyjnego wybierania
- Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób

### Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów

- Dwuwierszowy wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów i wysokim poziomie kontrastu
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, blokowanie połączeń
- Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Pozostań w kontakcie w razie braku zasilania dzięki przenośnemu zasilaczowi micro-USB

### Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

# PHILIPS

## Zalety

### Wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów

Wyświetlacz LCD z białymi znakami na czarnym tle zapewnia wysoki poziom kontrastu i ułatwia odczytywanie treści. Ponadto dobrze wpasowuje się w elegancką konstrukcję telefonu.

### Książka telefoniczna na 50 wpisów

Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej.

### Skalibrowana klawiatura

Dzięki skalibrowanej klawiaturze poczujesz wyraźnie każde naciśnięcie przycisku zarówno podczas wybierania numerów, jak i dodawania kontaktów do książki telefonicznej. Materiały i przyciski poddano dokładnym testom, aby odnaleźć idealną równowagę pomiędzy siłą nacisku a działaniem przycisku i uzyskać precyzyjne wybieranie.

### Zwarta obudowa

Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce

### Tryb ECO+



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO

promieniowanie zmniejsza się nawet o 60%, a gdy telefon się ładuje — o 95%. Po włączeniu trybu ECO+ poziom promieniowania spada do zera.

### Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

### Bezproblemowe ładowanie

Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób

### Dźwięk HQ

Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku. Niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

### Złącze micro-USB

Zintegrowane złącze micro-USB w podstawie stacji bazowej zapewnia telefonowi zasilane po podłączeniu do niego wstępnie naładowanego przenośnego zasilacza (sprzedawany osobno) na wypadek awarii normalnego zasilania. Urządzenie obsługuje większość przenośnych zasilaczy, które są w stanie dostarczyć minimalny prąd wyjściowy poniżej 85 mA i zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telefonu.

### Ustawienia prywatności

Cenisz sobie prywatność i ciszę w domu? Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować do 4 grup numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z kombinacji cyfr lub jednego z określonych numerów. Funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych, ponieważ blokuje połączenia z określonymi numerami zaczynającymi się na konkretne cyfry (np. numerami dodatkowo płatnymi).

### Czas rozmów do 10 godzin

Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu

## Dane techniczne

### Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Telefon głośnomówiący
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wskaźnik siły sygnału
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
- Czas gotowości do 180 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Budzenie: Budzik
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista\*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Blokowanie połączeń: Zablockowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Powiadomienia o zdarzeniach: Informacja o stanie zdarzenia
- Podświetlana klawiatura
- Liczba przycisków: 20
- Czas rozmów do 10 godzin

### Dźwięk

- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych

- Dźwięk HQ
- Sterowanie głośnością w słuchawce

### Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony sprzętowe
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Biały

### Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

### Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 300 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: 2 akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,7 W

### Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

### Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

### Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

### Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

### Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- EAN: 48 95229 10351 1

### Ładowanie przez USB

- Tak



Data wydania 2019-10-14

Wersja: 2.0.1

12 NC: 8670 001 63655  
EAN: 48 95229 10351 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.