



Philips  
Draadloze Mira-telefoon

1,8 inch display, witte verlichting  
Luidsprekertelefoon met handset



M5601WG

## Uniek en begeerlijk

Met het slanke silhouet en de hoogwaardige afwerking breekt de Philips Mira met telefoons zoals u die tot nu toe kende. Tijdloos, uniek en stijlvol. Een aanwinst voor uw huis.

### Bijzonder ontwerp gecombineerd met hoge kwaliteit

- Duurzaam, glanzend, vingerafdrukbestendig omhulsel
- Kies hoe u de handset wilt opladen
- Gekalibreerd toetsenpaneel voor soepele en nauwkeurige bediening
- Een elegante en stijlvolle verschijning vanuit iedere hoek
- Slim kabelbeheer

### Optimale telefoongesprekken

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- In het telefoonboek kunt u 100 favoriete contactpersonen opnemen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

### Ecologisch verantwoord ontwerp

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

# PHILIPS

Draadloze Mira-telefoon  
1,8 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset

M5601WG/22

## Kenmerken

### Duurzaam en glanzend omhulsel



Duurzaam, glanzend, vingerafdrukbestendig omhulsel

### Mooi vanuit iedere hoek



Een elegante en stijlvolle verschijning vanuit iedere hoek

### Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### ECO+




Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

### Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

### Telefoonboek voor 100 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 100 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.

### Display van 4,6 cm (1,8")



Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

### Probleemloos opladen

Kies hoe u de handset wilt opladen

### Slim kabelbeheer



Het slimme kabelbeheersysteem verbergt de draden uit het zicht. De slim ontworpen contactdozen en een interne kabelgeleider houden alles netjes opgeborgen.

### Glad en gekalibreerd toetsenpaneel



Gekalibreerd toetsenpaneel voor soepele en nauwkeurige bediening

### Superieure geluidskwaliteit

Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

# Specificaties

## Geluid

- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound
- Volumeregeling op handset

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel met dot-matrix + 1 regel met numeriek + vast PICTOGRAM
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

## Comfort

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Nummerherkenning\*, Wisselgesprek\*, Gekozen oproepen, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Bellers blokkeren / zwarte lijst\*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon

- Eventmeldingen: Voor gebeurtenissen
- Aantal toetsen: 20
- Premium MMI: Standaard
- Intercom - meerdere handsets

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 100 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Ecologisch ontwerp

- ECO+
- Eco-modus: Automatisch

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: 2 oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,70 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Afmetingen van de verpakking

- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Brutowicht: 0,507 kg
- Nettogewicht: 0,366 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,141 kg
- EAN: 48 95229 10505 8



Publicatiedatum  
2022-04-29

Versie: 4.0.10

12 NC: 8670 001 35623  
EAN: 48 95229 10505 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)