



Philips
Стильный беспроводной
телефон Artphone

Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета
Громкая связь на трубке



M5601WG

Уникальность — именно то, что вам нужно

Эргономичная конструкция и высококачественная отделка модели Philips Artphone изменяет традиционные представления о дизайне телефона. Этот актуальный, уникальный и стильный телефон привнесет нотку элегантности в интерьер вашего дома.

Безупречный дизайн и материалы высокого качества

- Прочный глянцевый немаркий корпус
- Удобная зарядка трубки
- Точное и мягкое нажатие благодаря откалиброванной клавиатуре
- Безупречная элегантность и стиль
- Удобная система хранения шнура

Неповторимые впечатления от общения

- Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи голоса
- Сохраняйте до 100 избранных номеров в телефонной книге
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

PHILIPS

Стильный беспроводной телефон Artrphone
Дисплей 1,8", подсветка белого цвета Громкая связь на трубке

M5601WG/51

Особенности

Прочный глянцевый корпус



Прочный глянцевый немаркий корпус

Безупречная красота



Безупречная элегантность и стиль

Громкая связь на трубке



Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

ECO+




Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

Разнообразные настройки конфиденциальности

Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

Телефонная книга на 100 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 избранных контактов.

Дисплей 4,6 см (1,8")



Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета

Удобная зарядка

Удобная зарядка трубки

Удобная система хранения шнура



Удобная система хранения шнура удачно скрывает провода. Продуманная конструкция со скрытыми разъемами и внутренней направляющей кабеля обеспечивает аккуратность и свободу пространства от лишних проводов.

Гладкая откалиброванная клавиатура



Точное и мягкое нажатие благодаря откалиброванной клавиатуре

Превосходное качество звука

Усовершенствованная проверка звука и настройка для превосходного качества передачи голоса

Характеристики

Звук

- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества: Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см/1,8"
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный цифровой дисплей + фиксированные значки
- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый

Комфорт

- Динамик для громкой связи: Да
- Структура меню в трубке: Меню-список
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Распределение вызовов: Определитель номера*, Ожидание вызова*, Набранные номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Время зарядки: 8 часов: Да
- До 16 часов работы в режиме разговора: Да
- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Диапазон: Открытое пространство: < 300 м, в помещении: < 50 м
- Блокировка клавиатуры: Да
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Запрет вызовов: Возможность запретить

- определенные исходящие звонки на телефоне
- Уведомления о событиях: Для оповещения о пропущенных событиях
- Количество кнопок: 20
- Усовершенствованный интерфейс: стандартный
- Intergcom — использование нескольких трубок: Да

Объем памяти

- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да

Экодизайн

- Eco+: Да
- Экорежим: Автоматический

Питание

- Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
- Тип элемента питания: 2 аккумулятора NiMH типа AAA
- Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Размеры упаковки

- EAN: 48 95185 62142 5
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 31,8 x 9,5 x 8,1 см
- Вес брутто: 0,58 кг
- Вес нетто: 0,438 кг
- Вес упаковки: 0,142 кг



Дата выпуска 2019-06-07

Версия: 3.0.8

12 NC: 8670 001 35625
EAN: 48 95185 62142 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com