



Philips  
Стильный беспроводной  
телефон Fargo

Дисплей 1,8", подсветка белого  
цвета

Динамик для громкой связи



M7701B

## Общение в новой форме

Благодаря смелому дизайну беспроводной телефон Philips Fargo становится истинным произведением современного искусства. Утонченные очертания телефона образуют единое целое с базовой станцией, оснащенной вторым дисплеем. Вам понравятся такие интеллектуальные функции, как мгновенное включение громкой связи и отложенный сигнал будильника.

### Утонченный дизайн и совершенное исполнение

- Качество исполнения, выразительный и элегантный дизайн
- Отображение часов и информации о входящем вызове на дополнительном дисплее на базовой станции
- Удобная зарядка трубки
- Калиброванные кнопки, интегрированные в корпус прибора, для удобного набора

### Неповторимые впечатления от общения

- Высокая контрастность, графический дисплей "белое на черном" 4,6 см (1,8")
- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Мгновенное включение громкой связи для вызовов в режиме HandsFree
- Удобный доступ к кнопке отложенного сигнала будильника — вы сможете поспать немного дольше
- Черный список, анонимный вызов, беззвучный режим, запрет вызовов
- Визуальный индикатор звонков мигает, сообщая о входящем вызове
- Совместим со слуховыми аппаратами — снижает нежелательные шумы

# PHILIPS

Стильный беспроводной телефон Fargo  
Дисплей 1,8", подсветка белого цвета Динамик для громкой связи

M7701B/51

## Особенности

### Графический дисплей 4,6 см (1,8")



Высококонтрастный легко читаемый реверсивный ЖК-дисплей "белое на черном" прекрасно дополняет элегантный дизайн телефона Philips Fargo.

### Выразительный и элегантный

Качество исполнения, выразительный и элегантный дизайн

### Калиброванная клавиатура



Калиброванная клавиатура позволит почувствовать каждое нажатие кнопки, например при наборе или записи номера в телефонную книгу. Надежная конструкция и материалы клавиатуры, а также четкое реагирование кнопок на нажатие обеспечивают удобный и точный набор.

### Удобный отложенный сигнал

Вы сможете легко отложить сигнал будильника нажатием специальной кнопки на базовой станции и поспать еще несколько минут — сделать это можно до трех раз. Просто настройте эту функцию для будильника и убедитесь, что телефонная трубка установлена в базовую станцию. Значок на дисплее базовой станции покажет, что будильник установлен.

### Режим ECO+



Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

### Расширенные персональные настройки

Вы можете заблокировать вызовы с определенных номеров (или с номеров, начинающихся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать 4 группы номеров, каждая из которых должна содержать от 1 до 24 цифр. Телефон не будет воспроизводить сигнал при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из 4 номеров абонента. Чтобы отключить сигнал в часы отдыха, выберите беззвучный режим. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр, с помощью функции запрета вызовов.


### Удобная зарядка

Для удобства и надежности трубку можно заряжать на зарядной станции в обоих направлениях.

### Совместим со слуховыми аппаратами

Этот телефон совместим со слуховыми аппаратами: специальная функция увеличивает громкость голоса во время разговора, уменьшает окружающие шумы и устраняет шипение, гудение и другие возможные помехи.

### Звук высокого качества



Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходного звучания. Чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

### Мгновенное включение громкой связи



Встроенный динамик телефона увеличивает громкость голоса абонента, чтобы вы могли решать важные вопросы по громкой связи, в то же время занимаясь другими задачами. Просто нажмите на специальную кнопку громкой связи на базовой станции и общайтесь по телефону, оставив трубку на станции. Динамик находится в верхней части телефонной трубки, что обеспечивает превосходное качество звука в режиме громкой связи — всегда.

# Характеристики

## Звук

- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества: Да
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке: Да
- Совместим со слуховыми аппаратами: Да
- Профиль "Мой Звук": Да

## Изображение/дисплей

- Подсветка: да: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Размер дисплея базовой станции: 7,0 см/2,77"
- Тип дисплея базовой станции: Реверсивный, точечная матрица
- Размер дисплея телефонной трубки: 4,6 см/1,8"
- Тип дисплея телефонной трубки: Реверсивный, точечная матрица

## Комфорт

- Динамик для громкой связи: Да
- Структура меню в трубке: Меню-список
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени: Да
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Автоматическое прекращение разговора: Да
- Включение/выключение звука нажатия кнопок: Да
- Распределение вызовов: Определитель номера\*, Ожидание вызова\*, Набранные номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Время зарядки: 8 часов: Да
- До 16 часов работы в режиме разговора: Да
- До 250 часов работы в режиме ожидания: Да
- Диапазон: Открытое пространство: < 300 м, в помещении: < 50 м
- Блокировка клавиатуры: Да
- Блокировка абонентов/черный список\*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Уведомления о событиях: Для оповещения о пропущенных событиях
- Количество кнопок: 23

- Усовершенствованный интерфейс: стандартный
- Будильники: Будильник, Повтор сигнала (после пробуждения)
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Кнопки базовой станции: Поиск трубки, повтор сигнала будильника, громкая связь
- Увеличение цифр для набора: Да
- Подсветка клавиатуры: Да
- Integsom — использование нескольких трубок: Да
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим
- Визуальный индикатор звонков: Да

## Объем памяти

- Телефонная книга: 100 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Сохранение телефонной книги в базе: Да
- Телефонная книга на несколько записей: 3 поля

## Экодизайн

- Eco+: Да
- Экорезим: Автоматический и ручной

## Питание

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: 2 аккумулятора NiMH типа AAA
- Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: < 1,35 Вт

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: Да

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP

## Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

## Размеры упаковки

- EAN: 48 95185 62224 8
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,1 x 22,5 x 10,1 см
- Вес брутто: 0,54 кг
- Вес нетто: 0,397 кг
- Вес упаковки: 0,143 кг



Дата выпуска 2019-06-07

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 001 36714  
EAN: 48 95185 62224 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)