



Philips
Téléphone fixe sans fil
Design Faro

Répondeur 30 min
Écran 1,8", rétroéclairage blanc
Haut-parleur mains libres



M7751SB

Coque facile à changer

Édition limitée

La forme audacieuse du Philips Faro fait de ce téléphone sans fil une oeuvre d'art moderne. Des lignes raffinées unifient le style du téléphone et de son écran secondaire. Profitez de fonctions intelligentes telles que l'accès instantané au répondeur et la répétition facile de l'alarme.

Design élégant et finitions de qualité supérieure

- Finement réalisé, audacieux et sculptural
- Écran secondaire sur la base indiquant le nom de l'appelant et l'heure
- Le combiné se charge dans les deux sens
- Touches calibrées et parfaitement intégrées, pour une numérotation précise

Expérience téléphonique exceptionnelle

- Écran graphique 4,6 cm (1,8"), contraste élevé, blanc sur noir
- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Haut-parleur à accès rapide pour discuter facilement en mode mains libres
- Bouton de répétition de l'alarme facile d'accès pour dormir plus longtemps
- Liste noire, blocage des appels anonymes, mode Silence, blocage d'appels sortants
- Jusqu'à 30 min de messages sur votre répondeur
- L'écran et le clavier clignotent pour vous indiquer les appels entrants
- Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables

PHILIPS

Points forts

Écran graphique 4,6 cm (1,8")



L'écran LCD à affichage inversé blanc sur noir et contraste élevé du Philips Faro assure une lecture facile tout en se fondant dans l'élégance de l'ensemble.

Audacieux et sculptural

Finement réalisé, audacieux et sculptural

Clavier calibré



La calibration du clavier vous offre une parfaite ergonomie lorsque vous composez un numéro ou lorsque vous entrez un contact dans le répertoire. Le clavier a été conçu avec des matériaux de haute qualité permettant une numérotation précise.

Répétition simple de l'alarme

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton dédié situé sur la station d'accueil pour dormir quelques minutes supplémentaires, jusqu'à 3 fois de suite. Activez simplement la fonction de répétition de l'alarme et assurez-vous que le combiné est installé sur la station d'accueil. Une icône sur l'écran de la station indique que l'alarme est activée.

Mode ÉCO+



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Lorsque le mode ÉCO est activé, les rayonnements émis peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec le mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

Réglages de confidentialité étendus

La liste noire vous évite de recevoir des appels indésirables provenant de numéros précis ou même de numéros commençant par certains préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro commençant par ces préfixes ou correspondant exactement à l'un des 4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne pas. Le mode Silence vous permet de désactiver la sonnerie sur certaines plages horaires pour profiter du silence. Grâce à la fonction blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros donnés commençant par certains préfixes.

Charge simplissime

Fiable et pratique, le combiné peut se charger dans les deux sens sur sa base.

Compatible avec une aide auditive

Cette fonction vous permet d'associer le téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la conversation et de réduire les bruits de fond ainsi que les éventuels bourdonnements ou sifflements.

Haut-parleur à accès rapide



Le haut-parleur intégré au téléphone amplifie la voix de l'appelant, pour des conversations mains libres. Cette option vous permet de vaquer à vos occupations lorsque vous êtes au téléphone. Appuyez simplement sur le bouton du haut-parleur situé sur la station d'accueil pour discuter en mode mains libres avec le combiné installé sur la station d'accueil. Grâce au design intelligent du haut-parleur en haut du combiné, le son est d'excellente qualité, sans exception.

Écran secondaire sur la base



L'écran à contraste élevé blanc sur noir du Philips Faro est en accord parfait avec sa base. Il affiche le nom de l'appelant en cas d'appel entrant et l'heure lorsqu'il est inactif. Vous pouvez éteindre l'écran sur la base à tout moment, afin de ne pas être dérangé par l'éclairage.

Jusqu'à 30 min d'enregistrement

Avec jusqu'à 30 minutes de temps d'enregistrement sur votre répondeur, vous ne manquerez jamais un seul message important.

Indication visuelle des appels

La fonction de sonnerie visuelle intelligente vous alerte en cas d'appel entrant. L'écran et le rétroéclairage du clavier clignotent pour vous prévenir.

Caractéristiques

Son

- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ
- Commande du volume sur le combiné
- Compatible avec une aide auditive
- Mon profil sonore

Image/affichage

- Rétroéclairage : oui
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Taille de l'écran de la base: 7,0 cm / 2,77"
- Type d'écran de la base: Matrice à points inversée
- Taille de l'écran du combiné: 4,6 cm / 1,8"
- Type d'écran du combiné: Matrice à points inversée

Pratique

- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Raccrochage automatique
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Gestion des appels: Affichage de l'identité de l'appelant*, Double appel*, Appels composés, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Temps de charge : 8 heures
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Verrouillage du clavier
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Notification d'événements: Pour l'état des événements
- Nombre de touches: 23
- MMI premium: Standard
- Alarmes: Fonction « réveil », Répétition de l'alarme
- Clavier rétroéclairé: Blanc
- Touches de la base d'accueil: Touche de pager,

bouton de répétition de l'alarme, haut-parleur

- Chiffres de grande taille
- Clavier éclairé
- Intercom - plusieurs combinés
- Personnalisation: Mode silencieux
- Indication visuelle des appels

Capacité mémoire

- Répertoire: 100 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base
- Plusieurs entrées de répertoire: 3 champs

Conception écologique

- Eco+
- Mode Éco: Automatique et manuel

Alimentation

- Autonomie des piles: 550 mAh
- Type de batterie: 2 AAA NiMH rechargeables
- Puissance électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Consommation électrique: < 1,4 W

Sécurité

- Chiffrement des transmissions

Fonctions réseau

- Compatible: GAP

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 48 95185 62476 1
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Poids brut: 0,498 kg
- Poids net: 0,376 kg
- Poids à vide: 0,122 kg

Répondeur téléphonique

- Contrôle du répondeur: Depuis le combiné
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 minutes

Accessoires

- Coques de combiné interchangeables: 1



Date de publication
2016-10-07

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 40784
EAN: 48 95185 62476 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com