


飞利浦 Harmony
蓝光分体式 Hi-Fi 系统

BD-Live
HDMI 1080p

Harmony



MBD7020



欣赏高保真音乐和电影

执着于音

立即体验音乐和电影的高保真音效。本款铝制设备采用 Hi-Fi 球顶高音扬声器，可提供细腻自然的音效。播放 CD 和 DVD，或播放蓝光光盘，以实现全高清 1080p 清晰画面。

丰富您的音效体验

- Hi-Fi 球顶高音扬声器，提供通透自然的音效
- D 类数字功放器带来优质音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 100W RMS 总输出功率

欣赏来自多种来源的音乐和电影

- 播放蓝光光盘，全高清分辨率展现清晰画面
- BD-Live（规格 2.0）让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- Dolby TrueHD 可呈现高保真环绕声
- 可播放 DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- EasyLink 可通过 HDMI CEC 控制所有通过 HDMI 连接的设备。
- 通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放

高档材质，精工打磨

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感


PHILIPS

产品亮点

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

播放蓝光光盘



蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。细节跃然屏上，画面栩栩如生，移动影像更加流畅，图像变得如水晶般清澈。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而可带给您身临其境的超真实音响体验。此外，由于蓝光光盘的高存储容量，它还可以内置一系列的互动功能。播放期间无缝导航以及弹出菜单等其它新颖的功能将家庭娱乐带入了全新的境界。

EasyLink


您想必不希望用一堆遥控器来控制您的家庭娱乐人机系统中的所有产品。借助通过 HDMI-CEC 的 EasyLink，您将能够使用 STB 遥控器来控制（例如同时打开 / 关闭系统）其他兼容 HDMI-CEC 的设备。EasyLink 使用标准的 HDMI 电缆来传输系统命令。当您按 STB 遥控器上的按钮时，遥控器将自动向电视或其他兼容 HDMI-CEC 的设备发送相关的信号。

BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

Dolby TrueHD



Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。

镀金扬声器连接器



与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保更佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

规格

声音

- 输出功率: 1800W PMPO
- 声音系统: 杜比数字 Plus, DTS, DTS-HD 和 Dolby TrueHD 技术
- 音效增强: D 类数字功放器, 高音和低音控制, 响度
- 输出功率 (RMS): 2 x 50 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 主音箱: 5 英寸低音扬声器, 双路, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩
- 扬声器增强: 镀金扬声器连接器

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 播放介质: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘, WMA-CD
- 其它: 支持 ID3 标签

视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘, DivX Ultra, Video CD/SVCD
- 压缩格式: H.264, VC-1, AVCHD, DivX Ultra, MPEG2, WMV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角, 快退, 快进, OSD, 父母端控件, 慢动作
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: 逐行扫描

图片 / 显示

- 画面效果增强: 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

播放数码照片

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映
- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘

调谐器 / 接收 / 发送

- 预设电台: 20
- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声

连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 耳机: 3.5 毫米
- 背面连接: HDMI 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 左右扬声器, AUX 输入, 以太网, FM 天线, 线路输出, Wi-Fi USB

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示
- BD-Live (1GB 内部存储)
- 显示器类型: VFD 显示屏
- 指示: 省电模式
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机, 系统音量控制

附件

- 随附的附件: 交流电源线, FM 天线, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 复合视频电缆 (Y), 保修证书
- 用户手册: 英语, 简体中文
- 遥控器: 44 键遥控器, 带 2 节 AAA 电池

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

尺寸

- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 厚)): 174 x 240 毫米
- 主音箱高度: 260 毫米
- 主装置深度: 285 毫米
- 主装置高度: 92 毫米
- 主装置宽度: 250 毫米
- 包装厚度: 310 毫米
- 包装高度: 441 毫米
- 包装宽度: 425 毫米
- 总重: 10.3 千克
- 净重: 8.8 千克



发行日期 2014-03-13

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 71458
EAN: 69 23410 70652 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com