

Micro System Hi-Fi

Design Inovador

Flowing Display

- Display em material translúcido que permite ver o CD em movimento.

Front Loading CD

- Carregamento do CD pela parte frontal do equipamento.

Potência

- 800 watts PMPO
- 40 watts RMS estéreo

Qualidade de Som

- Incredible Surround™
- Reforço Dinâmico de Sons Graves
- Controle Digital de Som (Rock, Optimal, Jazz, Classic)
- Sistema Acústico "Bass Reflex" de 2 Vias

Praticidade e Conveniência

- Sintonia Digital AM / FM com memória para 40 emissoras
- Relógio com Despertador e Sleep Timer

Controle Remoto Slim

Tape Deck Mecânico

- Auto Stop
- Gravação Sincronizada com o CD



PHILIPS

Micro Sistem Hi-Fi Compacto



800 watts PMPO
2 x 20 watts RMS

Incredible Surround™

Este exclusivo recurso da Philips foi especialmente desenvolvido para oferecer um som muito mais envolvente. Utilizando-se de apenas 2 caixas acústicas, o Incredible Surround simula os alto-falantes traseiros (Surround), oferecendo total envolvimento sonoro.

Caixas Acústicas de 2 Vias

Sistema acústico composto de alto-falantes independentes para graves e agudos com configurações aprimoradas que oferecem maior clareza de som e graves reforçados.

Bass Reflex

Sistema acústico que melhora os tons graves para criar um som mais suave e profundo.

Sintonia Digital AM / FM com memória para até 40 estações

Proporciona sintonia fácil e precisa de suas estações favoritas. É possível memorizar até 40 emissores de FM ou AM.

Controle Digital de Som - DSC

(Rock, Optimal, Jazz, Classic)

Proporciona uma equalização fácil e precisa através dos 4 ajustes predefinidos.

Reforço Dinâmico de Sons Graves

O sistema denominado Dinamic Bass Boost (DBB), ou reforço dinâmico de sons graves, amplia os sons de baixa frequência, incorporando a música.

Relógio com Despertador e Sleep Timer

Permite programar seu equipamento para que você desperte com rádio ou CD. O modo Sleep desliga o aparelho automaticamente, permitindo que você durma com música.

Auto Stop

Sistema que pára automaticamente o tape deck no final da fita, evitando que esta se danifique.

Controle Automático do Nível de Gravação

Permite uniformidade na gravação, evitando distorções e variações bruscas de volume.

Gravação Sincronizada com o CD

Facilita a gravação. O comando de gravação da fita faz com que o CD player inicie automaticamente a reprodução.

Funções Variadas no Modo CD

Oferece várias opções durante a reprodução do CD: Repeat, Pause, Next, Previous e Shuffle.

Características Técnicas

(Sujeitas a alterações)

Potência

- 800 watts PMPO
- 2 x 20 watts RMS

Compatibilidade

- Reproduz CDs, CD-R, CD-RW e fitas cassette.

Alimentação

- Voltagem: 110 ~ 220 V (50 / 60 Hz) chaveado
- Controle Remoto: Bateria de Lítio (CR2025)

Consumo de Energia

- Ativo: 40 W
- Stand-by: < 6 W
- Eco-Power: < 1 W

Conexões

- Saída para Fones de Ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
- Entrada Auxiliar: RCA
- Antena: FM coaxial, AM Loop
- 4 Conexões para Caixas Acústicas: clickfit

Acessórios

- Controle Remoto Slim

Dimensões e Pesos (aproximados)

- Sistema (L x A x P): 166 x 225 x 274 mm - 4,3 kg
- Caixas Acústicas (L x A x P): 166 x 225 x 244 mm - 2,0 kg (cada)
- Embalagem (L x A x P): 392 x 288 x 492 mm - 9,6 kg

Código de Barras

- MC320/21 (importado): 8710895740586
- MC320/19 (nacional): 7894401010972



PRODUTO IMPORTADO

Importante: as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações completas estão especificadas no Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>