

Micro HiFi Systeem

MC50

## Micro HiFi Systeem met 3-CD Wisselaar

- *Digitale tuner, 40 voorkeuzenders.*
- *RDS (Radio Data System).*
- *Incredible Surround.*
- *Tweeweg Bass Reflex Speaker System.*
- *Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling.*
- *Muziekvermogen 2 x 50 watt (MPO).*
- *Programmeerbare 3-cd wisselaar (frontloader).*
- *CD-ReWritable compatible.*
- *Klok met wek- en sluimerfunctie.*
- *Full Logic cassettedeck, met cd-synchro functie en autoreverse.*
- *Subwoofer- en digitale-uitgang.*
- *Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.*
- *Low power stand-by (< 1 watt).*



Let's make things better.



PHILIPS

**TYPEBESCHRIJVING****Radio**

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Plug and Play, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders en het automatisch instellen van de tijd.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatie systeem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen en op het display worden weergegeven.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.

**Versterker**

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Tweeweg Bass Reflex Speaker System voor een krachtige geluidsweergave.
- Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling voor instellen van de geluidsweergave naar uw persoonlijke smaak.
- Muziekvermogen 2 x 50 watt (MPO).

**3-CD wisselaar**

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Tijdens het afspelen kunnen twee cd's gewisseld worden.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 40 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track, gehele cd of alle cd's.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

**Cassettedeck**

- Full Logic cassettedeck, elektronisch gestuurd.
- Automatische opnamesterktereregeling.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een cd.
- Autoreverse, automatisch omkeren van de afspelrichting aan het eind van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.

**Aansluitingen**

- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2x cinch.
- Subwoofer-uit, 1x cinch.
- Digitaal-uit, 1x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click-fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

**Algemeen**

- Klok met wek- en sluimerfunctie. De klok wordt automatisch (m.b.v. RDS) op de juiste tijd ingesteld.
- Instelbare sleeptimer 60, 45, 30 en 15 minuten.
- Overzichtelijk FTD informatiescherm met dimfunctie.
- Handige afstandsbediening.

**Meegeleverde accessoires**

- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

**TECHNISCHE GEGEVENS****Radio**

Golfbereiken	: MG 522 - 1602 kHz
	: LG 153 - 279 kHz
	: FM 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	: bijgeleverde raamantenne voor AM
	: coax 75 ohm IEC conn. voor FM zenders

**Versterker**

Continuvermogen	: 2 x 25 watt (RMS)
Muziekvermogen	: 2 x 50 watt (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid aux	: 700 mV (max. 2 V)

**Luidsprekerboxen**

Luidsprekerboxen	: tweeweg Bass Reflex System
Impedantie	: 8 ohm
Woofer	: 5,25 inch
Tweeter	: cone dome tweeter

**CD speler**

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

**Cassettedeck**

Cassette type	: ferro (IEC type I)
Signaal/ruis verhouding	: 48 dB (FE type I)
Jengel	: < 0.4 % (WRMS)

**Algemeen**

Netspanning	: 220 V 50 Hz +/- 10%
Display	: FTD multicolor
Gewicht	: ca. 7,4 kg incl. boxen
Afmetingen (h x b x d)	
microset	: 223 x 140 x 264 mm
boxen	: 220 x 155 x 255 mm
EAN code	: 87 10895 70332 91