

Micro System Hi-Fi



Micro System Hi-Fi com CD Changer e tecnologia wOOx

- **Potência 1500 W PMPO / 100 W RMS**
- **Tecnologia wOOx**
Com três níveis de controle, proporciona graves muito mais potentes.
- **Incredible Surround**
Recurso exclusivo da Philips que amplia eletronicamente o distanciamento das caixas.
- **Ajustes para graves e agudos**
- **Caixas acústicas de 2 vias**
Com grade frontal removível.
- **Saída para subwoofer ativo e gravador de CD**
- **Relógio digital com despertador e modo Sleep**
- **Controle remoto**



1500
with PMPO



Let's make things better.



PHILIPS



Micro System Hi-Fi

Benefícios

Tecnologia wOOx

A percepção da qualidade de som da música atual depende muito da impressão que se tem dos tons graves. Eles devem ser profundos sem possuir coloração; devem ser potentes sem ser distorcidos. Conseguir esta combinação de características é uma tarefa que exige muita tecnologia. É por isso que a Philips desenvolveu a tecnologia wOOx.

O sistema wOOx é composto de radiadores de som colocados nas caixas acústicas, desenhados com suspensão de material que oferece excelente linearidade, o que previne distorções, e de alta elasticidade e baixa ressonância para oferecer graves profundos.

A tecnologia wOOx é um conceito completo englobando acústica e eletrônica.

A percepção dos sons graves pelo ouvido humano depende do nível de som. Os amplificadores e os controles de amplificação dinâmica corrigem a resposta do aparelho em função do volume de maneira a manter a percepção de graves uniforme em qualquer nível de volume do som.

Esta combinação significa o melhor som sob qualquer volume.

Saída digital

Esta é uma saída que disponibiliza o áudio do toca-discos CD do MC70 e nela pode ser ligado um gravador de CD. As gravações de CD feitas via esta conexão digital são as mais perfeitas possíveis.

Incredible Surround

É habitual se usar os mini e micro systems com as caixas acústicas próximas entre si. Esta disposição diminui a espacialidade do som e prejudica os efeitos estéreo. Para contornar esta limitação de uso, a Philips desenvolveu o sistema "Incredible Surround" que, através de um tratamento eletrônico dos sinais de áudio, cria um som envolvente mesmo com as caixas próximas entre si.

Cone dos woofers em flat metal

A maior rigidez dos cones dos woofers (alto-falantes para graves) construídos com esta tecnologia proporciona graves sem colorações ou distorções.

Tape deck

O tape deck do MC70 é do tipo lógico, onde os principais comandos podem ser acionados pelo controle remoto.

Saída para subwoofer ativo

Esta saída permite futura ampliação do sistema com a inclusão de um subwoofer ativo. O subwoofer não é fornecido com o aparelho.

Compatível com CD-RW

O toca-discos laser para 3 CDs do MC70 é compatível com as novas mídias CD-RW (CD regravável). Este aspecto é muito importante uma vez que o CD-RW está se popularizando muito rapidamente e, portanto, os aparelhos de som devem estar prontos para eles.

Relógio digital e temporizador

Compacto como é, o MC70 é o produto ideal para ser usado também no dormitório, além do escritório, consultório, atelier etc. Para este caso é importante ter um relógio com precisão de quartzo com um temporizador que faz a função de despertador permitindo acordar com CD ou rádio. Para os que gostam de dormir com música e que o aparelho se desligue automaticamente, após determinado tempo, a função "Sleep" faz exatamente isso.

Características e recursos

(Sujeitos a alterações)

Amplificador

- 1500W PMPO
- 2 x 50 watts RMS -1 dB, IEC, 10% THD @ 1 kHz em rede de 127 V
- Modo wOOx com 3 níveis de ajustes
- Controle de graves e agudos
- Otimização de graves

Toca-discos CD

- Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento por gaveta frontal
- Toca os discos tipo CD-RW (regraváveis)
- Tecnologia servo-digital
- Conversor D/A bitcheck
- Programação aleatória para 40 faixas
- Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
- Modos de repetição: faixa, disco, tudo
- Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo

Sintonizador

- Sintonizador digital FM estéreo / OM com memória para 40 emissoras
- Função de operação simplificada "Plug & Play"
- Cobertura do sintonizador: FM 87,5 a 108 MHz
OM 522 a 1602 kHz

Tape deck

- Deck de comando lógico
- Gravação sincronizada com o CD
- Controle automático de nível de gravação

Caixas acústicas

- Caixas de 2 vias tipo bass reflex
- Woofer (alto-falante de graves) de 5,25"
- Dome Tweeters
- Tecnologia wOOx (radiador de graves)
- Grade frontal destacável

Conexões

- Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
- Entrada auxiliar/CD-R/DVD: conector cinch
- Saída para subwoofer ativo: conector cinch
- Saída digital coaxial para gravador digital: conector cinch

Gerais

- Mostrador com 3 modalidades / modo NITE
- Modo de demonstração
- Relógio digital com despertador
- Modo Sleep (dormir com música)
- Permite despertar com CD ou rádio
- Controle remoto
- Peso: 12,5 kg
- Alimentação: 110/ 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas

- Aparelho (LxAxP) 175 x 244 x 322 mm
- Caixas (LxAxP) 180 x 264 x 215 mm
- Embalagem (LxAxP) 524 x 363 x 416 mm

Acessórios

- Controle remoto com pilhas
- Cabo de força
- Manual de instruções

Produto Importado

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazonia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Let's make things better.



PHILIPS