

## Micro System Hi-Fi Compacto

# Reprodução de MP3-CD



- **Design Compacto e Ultra Moderno**
- **400 W PMPO / 2 x 10 W RMS Stereo**
- **Incredible Surround™**

Recurso exclusivo da Philips que simula as caixas acústicas traseiras Surround, oferecendo total envolvimento sonoro.

- **Controle Digital de Som**

Facilita a equalização do som nos seguintes presets: Rock, Pop, Jazz, Optimal.

- **Reforço Dinâmico de Graves**

Reforça as baixas frequências, enriquecendo o som.

- **Alto-falantes de 2 vias com Bass Reflex**

- **Reproduz MP3-CD, CD, CD-R e CD-RW**

Alta compatibilidade.

- **CD Programável até 20 faixas**

- **Sintonia Digital AM/FM com memória para até 40 estações**

Permite fácil e rápido acesso às rádios preferidas via controle remoto.

- **Tape Deck Lógico**

- **Relógio com Alarme e Sleep Timer**

- **Controle Remoto Simplificado e Ergonômico**

- **Display de Quartzo Líquido com Iluminação Laranja (backlight)**



Let's make things better.



**PHILIPS**

# Micro System Hi-Fi Compacto



## Benefícios

**400 W PMPO / 2 x 10 Watts RMS**

### Stereo

Som estéreo com 400 W PMPO.

### Incredible Surround™

Este exclusivo recurso da Philips foi especialmente desenvolvido para oferecer um som muito mais envolvente, utilizando-se de apenas 2 caixas acústicas o Incredible Surround simula os alto-falantes traseiros (Surround), oferecendo total envolvimento sonoro.

### Controle Digital de Som

Oferece várias equalizações otimizadas para os diferentes tipos de música: optimal, jazz, rock e pop.

### Reforço Dinâmico de Graves

Recurso que reforça as baixas frequências oferecendo sons graves mais enriquecidos e emocionantes.

### Caixas Acústicas de 2 Vias

Sistema Acústico composto de alto-falantes independentes para graves e agudos com configurações aprimoradas que oferecem maior clareza de som e graves reforçados.

### Bass Reflex

Sistema acústico que melhora os tons graves para um som mais suave e profundo.

### Sintonia Digital AM / FM com memória para até 40 estações

Proporciona sintonia fácil e precisa de suas estações favoritas. É possível memorizar até 40 emissoras de FM ou AM.

### Design Exclusivo

Design exclusivo com acabamento metálico e de características contemporâneas.

### Telas Frontais Revestidas

Telas frontais removíveis e revestidas com um tecido acusticamente neutro para proteção dos alto-falantes.

### Controle Remoto Simplificado e Ergonômico

Teclas convenientemente agrupadas para a facilitação de uso através da sensibilidade do tato.

### MP-3 Playback

Permite a reprodução de CDs com músicas gravadas no formato MP3 a partir de downloads da Internet. Um disco gravado no formato MP3 pode conter até 12 horas de música, ou seja, é possível armazenar muito mais músicas em apenas 1 CD. Este aparelho foi desenvolvido para reproduzir CDs de MP3 gravados com taxa de compressão entre 32 kbps e 320 kbps.

Este aparelho também garante compatibilidade de reprodução para CD de música, CD Gravável (CD-R), CD Regravável (CD-RW).

## Tape Deck

Tape Deck do tipo Lógico, preciso e de fácil uso.

## Programação para 20 faixas do CD

Permite programar até 20 das suas faixas preferidas do CD para que elas sejam reproduzidas na ordem desejada.

## Gravação Simplificada – 1 Toque

Com apenas um toque, permite a comunicação entre o Deck e o CD, sincronizando o início da reprodução do CD com a gravação da fita.

## Entrada Auxiliar

Permite conectar o aparelho de som a um DVD player, TV ou outro equipamento desejado, utilizando-o como amplificador e gravador.

## Função Repeat

Permite a repetição da faixa selecionada.

## Função Pause

Interrompe a reprodução do CD permitindo retornar exatamente do ponto onde foi parado.

## Função Next / Previous

Fácil acesso às faixas anteriores ou posteriores do disco.

## Relógio Digital com Despertador

O despertador pode ser programado para tocar um CD ou a estação de rádio no horário desejado.

## Sleep Timer (Soneca)

Desliga o aparelho automaticamente após um período pré-determinado, com períodos de 15 minutos (15, 30, 45 e 60 minutos).

## Especificações

### Amplificador

- 2 x 10 W RMS + / - 10% TDH, 8 Ohm de 120 Hz até 15 kHz. (400 W - PMPO)
- Incredible Surround
- Controle Digital de Som
- Reforço Dinâmico de Graves
- Controle de Volume
- Função Mute
- Resposta de Frequência: 40 Hz – 20 KHz +/- 3 dB

### CD / MP3 Player

- Carregamento de Topo
- Tecnologia Servo Digital
- Conversor D/A Bit-Check
- Programação Aleatória para 20 faixas
- Modos de Reprodução: repetição, reprodução aleatória e programação.
- Reproduz CD, CD-R, CD-RW e MP3.
- Resposta de Frequência: 20 Hz – 20 KHz
- Separação de Canais: >-60 dB (1KHz)
- Relação Sinal/Ruído: >-75 dBA
- MPEG1 layer 3 (MP3-CD)

## Sintonizador

- Sintonizador digital AM / FM estéreo com memória para até 40 estações
- Memorização automática de estações

## Tape Deck

- Tape Deck Lógico
- Parada Automática
- Controle Automático do Nível de Gravação
- Gravação Sincronizada com o CD
- Resposta de Frequência: tipo I 80 Hz – 12,5 KHz
- Relação de Sinal/Ruído: 50 dBA

## Caixas Acústicas

- Caixas Acústicas de 2 vias
- Sistema Bass Reflex
- Alto-falante Full range 4" e tweeter piezzo
- Grade Frontal Destacável
- Conexão tipo "clickfit"

## Conexões


- 1 Entrada Auxiliar
- 4 Conexões para Caixas Acústicas
- 2 Conectores para antena (AM / FM)

## Gerais

- Alimentação: 120/230 V (50/60 Hz)
- Consumo: 60 W (em funcionamento)  
3 W (stand-by)

## Dimensões

- Sistema (L x A x P): 140 x 220 x 250 mm – 3,3 kg
- Caixas Acústicas (L x A x P): 130 x 220 x 215 mm – 3,0 kg
- Embalagem (L x A x P): 453 x 314 x 329 mm – 8,0 kg



**Importante:** as informações deste material são resumidas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda. Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>



8 710895 719216

Let's make things better.



PHILIPS