

## MP3 Micro HiFi Systeem

- **Uitgangsvermogen 2 x 60 watt (MPO).**
- **Digitale tuner, 40 voorkeurzenders (autostore).**
- **Tweeweg Bass Reflex Speaker systeem.**
- **Geschikt voor het afspelen van CD's met MP3 bestanden.**
- **Frontloader CD-speler.**
- **Tiptoets bediend cassettedeck met CD-synchro functie.**
- **Digital Sound Control.**
- **Klok met wekfunctie en sleeptimer.**
- **Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.**

DIGITAL  
TUNER



INCREDIBLE  
SURROUND

EXPANUM



# PHILIPS

# MP3 Micro HiFi Systeem



## Radio

- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Autostore, voor het automatisch zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatie-systeem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen worden en op het LCD-display worden weergegeven.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolfzenders.

## Versterker

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het stereo-effect.
- Tweeweg Bass Reflex Speaker systeem voor een krachtige geluidswaergave.
- Dynamic Bass Boost voor waergave van diepe bastonen.
- Digital Sound Control met 4 mogelijkheden: Optimal, Rock, Classic en Jazz.
- Uitgangsvermogen 2 x 60 watt (MPO).

## CD-speler

- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3 bestanden.
- Programmeerbare afspelvolgorde, maximaal 40 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.

## Cassette-deck

- Tiptoets bediend cassette-deck, elektronisch gestuurd.
- Automatische opnamesterkteregeling.
- Automatische bandtype selectie.
- CD-synchro voor het automatisch opnemen van een CD.
- Autoreverse. Het automatisch omkeren naar de andere zijde bij het einde van de band.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Timeropname van de tuner.

## Aansluitingen

- Antenne, 75 ohm IEC (coax).
- Aux-in, 2 x cinch.
- Luidsprekers, 4 x click fit.
- Hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

## Algemeen

- Klok met wekfunctie.
- Instelbare slaaptimer 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 en minuten.
- Overzichtelijk LCD informatiescherm, met achtergrondverlichting.
- Handige afstandsbediening.
- Automatische stand-by.

## Meegeleverde accessoires

- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R03).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

## Technische gegevens

### Radio

Golfbereiken	
MG	: 522 - 1602 kHz
LG	: 153 - 279 kHz
FM	: 87,5 - 108 MHz
Tuner	: digitaal voor AM en FM
Antenne	
AM	: bijgeleverde raamantenne
FM	: coax 75 ohm IEC conn.

### Versterker

Uitgangsvermogen	: 2 x 30 W (RMS)
	: 2 x 60 W (MPO)
Signaal/ruis verhouding	: > 65 dB
Frequentiebereik	: 40 - 20.000 Hz
Ingangsgevoeligheid AUX:	: 700 mV (max. 2 V)

### Luidsprekerboxen

Systeem	: tweeweg Bass Reflex
Impedantie	: 6 ohm
Woofers	: 101 mm
Tweeters	: piëzo

### CD-speler

Frequentiebereik	: 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruis verhouding	: 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz)	: 94 dB
Jengel	: nihil (kwartssturing)

### Cassette-deck

Cassette type	: ferro (IEC type I en II)
Signaal/ruis verhouding	: 48 dB (FE type I)
	: 52 dB (CrO2 type II)
Jengel	: < 0,4 % (WRMS)

### Algemeen

Netspanning	: 220 V, 50 Hz +/- 10%
Display	: LCD met achtergrondverlichting
Gewicht	: 7,8 kg incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)	
microset	: 166 x 225 x 274 mm
boxen	: 166 x 225 x 245 mm
EAN code	: 87 10895 75031 8

