

Micro System

● **150 W PMPO/ 10 W RMS**

● **Tamanho Compacto**

Seu design arrojado aliado às suas dimensões compactas o tornam ideal para compor ambientes sofisticados.

● **Incredible Surround**

Recurso exclusivo da Philips que amplia eletronicamente o distanciamento das caixas.

● **DBB – Reforço Dinâmico de Graves**

Reforça as frequências baixas, enriquecendo a música.

● **Controle Digital de Som (DSC)**

Torna mais fácil a equalização. Nos modos: Optimal, Jazz, Rock e Techno.

● **Sistema acústico tipo Bass Reflex**

Sistema acústico que melhora os tons baixos para um som mais suave e profundo.

● **Sintonizador digital com memória para 40 emissoras**

Permite acesso rápido e fácil para as suas emissoras de rádio preferidas com comando via controle remoto.

● **Relógio digital com despertador e modo sleep**

Você pode acordar ou dormir ouvindo suas músicas preferidas.

● **Controle remoto com função mute**

● **Compatível com CDs tipo CD-RW (regraváveis)**

Micro System

MC118



Let's make things better.



PHILIPS

Micro System

Benefícios

• Controle Digital de Som (DSC)

Oferece diferentes equalizações, sob medida para diferentes tipos de música.

• Codificador giratório

O codificador determina a velocidade do ajuste de volume. Quando a rotação é rápida, o volume sofre alterações maiores, quando a rotação é lenta as alterações são menores.

• Sistema acústico tipo Bass Reflex

Sistema acústico que melhora os tons baixos para um som mais suave e profundo.

• Telas frontais revestidas

Frontais revestidos com um tecido acusticamente neutro para proteger o alto-falante.

• Saída para fone de ouvido

Permite o uso de fone de ouvido para maior privacidade. Os alto-falantes se desligam automaticamente quando o fone de ouvido é conectado.

• Sintonizador digital com memória para 40 faixas

Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível memorizar até 40 emissoras de FM ou OM.

• Função de memorização automática

Memoriza automaticamente até 40 emissoras.

• CD Player

A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas.

• Reproduz discos tipo CD-RW

O CD player reproduz CDs normais, graváveis e regraváveis.

• Gaveta de CD motorizada

Para carregar com segurança e facilidade o seu CD.

• Programação para 20 faixas

Permite programar até 20 das suas faixas preferidas de CD para que elas sejam tocadas na ordem de preferência.

• Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)

Reproduz faixas dos CDs em ordem aleatória, permitindo ouvir os CDs em ordem diferente a cada vez.

• Relógio digital com despertador

O despertador pode ser programado para tocar seu CD ou emissora de rádio preferidos.

• Função sleep (soneca)

Este recurso desliga automaticamente a função selecionada após um período predeterminado (pode-se escolher entre 10, 15, 30, 45 e 60 minutos).

• Mute

Este recurso permite desligar o volume do som instantaneamente, permitindo interrupções. O CD ou rádio continuará funcionando em silêncio até que você esteja pronto para voltar a escutá-lo.

Micro System

MC118

Características e Recursos

(Sujeitos a alterações)

Amplificador

- 2 x 5 W RMS \pm 10% THD, 4 Ohm, 1 Khz em rede de 127 V
- Incredible Surround
- Controle Digital de Som (optimal, jazz, classic, pop)
- Reforço Dinâmico de Graves
- Controle de volume com 50 passos
- Função mute

CD Player

- Carregamento de topo
- Tecnologia servo digital
- Conversor D/A bitcheck
- Programação aleatória para 20 faixas
- Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
- Reproduz discos tipo CD-RW

Sintonizador

- Sintonizador digital FM estéreo /OM com memória para 40 emissoras
- Função para memorização automática de emissoras

Caixas Acústicas

- Sistema Bass Reflex
- Woofer de 4" especialmente projetado
- Grade frontal destacável
- Fácil conexão

Conexões

- Saída para fone de ouvido: conector de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: conector tipo cinch
- Caixas acústicas: conexão fácil, tipo clickfit
- Antena: coaxial FM de 75 Ω e AM

Gerais

- Mostrador tipo fluorescente
- Relógio com despertador
- Desperta com CD ou rádio
- Modo Sleep: 60, 45, 30 e 15 minutos
- Controle remoto com 24 teclas

Pesos e Dimensões

Dimensões do sistema LxAxP: 140 x 223 x 264 mm

Dimensões das caixas acústicas LxAxP: 155 x 220 x 220 mm

Dimensões da embalagem LxAxP: 349 x 314 x 449 mm

Peso do produto: 6,3 kg

Peso do produto embalado: 7,6 kg



PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Let's make things better.



PHILIPS